

SAC-3P-M12MR/3,0-PUR/M 8FR - 传感器/执行器电缆



1668946

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1668946>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



传感器/执行器电缆，3-位置，PUR 无卤素，黑-灰色 RAL 7021，插头 弯头 M12，编码: A，与 孔式 弯头 M8，编码: A，电缆长度: 3 m

优势

- 方便安全：100 % 电气测试的插拔式部件

商业数据

订货号	1668946
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF1CBA
产品关键代码	AF1CBA
目录页面	页码188 (C-2-2019)
GTIN	4017918135799
单件重量（含包装）	67.04 g
单件重量（不含包装）	67.04 g
原产地	CN

技术数据

产品属性

产品类型	传感器/执行器电缆
应用	标准
位数	3
出线口编号	1
屏蔽	无
编码	A

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	3

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	HB
密封材料	NBR
夹具本体材料	TPU，阻燃性高，具自熄灭性质
接触件材料	CuSn
材料接触表面	Ni/Au
接触件载体材料	TPU GF
螺钉连接材料	锌铸，镀镍

电气特性

绝缘电阻	≥ 100 MΩ
额定电压 U _N	48 V AC
	60 V DC
额定电流 I _N	4 A

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	≥ 100
---------	-------

信号处理

状态显示	无
状态显示	否

连接数据

导线连接

紧固扭矩	0.4 Nm (M12插头式连接器)
	0.2 Nm (M8 连接器)

连接器

SAC-3P-M12MR/3,0-PUR/M 8FR - 传感器/执行器电缆



1668946
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1668946>

连接1

类型	插头 弯头 M12
位数	3
防插错编码类型	A

连接2

类型	孔式 弯头 M8
位数	3
防插错编码类型	A

电缆/电线

电缆长度	3 m
------	-----

无卤素PUR黑色 [PUR]

尺寸图	
电缆重量	18 kg/km
UL AWM	20549 / 10493 (80°C/300 V)
位数	3
屏蔽	无
光缆类型	无卤素PUR黑色 [PUR]
导线结构 信号线	32x 0.10 mm
AWG，信号线	24
导线横截面	3x 0.25 mm² (信号线路)
线径，包括绝缘层	1.17 mm ±0.02 mm
电缆外径	3.60 mm ±0.15 mm
外护套，材料	PUR
外护套，颜色	黑-灰色 RAL 7021
导线材料	铜质绞合线
导线绝缘材料	PP
单线，颜色	棕色、蓝色、黑色
厚度，绝缘	≥ 0.21 mm (线芯绝缘)
厚度，外部护套	大约 0.50 mm
总绞线	3线，绞合
绞线长度，总绞线	40 mm
最大导线电阻	≤ 78 Ω/km (20 °C时)
绝缘电阻	≥ 100 GΩ*km (20 °C时)
额定电压，电缆	≤ 300 V

SAC-3P-M12MR/3,0-PUR/M 8FR - 传感器/执行器电缆



1668946
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1668946>

测试电压	≥ 3000 V
最小弯曲半径，固定式安装	18 mm
最小弯曲半径，移动式安装	36 mm
动态负载能力（弯曲）	最大折弯次数: 10000000，弯曲半径: 44 mm，横向轨迹: 10 m，横向速度: 3 m/s，加速度: 10 m/s ²
无卤素	符合DIN VDE 0472 第 815 章
阻燃	符合 UL 758/1581 FT2 标准 DIN EN 60332-2-2 (20 s)
阻油性	符合DIN EN 60811-2-1标准
其它防护功能	防水解，防细菌腐蚀 好的抗酸，碱溶液及溶剂性 耐盐水 部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准)
特殊性质	可用于拖链 不含硅酮 不带影响油漆涂层的物质
环境温度（运行）	-40 °C ... 80 °C (电缆，固定式安装) -25 °C ... 80 °C (电缆，活动式安装)

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP65 IP67 IP68
环境温度（运行）	-25 °C ... 90 °C (针式/孔式) -40 °C ... 80 °C (电缆，固定式安装) -5 °C ... 80 °C (电缆，活动式安装)

标准和规范

标准标识	M12 针式插头连接器
标准/规格	IEC 61076-2-101
标准标识	M8针式插头连接器
标准/规格	IEC 61076-2-104


图纸

尺寸图



M12 x 1 针式，弯头

尺寸图




M8孔式 x 1，弯头

示意图




M12针式连接器针脚分配，3芯，A编码，插头侧视图

示意图




M8孔式引脚分配，3芯，插座侧视图

示意图



连接器引脚分配

电路图



M 12 针式/M8 孔式的触点分配

SAC-3P-M12MR/3,0-PUR/M 8FR - 传感器/执行器电缆



1668946

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1668946>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1668946>

UL 认证 认证ID: FILE E 221474				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	60 V	4 A	-	-

cUL Listed 认证ID: FILE E 221474				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	60 V	4 A	-	-

EAC-RoHS 认证ID: RU D-DE.HB35.B.00387				
---	--	--	--	--

cULus Listed				
---------------------	--	--	--	--

SAC-3P-M12MR/3,0-PUR/M 8FR - 传感器/执行器电缆



1668946

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1668946>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P-M12MR/3,0-PUR/M 8FR - 传感器/执行器电缆



1668946
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1668946>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn