




Valve de coupure et mise en pression progressive - AVA-A AVA5000-F06-A

Fiche technique


General series information

- Débit jusqu'à 11908 l/min (ANR)
- Silencieux intégré en option
- Plage de pression d'utilisation : 0.2 à 1.0 MPa
- Boîtier IP65.

Spécifications standards

Taille du corps	5000
Taraudage	F (G)
Orifice	06 (3/4)
Option	Sans
Sens du débit/Unité de pression	Sens du débit: gauche à droite
Pression du fluide	Air
Température maximum du fluide	50 °C
Température minimum du fluide	0 °C
Température ambiante max.	50 °C
Température ambiante min.	0 °C
Normes	CE
Classe de protection avec connecteur	Anti-poussière (connecteur DIN : IP65)
Poids	1.314 Kg

Dimensions



Information supplémentaire

Catalogue	AV2-3-4-5000-A-B_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoC_AVL_TF1Z007EN.pdf newDoC_AV-A_TF1V02EN.pdf newDoC_AVL_TF122115EN.pdf newDoC_AV-A_TF122111EN.pdf
Manuels d'installation	IM_AVL-A_TF2Z462FR-C.pdf IM_AVL-A_TF2Z462EN-C.pdf
Operation manuals	OM_AVx-A_OMZ0091EN-F.pdf