

HC-COM-SHOWS-1SGM25-PL-BK - 壳体

1079393

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1079393>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

面板式安装底座外壳 COM，带单锁扣，标识材料: PA，电缆出线: 1，水平，1x M25，高度: 36 mm，电缆密封: 带，标准



优势

- 成本低于金属型号
- 重量轻
- 低冷凝风险

商业数据


订货号	1079393
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7APO
产品关键代码	AF7APO
目录页面	页码652 (C-2-2019)
GTIN	4055626798493
单件重量（含包装）	62.8 g
单件重量（不含包装）	62 g
原产地	CN

技术数据

产品属性

产品类型	带锁扣的外壳
外壳类型	面板式安装底座外壳
产品系列	HC-COM
应用	标准
类型	COM
出线口编号	1
螺钉连接类型	1x M25
型号	高型设计
电缆出口	水平
Pg螺钉连接	带

尺寸

尺寸图	
宽度	49.5 mm
高度	36 mm
长度	97 mm
孔径	3.5 mm
接合螺母扳手规格	27 mm

安装尺寸

开口宽度	23.5 mm
开口长度	25.5 mm

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	V0 (外壳)
	V0 (互锁)
密封材料	NBR
外壳材料	PA
锁扣材料	PA

机械特性

机械参数

螺钉连接类型	1x M25
锁紧类型	锁扣

1079393

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1079393>

电缆/电线

电缆外径	10 mm ... 16 mm
------	-----------------

连接数据


电缆外径	10 mm ... 16 mm
紧固扭矩	0.8 Nm ... 1.2 Nm (用于表面安装壳体上的M4安装螺钉)

环境和真实条件


环境条件	
保护等级	IP66
冲击强度	IK06
环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C

图纸

尺寸图



尺寸图



面板开口

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn