



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XB5R
Tipo di prodotto o componente	Wireless and batteryless package
Nome abbreviato	XB5R
Materiale della testa	Plastica
Composizione kit	1 plastic push-button, 1 receiver and 1 set of caps
Frequenza di trasmissione	2405 MHz per transmitter 2405 MHz per ricevitore
Livello o classe	5M00G7W
Tipo antenna	Omnidirezionale
Composizione dispositivo	ZBA79 ZBRT1 Paired receiver ZB5AZ009 ZB5RZA0

Caratteristiche tecniche

Tipo di comando	Wireless and batteryless push-button Ø 22 mm assembled on fixing collar
Tipo di ricezione	Non-programmable receiver (1 relay)
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V CC
Protocollo porta comunicazione	Zigbee conforme a IEEE 802.15.4
Max power consumption in W	1 mW
Numero di vie	1
Modulazione tecnica	O-QPSK
Larghezza banda	5 MHz
Guadagno antenna	0 dBi

Ambiente

Certificazioni prodotto	CCC
-------------------------	-----

	CSA C-Tick GOST UL
Simbologia	CE
Norme di riferimento	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14
Accordo radio	ANATEL SRRC FCC RSS ICASA ARIB T66

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1028 - Dichiarazione di conformità Schneider Electric Dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile Profilo ambientale
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile Manuale fine vita

Garanzia contrattuale

Periodo	18 mesi
---------	---------