



PRODUCT-DETAILS

UPS PowerValue 11LI Up 600 VA

UPS PowerValue 11LI Up 600 VA



Informations générales	
Type de produit étendu	UPS PowerValue 11LI Up 600 VA
ID du produit	4NWP100170R0001
EAN	7640169262609
Description du catalogue	UPS PowerValue 11LI Up 600 VA
Description longue	Écran LCD intuitif / Interfaces USB et RS232 / Prises RJ11&RJ45 pour télécoms / Taille compacte / Batterie facile à remplacer / Ventilateur de refroidissement / Protection batterie contre surcharge, les décharges excessive et surchauffe.

Material Compliance	
Modèle de rapport sur les minéraux de conflit (CMRT)	9AKK108467A5658
Déclaration REACH	4NWD004620
Informations RoHS	4NWD004317
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	221d0688-aae7-414c-9217-381526c61e7a Switzerland
SCIP simplifié	c6f5ccf4-71fe-418a-a974-19b67efba846 Germany ce3fb638-aaf8-4e0a-9f81-4a0bd8aa35ba Netherlands a021d7c5-cee2-4ad2-bbb4-a52e17eb6feb Spain e6c4e29e-3159-4376-9926-41d46df53b87 Netherlands

e504bb93-2b18-4d0a-8c5e-82f9d5b0a141	Germany
e157c111-5839-4542-8703-cb5ce78de44b	Denmark
51637fdd-f1b8-42d2-b695-218ff3b1bc08	Poland
9c84a092-5af6-4bf7-b098-f7e555438e7b	Norway
97edee7c-bf7d-4830-8803-303e740213b7	Finland
98087d92-d78f-4a15-8a7f-41e342795220	Netherlands
4ec9d11a-f107-4a42-ba58-03a21e8d89e4	Germany
29d298b2-f974-4a3f-8022-4fadac902b63	Croatia
4d4bf0ee-8f86-4180-b21d-195847446fb8	Czech Republic
26df521e-3ac6-4047-9c0a-38f384611633	Poland
adb29e63-7cdb-440c-801f-fcf201d06eb2	Netherlands
1d378ca1-10e6-437e-8aeb-b269a4f7032b	Netherlands
391a8928-4250-441d-8ca2-00488f457c75	Estonia
9dd4cd21-ea48-45b8-b95f-bd0236f5402e	Greece
66134fc4-282b-4be2-9188-61af5b84b184	Portugal
bda32812-ba73-4377-8f94-12c90ea2dc6e	Bulgaria
7cb1c10d-93ed-4ee9-9e01-7b2790b15f62	Sweden
44c8a55b-8bcb-4391-8a20-5e9eec4e7a40	France
3880375a-c5e9-4550-bd17-bb4c0a2df909	Sweden
81bbe73c-26f4-488e-83b3-90bf32abd8b2	Poland
4500b888-1892-4cb0-aa3b-3254604ebc7a	Germany
9a8a72b1-6896-4553-9a46-231a6d2835cb	Germany
3cfb7c9e-7ff6-4d97-9379-56028801430a	France

Downloads Préférés

Fiche technique, Informations techniques	4NWD004445_ML
Instructions et manuels	4NWD004445_ML

Environnement

Température de l'air ambiant	Storage -15...+60 °C
Informations environnementales	No declaration needed

Commande

Quantité minimale de commande	1 pièce
Numéro de tarif douanier	85044000
Numéro E (Norvège)	6600712
Pays ou territoire d'origine	China

Dimensions

Largeur nette du produit	122 mm
Hauteur nette du produit	160 mm
Profondeur/longueur nette du produit	315 mm
Poids net du produit	4.1 kg

Emballage

Nombre d'unités au niveau d'emballage 1	box 1 pièce
Largeur du niveau d'emballage 1	197 mm
Hauteur du niveau d'emballage 1	250 mm
Profondeur/Longueur du niveau d'emballage 1	395 mm
Poids brut du colis niveau	5.3 kg

1	
Code EAN du niveau d'emballage 1	7640169262609

Technique

Puissance de sortie apparente	600 V·A
Composition chimique de la batterie	Plomb-acide
Type de batterie	Portable
Poids de la batterie	2.1 kg
Interface de communication	USB, RS-232
Type de connexion	IEC C14
Type d'affichage	LCD
Tension d'entrée (U _{in})	230 V
Type de tension d'entrée	AC
Nombre de batteries	1
Nombre de sorties	Connexion C13 4
Nombre de phases	1-phase Primary 1-phase Secondary
Options proposées	Auto shut down function
Fréquence nominale (f)	Primaire 50 Hz Primaire 60 Hz Secondary 50 Hz Secondary 60 Hz
Puissance de sortie nominale	360 W

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de conformité - CCC	No certification needed
Déclaration de conformité - CE	4NWD004317

External Classifications and Standards

ETIM 9	EC000382 - UPS
ETIM 10	EC000382 - UPS
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
DEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85044000
eClass	V11.1 : 27040690
Code de classification des objets	G

Catégories

UPS → UPS → UPS monophasés (standalone) → PowerValue 11 LI IEC 230V

