

特点

- 高质量不锈钢钢丝弹簧套件
- 良好的防腐蚀和防锈性
- 以塑料盒供货
- 可轻松观赏和选择泉水

RS Pro 弹簧套件、 128 弹簧

RS 号: 684-428



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro 弹簧套件由不锈钢制成。这些弹簧套件装在便携式和方便的存储盒中、带单独的隔室、易于识别弹簧。弹簧套件特别适用于定期使用不同类型和尺寸的弹簧的人员、如果您不确定未来应用需要什么尺寸的弹簧、这些 RS Pro 套件特别方便。

选项包括：

684-406 - 225 件装弹簧套件包含压缩弹簧、拉伸弹簧和扭转弹簧

684-412 - 180 件装弹簧套件、包含压缩弹簧

684-428 - 128 件装弹簧套件、包含延长弹簧

一般规格

弹簧类型	延展
材料	不锈钢
弹簧数量	128
应用	压缩弹簧 - 圆珠笔、车辆、移动电话和数值 延长弹簧 - 车库门、蹦床、白色家电和工具 扭转弹簧 - 车库门、数码相机、鼠标捕捉器和车辆悬架

套件内装物品

包括	长度	深度
压缩弹簧	12.7mm 至 71mm	2.41mm 至 14.5mm

机械规格

最大长度	105mm
最小长度	22.1mm
最小直径	3.2mm



Contents	
Kit 1 684-406	Size (mm)
Compression	L. 14 to 66 D. 2.32 to 13.75
Extension	L. 18.3 to 76.2 D. 3.5 to 12.7
Torsion	L. 31.75 to 45 D. 7.5 to 11.05

Kit 2 684-412	Size (mm)
Compression	L. 12.7 to 71 D. 2.41 to 14.5
Kit 3 684-428	Size (mm)
Extension	L. 22.1 to 105 D. 3.2 to 15

