


KLM-A - 用于端子条的标记槽

1004348

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1004348>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



端子板标记，用于端子板标记，高度可调节，与末端夹E/UK, E/NS 35 N 或CLIPFIX 35共同使用，标记范围：44 x 7 mm

商业数据

订货号	1004348
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	BG211A
产品关键代码	BG211A
目录页面	页码541 (C-3-2019)
GTIN	4017918012038
单件重量（含包装）	1.6 g
单件重量（不含包装）	1.6 g
原产地	CN

KLM-A - 用于端子条的标记槽

1004348

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1004348>



技术数据

产品属性

产品类型	标记条支架
------	-------

尺寸

宽度	46 mm
高度	9.5 mm
NS 35/7,5高度	19 mm
深度	36.5 mm

文本框

文本框宽度	44 mm
文本框高度	7 mm

材料规格

颜色	透明
标识材料	ABS
阻燃等级，符合UL 94	HB
材质	不含硅及卤素

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 80 °C
建议环境温度（存储/运输）	23 °C
建议湿度（存储/运输）	50 %

安装

安装类型	插拔式
------	-----

KLM-A - 用于端子条的标记槽

1004348

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1004348>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KLM-A - 用于端子条的标记槽

1004348

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1004348>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn