

Cavo HDMI ad Alta Velocità da 10,6m con Connettori a Scatto, 4K 60Hz/1440p 144Hz, HDR10/HDCP 2.2/ARC, 18Gbps. Cavetto HDMI UHD per TV/Monitor in TPE

ID prodotto: HDMI2-CABLE-GRIP-35F



Questo Cavo HDMI ad Alta Velocità con Connettori a Scatto consente di collegare un televisore o a un monitor 4K UHD. I contrassegni sui connettori consentono una rapida identificazione visiva, distinguendo questo cavo da altri cavi HDMI simili o privi di marcatura. Eliminate le incertezze e scegliete sempre il cavo appropriato per sfruttare appieno le funzionalità HDMI 2.0.

Il cavo HDMI UHD è dotato di connettori placcati in oro e blocco a scatto per evitare disconnessioni accidentali. I connettori si agganciano saldamente alle porte dei dispositivi HDMI, rendendo questo cavo ideale per le configurazioni A/V più importanti, come i sistemi di sicurezza e gli switch HDMI.

Questo Cavo HDMI per monitor è rivestito da una guaina esterna in TPE flessibile, testata per resistere a 2.000 cicli di piegatura a ± 60 gradi, e può essere facilmente aggirato negli angoli e sui bordi della scrivania. I robusti fermi di trazione consentono di posizionare comodamente il cavo. I resistenti connettori placcati in oro sono progettati per resistere ad oltre 10.000 inserimenti.

Caratteristiche di HDMI 2.0 supportate

Questo Cavo HDMI ad Alta Velocità supporta tutte le funzioni HDMI 2.0:

- Risoluzioni fino a 4K 60Hz utilizzando una sorgente e un display HDMI compatibili.
- Supporta frequenze di aggiornamento elevate, tra cui 1440p 144Hz e 1080p 240Hz.
- Supporta il formato 21:9 per esperienze di visione cinematografica.
- Alta gamma dinamica (HDR10) per un rapporto di contrasto più elevato e una qualità dell'immagine vibrante.
- Protezione dei contenuti digitali ad alta larghezza di banda (HDCP) 2.2 per una connessione sicura

tra sorgente e schermo.

- Audio Return Channel (ARC) per inviare l'audio dal televisore a un ricevitore AV o a una soundbar.
- Fino a 32 canali audio digitali non compressi
- HDMI Ethernet Channel (HEC) per la connettività di rete su HDMI
- Compatibile con le versioni HDMI precedenti

Questo cavo HDMI 2.0 è realizzato con una schermatura in alluminio mylar intrecciata per ridurre al minimo le EMI per un'uscita audio/video con prestazioni affidabili a lungo termine.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **PROGETTATO PER LA LUNGA DISTANZA:** il cavo HDMI 2.0 attivo offre 4K 60Hz superando la portata dei cavi passivi in rame; il chipset attivo integrato garantisce una qualità costante del segnale; contrassegni sui connettori consentono un'identificazione rapida
- **CONNETTORI HDMI A SCATTO:** Questo cavo HDMI 2.0 con connettori maschi placcati in oro e bloccaggio a scatto evita disconnessioni accidentali dovute a tensione o vibrazioni. Trattiene il cavo saldamente collegato a monitor e porte HDMI di difficile accesso
- **STRUTTURA DI QUALITÀ:** connettori placcati oro per superare 10.000 inserimenti; rivestimento in TPE durevole e rilievi della tensione privi di alogeni e conformi alla normativa RoHS; testato per resistere a 2.000 cicli di piegatura a $\pm 60^\circ$; protezione EMI
- **APPLICAZIONI:** Ideale per display 4K UHD; Frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz con risoluzione 1440p. Adatto per GPU e workstation ad alte prestazioni. Consente il collegamento di un monitor HDMI a una docking station 4K
- **SPECIFICHE:** Nero; 10,6 metri; HDMI ad alta velocità con Ethernet; HDMI 2.0 supporta HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC; 4K 60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz; 18Gbps; Audio a 32 canali; compatibile con le versioni precedenti; 24/26AWG; Diametro esterno 9mm

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al fuoco	VW-1

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	18Gbps
Risoluzioni digitali massime	4K 60Hz 1440p 144Hz 1080p 240Hz ,
Specifiche audio	HDMI - 32 Channel Audio
MTBF	Connettori con una capacità di inserimento superiore a 10.000

Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI
Connettore B	1 - HDMI

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità	10% a 90%

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto

Diametro filo	24/26 AWG
Tipo enclosure	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
Lunghezza del cavo	35.0 ft [10.7 m]
OD cavo	0.4 in [9 mm]
Lunghezza prodotto	35.6 ft [10.8 m]
Larghezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Peso prodotto	1.9 lb [0.9 kg]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	9.9 in [25.2 cm]
Larghezza del Pacco	13.0 in [33.0 cm]
Altezza del Pacco	0.6 in [1.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.2 lb [0.5 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI 2.0 da 10m
--------------------------	--------------------------

Informazioni sulla garanzia

Warranty	3 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.