

PTFIX 1,5-F - 法兰

1049503

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1049503>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



法兰，采用螺钉固定，用于直接安装1.5 mm² FIX模块，深度: 17.7 mm，宽度: 7.7 mm，高度: 21.6 mm，颜色: 灰色，安装方式: 螺钉安装

优势

- 方便的标记选项

商业数据

订货号	1049503
包装单位	30 pc
最小订货量	30 pc
销售关键代码	BEAZ11
产品关键代码	BEAZ11
目录页面	页码428 (C-1-2019)
GTIN	4055626661087
单件重量（含包装）	1.65 g
单件重量（不含包装）	1.6 g
原产地	PL

技术数据


产品属性

产品类型	安装材料
------	------

连接数据

紧固扭矩	0.2 Nm
------	--------

尺寸

尺寸图	
宽度	7.7 mm
高度	21.6 mm
深度	17.7 mm
孔径	4.7 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（运行）	20 % ... 90 %
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

安装

安装类型	螺钉安装
------	------

PTFIX 1,5-F - 法兰


1049503

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1049503>



图纸

尺寸图



PTFIX 1,5-F - 法兰



1049503

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1049503>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1049503>



EAC

认证ID: EACKZ 08593

PTFIX 1,5-F - 法兰

1049503

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1049503>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27370419
ECLASS-13.0	27250302

ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTFIX 1,5-F - 法兰

1049503

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1049503>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn