

CARACTERÍSTICAS

- Proporcionar seguridad, fiabilidad y son rentables

Perno de reborde RS PRO M6 x 20mm

RS Código RS: 292-300



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Estos tornillos de pivote de vaso hexagonal disponen de una cabeza cilíndrica pequeña con lados verticales altos. Los tornillos de cabeza hueca son ideales cuando hay menos espacio para las llaves. Tienen un lado vertical alto, lo que significa que también tienen ventajas de ahorro de espacio.

Nuestros tornillos de pivote de cabeza hueca métrica RS PRO están fabricados en acero de color natural negro de grado 12,9.

Especificaciones

Forma de la cabeza	Reborde de vaso hexagonal
Material	Acero
Acabado	Sencillo
Tipo de rosca	Métrico
Aplicaciones	Fabricación y reparación de vehículos, mecanizado, fabricación de máquinas, reparación e ingeniería general, doméstico, construcción, industria

Especificaciones mecánicas


Tamaño de rosca	M6
Paso de rosca	1mm
Longitud de rosca	11,25mm a 10,75mm
Longitud	20mm
Diámetro nominal	8 mm
Diámetro del hombro	8 mm
Longitud de hombro	20mm
Diámetro de la cabeza	13,27mm a 12,73mm
Altura de la cabeza	5,5mm a 5,32mm

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones

Estándar DIN 912/ISO 7380





		6mm	8mm	10mm	12mm	l		
ds	Nominal	6	8	10	12	10	10	10.25
	Max	5.990	7.987	9.987	11.984	12	12	12.25
	Min	5.960	7.951	9.951	11.941	16	16	16.25
d		M5	M6	M8	M10	20	20	20.25
Pitch		0.8	1	1.25	1.5	25	25	25.25
dk	Max	10.22	13.27	16.27	18.27	30	30	30.25
	Min	9.78	12.73	15.73	17.73	40	40	40.25
k	Max	4.5	5.5	7	8	50	50	50.25
	Min	4.32	5.32	6.78	7.78	60	60	60.25
s	Nominal	3	4	5	6			
	Max	3.02	4.095	5.095	6.02			
	Min	3.08	4.02	5.02	6.095			
t	Min	2.4	3.3	4.2	4.9			
b	Max	9.75	11.25	13.25	16.40			
	Min	9.25	10.75	12.75	15.60			

Please view our full range listing below

RS Stock No	Size (mm)	RS Stock No	Size (mm)
292271	6mm (M5) x 10	292338	10mm (M8) x 25
399161	6mm (M5) x 12	292344	10mm (M8) x 30
399167	6mm (M5) x 16	292350	10mm (M8) x 40
292287	6mm (M5) x 20	292366	10mm (M8) x 60
399177	6mm (M5) x 30	292372	12mm (M10) x 16
399173	8mm (M6) x 12	8229316	12mm (M10) x 20
292293	8mm (M6) x 16	292388	12mm (M10) x 25
292300	8mm (M6) x 20	292394	12mm (M10) x 30
1247266	8mm (M6) x 50	292401	12mm (M10) x 40
1247267	10mm (M8) x 12	8229319	12mm (M10) x 50
292316	10mm (M8) x 16	292417	12mm (M10) x 60
292322	10mm (M8) x 20		