


E70587



Prise vampire AS-Interface

FC Splitter AS-i / AUX M12 UL



Données électriques

Classe de protection		III
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4

Sorties

Technologie		AS-i
-------------	--	------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...75
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Poids	[g]	60,5
Matières		boîtier: PBT / PC; vis: inox (1.4305/303)
Couple de serrage	[Nm]	< 1,65

Accessoires

Accessoires en option		terminaison pour câble plat:, E70413 Bouchon thermorétractable:, E70113
-----------------------	--	--

Remarques

Remarques		L'extrémité du câble plat ne peut pas se trouver dans le répartiteur. Utiliser une terminaison pour câble plat ou un bouchon thermorétractable pour assurer l'étanchéité.
Unité d'emballage		1 pièces

E70587




Prise vampire AS-Interface


FC Splitter AS-i / AUX M12 UL

Raccordement électrique

Connecteur: M12; codage: A; Corps: PUR



Raccordement



1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +