

## EPIC® M-D 1.0 contacts estampés Sub-D en bobine

Pour les inserts et les modules des connecteurs rectangulaires EPIC®

### Info

Contacts plaqués or en 2 niveaux de qualité  
pour production automatisée avec machine à sertir  
2 zones de sertissage fil et sertissage d'isolation



### Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:

ETIM Classe 5.0 - ID : EC000796

ETIM Classe 5.0 - Description : Contact pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID : EC000796

ETIM 6.0 Classe-Description : Contact pour connecteurs industriels

### Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

**EPIC® M-D 1.0 contacts estampés Sub-D en bobine**

| Numéro d'article | Description                                  | Type de contact | Section conducteur en mm <sup>2</sup> | Surface     | Longueur de dénudage (mm) | Remarques                     | Pièces / conditionnement |
|------------------|--|-----------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Contacts         |  |                 |                                       |             |                           |                               |                          |
| 44429011         | EPIC® D-SUB SCBG<br>AU G2 0,08-0,22<br>(500) | mâle            | 0.08 - 0.22                           | Au (0,8 µm) | 2,5 + 0,5                 | 1 bobine (VPE) = 500 contacts | 1                        |
| 44429007         | EPIC® D-SUB BCBG<br>AU G2 0,08-0,22<br>(500) | femelle         | 0.08 - 0.22                           | Au (0,8 µm) | 2,5 + 0,5                 | 1 bobine (VPE) = 500 contacts | 1                        |
| 44429013         | EPIC® D-SUB SCBG<br>AU G3 0,08-0,22<br>(500) | mâle            | 0.08 - 0.22                           | Au (0,1 µm) | 2,5 + 0,5                 | 1 bobine (VPE) = 500 contacts | 1                        |
| 44429009         | EPIC® D-SUB BCBG<br>AU G3 0,08-0,22<br>(500) | femelle         | 0.08 - 0.22                           | Au (0,1 µm) | 2,5 + 0,5                 | 1 bobine (VPE) = 500 contacts | 1                        |
| 44429012         | EPIC® D-SUB SCBG<br>AU G2 0,22-0,56<br>(500) | mâle            | 0.22 - 0.56                           | Au (0,8 µm) | 2,5 + 0,5                 | 1 bobine (VPE) = 500 contacts | 1                        |
| 44429008         | EPIC® D-SUB BCBG<br>AU G2 0,22-0,56<br>(500) | femelle         | 0.22 - 0.56                           | Au (0,8 µm) | 2,5 + 0,5                 | 1 bobine (VPE) = 500 contacts | 1                        |
| 44429014         | EPIC® D-SUB SCBG<br>AU G3 0,22-0,56<br>(500) | mâle            | 0.22 - 0.56                           | Au (0,1 µm) | 2,5 + 0,5                 | 1 bobine (VPE) = 500 contacts | 1                        |
| 44429010         | EPIC® D-SUB BCBG<br>AU G3 0,22-0,56<br>(500) | femelle         | 0.22 - 0.56                           | Au (0,1 µm) | 2,5 + 0,5                 | 1 bobine (VPE) = 500 contacts | 1                        |

Dernière mise à jour (05.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.  
 PN 0456 / 02\_03\_16

**EPIC® M-D 1.0 contacts estampés Sub-D en bobine**

