

特点

- 瞬时脚踏开关控制器
- 触点额定值 10A
250Vac 双刀双掷咬接
式
- Orange 铝
- 保护屏蔽
- 防护等级为 IP68 –防
尘和防水
- 单 PG16 螺纹导管入
口
- 3 个固定孔、用于地板
或设备安装

RS Pro 型大负荷脚踏开关 - 铝箱 材料、dp) co 、 3 a @ 240 v 交流、 6 a @ 125 v 交流触点

RS 号: 116-776



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro 型脚踏开关随附扩展板、可提供额外的安全性、并具有双刀双掷咬接式触点。此脚踏控制器踏板为橙色 Orange、由铝制成。此脚踏开关还可牢固安装到地板或设备上、以提供额外保护。

一般规格

联系人配置	双极转换
开关操作	瞬时
外壳材料	铝
交换机环境	大负荷
护罩盖	是的
颜色	橙色
应用	脚踏开关通常用于免提控制更实用或更安全的应用。它们可用于：工业机械和小型电动工具、医院病床、牙科椅、灯
电缆连接	1 个 M20 入口

电气规格

触点额定电压（交流）	240V
触点额定电压（直流）	250V
触点额定电流	3A @ 240 v 交流、6A @ 125V 交流

机械规格

长度	231.9mm
高度	136.4mm
尺寸	231.9mm x 153.16mm x 136.4mm
宽度	153.16mm
重量	2.4kg

保护类别

ip 等级	IP68
-------	------

认证

符合标准	EN 60529
合规性 / 认证	ce 、 rohs





Size

(See below)

