

# 产品参数表

## 产品特性

# VZ20C

## Vario 附加模块, 辅助触点模块, 1N/O + 1N/O



### 主要信息

产品系列	TeSys
产品短名	VZ
产品类型	辅助触点模块
触点类型	2 NO
产品适用范围	V01C...V6C
安装位置	左 右

### 补充信息

高度	65 mm
宽度	20 mm
深度	48.5 mm
净重	50 g

### 环境

产品认证	UKCA[RETURN]CCC
防护措施	TC
IP 保护等级	IP20 conforming to IEC 60529
运行温度	-20...50 °C
耐火及耐异常高温能力	960 °C 符合 IEC 60695-2-1

### 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.704 cm
Package 1 Width	5.415 cm
Package 1 Length	8.965 cm
Package 1 Weight	51.0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	3.57 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	960
Package 3 Height	75.0 cm
Package 3 Width	60.0 cm
Package 3 Length	80.0 cm
Package 3 Weight	58.272 kg

本文档中所含信息包含文中所含产品性能的常规描述和/或技术特性。  
本文档不代表或不用于特定用户应用产品的适用性或可靠性。  
用户或集成商有责任就有关产品的具体应用或误用造成风险分析、评估和测试。  
施耐德电气及其分支机构或子公司就错误使用本文档所含信息不负任何责任。

## 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	 <a href="#">REACH 声明</a>
欧盟ROHS指令	符合豁免条件
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	 <a href="#">中国 ROHS 声明</a>
RoHS 豁免信息	 是
环境披露	 <a href="#">产品环境文件</a>
流通资料	无需具体的回收操作
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
无 PVC	是
含卤素性能	无卤素产品

## 合同保修

保修单	18 个月
-----	-------





