

产品参数表

规格



Auxiliary contact, Acti9 A9A, iOF, 1 C/O, 100mA to 6A, 24VAC to 415VAC, 24-130 VDC, bottom connection

A9A26904

主要信息

range of product	Acti 9
产品类型	分/合 指示接点
产品短名	iOF
触点构成	1 NO/NC
额定电流 [In]	0.1...6 A at 24...240 V, AC 50/60 Hz 0.1...3 A at 415 V, AC 50/60 Hz 0.1...6 A at 24 V, DC 0.1...2 A at 48 V, DC 0.1...1.5 A at 60 V, DC 0.1...1 A at 130 V, DC
宽度 (9mm的倍数)	1
符合标准	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5
产品认证	CE UKCA
质量标识	EAC CCC CMIM

补充信息

额定绝缘电压 [Ui]	500 V
额定冲击耐受电压 [Uimp]	4 kV
安装类型	锁定夹锁紧
安装位置	(在) 断路器左侧
安装方式	DIN 导轨安装
与母线兼容性	兼容 上接线:
高度	86 mm
宽度	9 mm
深度	73 mm
净重	32 g
颜色	白色
接线能力	螺旋压入式端子 (下接线) 1 电缆 1...4 mm ² - 单股硬线 螺旋压入式端子 (下接线) 1 电缆 0.5...2.5 mm ² - 软线 螺旋压入式端子 (下接线) 2 电缆 2.5 mm ² - 单股硬线 螺旋压入式端子 (下接线) 2 电缆 1.5 mm ² - 带线箍的软线
剥线长度	10 mm
紧固扭矩	1 N.m 下接线

环境

IP 保护等级	IP20
污染等级	3
抗湿热性	2
相对湿度	95 % 在...上 55 °C
运行温度	-35...70 °C
贮存环境温度	-40...85 °C

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	2.100 cm
包装1：宽度	8.000 cm
包装1：长度	9.300 cm
包装重量	40.000 g
包装2：包装单位类型	BB1
包装2：包装单位数量	12
包装2：高度	8.500 cm
包装2：宽度	10.000 cm
包装2：长度	27.000 cm
包装2：毛重	565.000 g
包装3：包装单位类型	S03
包装3：包装单位数量	120
包装3：高度	30.000 cm
包装3：宽度	30.000 cm
包装3：长度	40.000 cm
包装3：毛重	6.300 kg

合同保修


保修单	18 个月
-----	-------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	1
产品环境概况(PEP)	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	否
Packaging without single use plastic	否
欧盟ROHS指令	符合
REACH法规	REACH 声明
中国RoHS标签	1
中国 ROHS 管理办法	 中国 ROHS 声明

Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
回收	不支持
WEEE	 产品必须根据特定的废物收集要求在欧盟市场进行处置，不得扔入垃圾箱