


操作
器

704.064.2A

分销方
Rs-online<https://rs-online.eao.com/component/704.064.2...>

您的产品:



704.064.2A 操作器

正面

正面尺寸:	Ø 37 mm
正面形式:	圆形

安装

设计:	凸起的
安装类型:	面板安装

操作

灯罩颜色:	红色
灯罩材质:	塑料
灯罩发光:	不发光的
灯罩形状:	蘑菇头
灯罩透明度:	不透明

机械特性

开关动作:	自锁
释放方式:	旋转解锁
机械寿命:	≥ 50 000 次
操作力:	8 N
操作行程:	约 5.8 mm ± 0.2 mm
重量:	0.048 kg

环境条件


IP保护:	正面为IP65
工作温度:	- 25 °C ... + 55 °C
储存温度:	- 40 °C ... + 85 °C

证书


REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

其他


简述:	操作器, Ø 37 mm, 蘑菇头, 不发光的, 红色, 塑料, 不透明, 圆形, 自锁, 旋转解锁
外壳颜色:	黄色
外壳材质:	塑料
刻印:	箭头
产品属性:	逆时针旋转释放
提示:	黄色轴
接线图:	



安装开孔:



外形尺寸:



A = 螺钉端子