

Han-Eco Mod.24-C-f. HTE/HSE



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 41 024 5406
规格	Han-Eco Mod.24-C-f. HTE/HSE
浩亭电子目录	https://harting.com/19410245406

标识

类别	附件
上壳/底座系列	Han-Eco® Modular
附件种类	保护盖
附件介绍	用于上壳

版本

尺寸	24 B
锁定类型	双锁扣

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
重新锁定次数	≥500
防护等级符合 IEC 60529	IP65

材料特性

材料 (上壳/底座)	聚酰胺 (PA) 强化型玻璃光纤
颜色 (上壳/底座)	RAL 9005 (乌黑)
材料(密封件)	NBR
颜色(密封件)	RAL 9005 (乌黑)
材料 (锁扣)	聚酰胺 (PA) 强化型玻璃光纤
颜色 (锁扣)	RAL 9005 (乌黑)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0

材料特性

材料阻燃性等级 (锁扣) 符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 61984 EN 45545-2 铁路车辆防火
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

商业数据

包装尺寸	1
净重	98.3 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140131224
eCl@ss	27440208 工业插头连接套
ETIM	EC002314
UNSPSC 24.0	39121467