

Scheda dati

Specifiche



HMI box modulare, Harmony ST6, per applicazione HMI faceless

HMISTM6BOX

Prezzo: 509,36 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony STM6
Tipo Prodotto	Box HMI modulare
Pacchetto software	EcoStruxure Operator Terminal Expert Web viewer
Sistema operativo	Linux
Processore	ARM Cortex-A8
Frequenza del processore	800 MHz
Unità di salvataggio dati	1 GB disco Flash NAND
Descrizione memoria	512 kb memoria di backup 512 MB interna 1 GB flash

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC alimentazione elettrica
Segnalazione locale	LED multicolore per stato
Porta Ethernet	10BASE-T/100BASE-T
Tipo di connessione integrata	2 Ethernet TCP/IP - RJ45 collegamento seriale COM1 - SUB-D 9 - RS232C/RS422/RS485 2400...115200 bps) Porta USB 2.0 - micro B USB porta display - RJ45 1 Porta USB 2.0 - USB tipo A
Tipo di raffreddamento	Convezione naturale
Orologio in tempo reale	Integrato
Altezza	101 mm
Larghezza	150,5 mm
Profondità	63,3 mm
Peso Netto	0,456 kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	CSA C22.2 No 142 ANSI/ISA 12-12-01 UL 508 CSA C22.2 No 213 IEC 61132-2
----------------------	--

Certificazioni Prodotto	CE UKCA cULus RCM KC cULus Classe 1 Divisione 2 DNV ABS RINA BV
Grado di inquinamento	2 conforme a IEC 61131-2 ed.3
Temperatura Ambiente Operativa	0...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-20...60 °C
Umidità relativa	10...90 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	2000
Resistenza agli shock	147 m/s ² conforme a IEC 61131-2
Resistenza alle vibrazioni	3,5 mm ampiezza costante (f = 5...9 Hz) conforme a IEC 61131-2 9,8 m/s ² (f = 9...150 Hz) conforme a IEC 61131-2
Compatibilità elettromagnetica	Test di immunità alle scariche elettrostatiche conforme a IEC 61000-4-2 livello 3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9,0 cm
Confezione 1: larghezza	17,6 cm
Confezione 1: profondità	26,5 cm
Confezione 1: peso	675,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	4,895 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
-----------------	---------



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio (kg CO₂ eq.) **279**

Informazioni ambientali disponibili [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

[Direttiva RoHS Unione europea](#) Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP **715da6e9-302b-4bd3-a8b4-7f8cdd474a0e**

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità [Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto **No**