



by Honeywell

## Spécifications techniques

# PSS LONGE DE MAINTIEN 2M, 3T D12mm+2CS20

Référence : 1031451

Caractéristiques :

Longe de maintien en corde polyamide de 12mm ajustable, longueur 2m équipée de 2 mousquetons  $\frac{1}{4}$  de tour, forme poire, ouverture 20 mm.

Caractéristiques :

Corde :

Matière : 100% polyamide

Diamètre : 12mm

Résistance à la rupture : <2200 daN


Mousquetons  $\frac{1}{4}$  de tour :

Matière : Aluminium

Dimensions : 123 x 70 mm

Ouverture : 20 mm

Résistance à la rupture : > 2200 daN



Résistance à la rupture : >15KN

Poids net : 0.45kg

Standard : EN 358

### **ARRETE du 19 Mars 93**

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail [techniserv.hsp@honeywell.com](mailto:techniserv.hsp@honeywell.com)

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : [www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)