


产品参数表

规格



8槽以太网、Xbus双总线底板，电源不占槽位



BMEXBP0800

主要信息

产品系列	Modicon X80
附件/独立安装部件类型	机架

补充信息

槽位数	8 bus X + Ethernet
产品适用范围	I/O模块 BMX processor 特殊应用模块 BMXCPS电源 BME processor
功耗 [W]	211 MW 3.3 V DC 3.9 W 24 V DC
电气连接	1 连接器 (XBE) 扩展模块
固定模式	通过 4 个螺钉 - 直径: 4.32...6.35 mm, 安装于 面板 通过 4 个 M6 螺钉, 安装于 底板安装 通过夹子, 安装于 35 mm DIN 导轨
电流消耗	64 mA 在...上 3.3 V 直流 164 mA 在...上 24 V 直流
MTBF 可靠性	1297516 H
净重	1.06 kg

环境

IP 等级	IP20
运行温度	0...60 °C
相对湿度	5...95 % 无冷凝
符合指令	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6.800 cm
Package 1 Width	15.500 cm
Package 1 Length	46.000 cm
Package 1 Weight	1.032 kg
Unit Type of Package 2	S04

免责声明：本文档不作为或不用于确保使用产品的适用性或可靠性

Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	30.000 cm
Package 2 Width	40.000 cm
Package 2 Length	60.000 cm
Package 2 Weight	10.200 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	36
Package 3 Height	75.000 cm
Package 3 Width	60.000 cm
Package 3 Length	80.000 cm
Package 3 Weight	53.000 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)


透明


RoHS/REACH

健康安全绩效


 Mercury Free	
 Rohs Exemption Information	支持

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟Rohs指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
中国 Rohs 管理办法	中国 ROHS 声明
环境披露	产品环境文件
Weee	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
流通资料	产品使用寿命终期信息

尺寸图

尺寸




a		b	c
空机架	装有扩展模块的机架		
372.8	373.98	105.11 注: 装有 CPU 情况下的总高度为 134.6。	19

a		b	c
空机架	装有扩展模块的机架		
14.68	14.72	4.14 注: 装有 CPU 情况下的总高度为 5.30。	0.75

安装和间隙


最小间隙

带走线槽的机柜中典型安装的最小间隙




- a 侧面间隙 : > 40 mm (1.57 in.)
- b 顶部和底部与周围物体的间隙 : > 20 mm (0.79 in.)
- 1 直接安装或使用保护层
- 2 布线管道或线架

将机架安装在 DIN 导轨上



将机架安装并固定在面板上



注: 可以在固定孔中使用 M4、M5、M6 或 UNC #6 螺钉。


尺寸 (毫米)

a	b
332.5	345.2

尺寸 (英寸)

a	b
13.09	13.59

安装在 Telequick 网格 **AM1-PA** 和 **AM3-PA** 安装网格上



用四颗 M4、M5、M6 或 UNC #6 螺钉固定机架

Image of product / Alternate images

Alternative





