

# G-INSEC-M63-L68N-NCRS-S - 电缆密封



1411194

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411194>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



电缆密封，螺钉连接材料: 镀镍铜，应用: EMC，电缆外径 32 mm ... 42 mm，屏蔽: 有，连接螺纹: M63 x 1.5，颜色: 银色，带O型圈

## 商业数据

订货号	1411194
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7DBX
产品关键代码	AF7DBX
目录页面	页码690 (C-2-2019)
GTIN	4046356923255
单件重量 (含包装)	379.3 g
单件重量 (不含包装)	379.3 g
原产地	DE

# G-INSEC-M63-L68N-NCRS-S - 电缆密封



1411194

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411194>

## 技术数据

### 安装

组装说明	<p><b>方法 1</b> 切开外护套，但不要剥去。将电缆穿入螺钉连接后移除外部护套。现在将电缆往回拉，直到导线屏蔽与弹簧接点之间形成连接为止。</p> <p><b>方法 2</b> 将编织屏蔽朝外护套上向后推约 15 ... 20 mm。将电缆插入螺钉连接，直到导线屏蔽与弹簧接点之间形成连接为止。</p>
------	---

### 产品属性

产品类型	电缆螺钉密封件
应用	EMC
导线数	1
制造厂家	Jacob
制造商分配	50.663 M/EMVD
屏蔽	有
固线夹的操作	A

### 特性

冲击类别	7
设计结构，固线夹	A

### 尺寸

尺寸图	
长度	52 mm
连接螺纹长度	10 mm
孔径	63.1 mm ... 63.3 mm
接合螺母扳手规格	65 mm
扳手规格，支架	65 mm
六边形角度尺寸	70 mm
连接侧螺纹类型	M63 x 1.5
螺距	1.5 mm

### 连接数据

紧固扭矩	13.5 Nm (接头螺母: EN 62444)
	13.5 Nm (支持: EN 62444)

### 材料规格

# G-INSEC-M63-L68N-NCRS-S - 电缆密封



1411194

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411194>

颜色	黄铜色
标识材料 压缩环	PA 6
密封材料 O形圈	丁苯橡胶
密封材料 电缆密封件	CR/NBR
螺钉连接材料	镀镍铜

## 电缆/电线

电缆外径 电缆1	32 mm ... 42 mm
无卤素	否

## 环境和真实条件

### 环境条件

保护等级	IP68 (5 bar , 30分钟)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C (静态)

# G-INSEC-M63-L68N-NCRS-S - 电缆密封




1411194

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411194>



## 图纸

尺寸图



尺寸图

功能图



请见组装说明

# G-INSEC-M63-L68N-NCRS-S - 电缆密封



1411194

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411194>

## 认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411194>



cUL认证

认证ID: QCRV8.E140310



UL认证

认证ID: QCRV2.E140310



UL认证

认证ID: QCRV.E140310



cUL Listed

认证ID: QCRV7.E140310

cULus认证

cULus Listed

# G-INSEC-M63-L68N-NCRS-S - 电缆密封



1411194

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411194>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

### ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

# G-INSEC-M63-L68N-NCRS-S - 电缆密封



1411194

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411194>

## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
--	--

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )	Lead ( CAS编号: 7439-92-1 )
SCIP	234a66d1-de70-42d5-86cd-10b6cda8efec

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)