


06400030

RCK 40 - Non autocentrante

Disegno Tecnico 2D

Vista 3D Dinamica
Specifiche Tecniche

Codice (CODE)	06400030
Ød (DD) mm	30
ØD (D) mm	55
L1 (L1) mm	17
L (L) mm	20
H (H) mm	28
Coppia max Mt (MT) Nm	530
Pressioni - Albero (CPS) N/mm ²	176
Pressioni - Mozzo (CPH) N/mm ²	96
Viti bloccaggio - DIN 912 MAT. 12.9 - N. (CSN)	10
Viti bloccaggio - DIN 912 MAT. 12.9 - Tipo (CSTY)	M6x18
Viti bloccaggio - DIN 912 MAT. 12.9 - Coppia (CSTO) Nm	14
Filetto di estrazione - Tipo (ETT)	M8
Filetto di estrazione - N. (ETN)	4
Peso (WEIGHT) kg	0.27