


# Habillage électrique

## Hygienic Design

### Boîtiers de jonction HD



**1** Surface de montage max. du couvercle

Référence HD	Largeur en mm					Hauteur en mm					Profondeur en mm		
	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	H4	H5	T1	T2	T3
<b>1670.600</b>	150	171,3	138,2	125	90	150	171,3	138,2	75	125	80	77	59,5
<b>1671.600</b>	150	176,2	138,2	125	90	150	176,2	138,2	75	125	120	117	99,5
<b>1672.600</b>	200	226,2	188,2	175	140	200	226,2	188,2	125	175	120	117	99,5
<b>1674.600</b>	300	326,2	288,2	275	240	200	226,2	188,2	125	175	120	117	99,5
<b>1675.600</b>	400	426,2	388,2	375	340	200	226,2	188,2	125	175	120	117	99,5
<b>1676.600</b>	400	426,2	388,2	375	340	300	326,2	288,2	225	275	120	117	99,5

B1 = Largeur totale en haut

B2 = Largeur totale en bas

B3 = Largeur utile

B4 = Distance des perforations

B5 = Largeur de montage max. du couvercle

H1 = Hauteur totale en haut

H2 = Hauteur totale en bas

H3 = Hauteur utile

H4 = Distance entre les points de fixation

H5 = Hauteur de montage max. du couvercle

T1 = Profondeur totale

T2 = Profondeur utile du couvercle






T3 = Profondeur utile du coffret

### Coffrets électriques HD, à une porte

HD 1302.600, HD 1306.600, HD 1307.600, HD 1308.600,  
HD 1310.600, HD 1314.600, HD 1315.600, HD 1320.600

HD 1306.600, HD 1307.600,  
HD 1308.600, HD 1310.600,  
HD 1314.600, HD 1315.600,  
HD 1320.600

HD 1302.600



- 1** Pour HD 1302.600
- 2** Pour HD 1306.600, HD 1307.600, HD 1308.600, HD 1310.600, HD 1314.600, HD 1315.600, HD 1320.600
- 3** Pour HD 1307.600, HD 1308.600, HD 1310.600, HD 1315.600
- 4** Surface de montage max. de la porte
- 5** Pour HD 1308.600, HD 1310.600, HD 1315.600

#### Coffret

B1 = Largeur totale en haut  
B2 = Largeur totale en bas  
B3 = Largeur utile  
B4 = Distance des perforations  
B5 = Largeur de montage max. du couvercle

H1 = Hauteur totale en haut  
H2 = Hauteur totale en bas  
H3 = Hauteur utile  
H4 = Distance entre les points de fixation  
H5 = Hauteur de montage max. du couvercle

T1 = Profondeur totale  
T2 = Profondeur utile du couvercle  
T3 = Profondeur utile du coffret

#### Plaque de montage

F1 = Largeur de la plaque de montage  
F2 = Ecartement entre les perçages de fixation – en largeur  
G1 = Hauteur de la plaque de montage  
G2 = Ecartement entre les perçages de fixation – en hauteur


Référence HD	Largeur en mm				Hauteur en mm					Profondeur en mm			Plaques de montage en mm				Epaisseur du matériau en mm			
	B1	B2	B3	B4	H1	H2	H3	H4	H5	H6	T1	T2	T3	F1	F2	G1	G2	Coffret	Porte	Plaque de montage
<b>1302.600</b>	220	170	–	200	350	437	260	–	–	293	155	162	113 – 130	–	–	–	–	1,5	1,5	2,0
<b>1306.600</b>	390	340	–	370	430	549	340	240	–	373	210	217	168 – 185	334	295	355	330	1,5	1,5	2,0
<b>1307.600</b>	510	460	375	490	550	669	460	360	–	493	210	217	168 – 185	449	410	470	445	1,5	1,5	2,5
<b>1308.600</b>	390	340	275	370	650	769	560	460	–	593	210	217	168 – 185	334	295	570	545	1,5	1,5	2,5
<b>1310.600</b>	610	560	475	590	650	769	560	460	–	593	210	217	168 – 185	549	510	570	545	1,5	2,0	2,5
<b>1314.600</b>	810	760	–	790	430	549	340	240	–	373	210	217	168 – 185	739	700	355	330	1,5	2,0	2,5
<b>1315.600</b>	810	760	675	790	650	821	560	460	–	593	300	307	258 – 275	749	710	570	545	1,5	2,0	2,5
<b>1320.600</b>	610	560	–	590	430	601	340	240	–	373	300	307	258 – 275	549	510	355	330	1,5	1,5	2,5

# Habillage électrique


## Hygienic Design

### Coffrets électriques HD, à une porte


HD 1316.600, HD 1317.600



HD 1317.600



HD 1316.600



4 Surface de montage max. de la porte

6 Pour HD 1316.600

7 Pour HD 1317.600

#### Coffret

B1 = Largeur totale en haut

B2 = Largeur totale en bas

B3 = Largeur utile

B4 = Distance des perforations

B5 = Largeur de montage max. du couvercle

H1 = Hauteur totale en haut

H2 = Hauteur totale en bas

H3 = Hauteur utile

H4 = Distance entre les points de fixation

H5 = Hauteur de montage max. du couvercle

T1 = Profondeur totale

T2 = Profondeur utile du couvercle

T3 = Profondeur utile du coffret

Référence HD	Largeur en mm				Hauteur en mm						Profondeur en mm			Plaques de montage en mm		
	B1	B2	B3	B4	H1	H2	H3	H4	H5	H6	T1	T2	T3	Coffret	Porte	Plaque de montage
<b>1316.600</b>	810	760	—	790	1050	1221	960	280	800	993	300	307	258 – 275	1,5	2,0	3,0
<b>1317.600</b>	810	760	—	790	1250	1421	1160	480	1000	1193	300	307	258 – 275	1,5	2,0	3,0