

Fiche technique

RS Pro Filtre à panneau plissé, coton, média PET, grade G4, 394 x 495 x 45 mm 8

RS N° de référence : **730-2798**



Détails du produit

Le filtre à panneaux plissés RS Pro mesure 394 x 495 x 45 mm. Ce filtre de qualité G4 de couleur verte, est doté d'un média en coton et polyester avec un nombre de plis extra-élevé pour offrir une durée de vie exceptionnelle du filtre. Le média présente des propriétés de filtration mécanique à 100 %, un gonflant élevé et un poids optimal pour correspondre aux meilleurs filtres disponibles. Ce filtre à panneaux est fabriqué en collant l'ensemble de plis en coton / polyester dans un cadre de panneau de boisson AquaKote hydrofuge, qui a une résistance supérieure à la déchirure sèche et humide.

Caractéristiques et avantages

- Eurovent approuvé
- 1. Haute capacité
- AquaKote case
- 1. Médias coton et polyester
- G4 grade

RS, Professionally Approved Products, vous offre des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme a été attestée par les ingénieurs comme offrant une qualité comparable à celle des grandes marques sans payer un prix élevé.

**Spécifications:**

Profondeur réelle	45 mm
Dimensions réelles	394 x 495 x 45 mm
Hauteur réelle	394 mm
Largeur réelle	495 mm
Matériau du cadre	AquaKote
Couleur	Vert
Qualité du filtre	G4
Filtre MERV Rating	8
Type de filtre	Panneau plissé
Chute de pression finale	250 Pa
Chute de pression initiale	40 Pa
Débit d'air maximal	1825 m³/h
Matériau média	Coton, PET
Profondeur nominale	2 in
Dimensions nominales (Hauteur x Largeur)	16 x 20 in
Dimensions nominales	16 x 20 x 2 in
Hauteur nominale	16 in
Largeur nominale	20 in
Normes respectées	ASHRAE 52.2

RS, Professionally Approved Products, vous offre des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme a été attestée par les ingénieurs comme offrant une qualité comparable à celle des grandes marques sans payer un prix élevé.