


Adaptateurs process faible débit

FLOW ADAPT



Application		
Application	pour les applications industrielles	
Montage	avec raccord à visser G1/8 mâle, position de montage au choix; (SA5)	
Température du fluide	[°C]	0...80
Tenue en pression	100 bar	10 MPa
Etendue de mesure / plage de réglage		
Plage de débit	[ml/min]	2...150
Données mécaniques		
Poids	[g]	212,7
Matières	inox (1.4404 / 316L)	
Raccordement capteurs	M12 x 1	
Raccord process	G 1/8	
Accessoires		
Fourniture	joints d'étanchéité: 1, U-seal	
Accessoires en option	Adaptateur: ≤ 30 bar, E40101	
	Adaptateur: ≤ 300 bar, E40236	
Remarques		
Remarques	Seulement utilisable en combinaison avec le mode de fonctionnement relatif du capteur de débit.	
Unité d'emballage	1 pièces	