

## Han ID-Modul



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	20 70 001 1001
规格	Han ID-Modul
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/20700011001">https://harting.com/20700011001</a>

### 标识

类别	模块
系列	Han-Modular <sup>®</sup>
模块类别	Han-Elisa <sup>®</sup> 模块
模块尺寸	单模块

### 版本

公母类型	公头
针数	6

### 技术参数

极限温度	0 ... +70 °C
------	--------------

### 材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 ( 卵石灰 )
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有

## 材料特性

REACH SVHC 物质	铅
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

## 商业数据

包装尺寸	1
净重	25.556 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140134362
eCl@ss	27440218 工业连接器的模块 ( 数据 )
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552