

特点

- 触点额定值 20A
125V-250V 交流
- 坚固的铸铁外壳，确
保强度和耐用性
- 防滑基座，确保稳定
性
- 提供单和双型号
- 双版本 (116-928) 具有
分隔条，可防止两个
踏板同时意外操作
- 入侵保护等级 IP20
- 固定孔，用于地板或
设备安装

RS PRO 中等负荷闭锁型 Clipper 脚踏开关 - 铸铁箱材 料， SP-CO ， 20 A @ 125 V 交 流触点电流， 250V

RS 库存号： 116-732



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 脚踏开关由坚固的铸铁制成，具有单刀双掷触点。此脚踏控制器踏板为黑色，设计采用人机工程学形状。它可以牢固地安装到地板或设备上，以提供额外保护。此脚踏开关特别适用于中等负荷电气设备，包括材料处理和操作通信设备。

此系列包括：

116-928 瞬时型单刀双掷，双

116.732 人 - 维护型单刀双掷，单刀

一般规格

联系人配置	SP-CO
开关操作	闭锁
外壳材料	铸铁
交换机环境	中等负荷
触点材料	单刀双掷保持。按“开”，按“关”操作
颜色	黑色
应用	脚踏开关通常用于免提控制更实用或更安全的应用。它们可用于：工业机械和小型电动工具、医院病床、牙科椅、灯
电缆连接	可调应力消除连接器

电气规格

触点额定电压（交流）	250V
触点额定电流	20A @ 125V 交流

机械规格

长度	115.87mm
高度	45.24mm
尺寸	115.87 毫米 x 87.7 毫米 1 x 45.24 毫米
宽度	87.71mm
重量	1.0kg

保护类别

ip 等级	IP 20
-------	-------

认证

符合标准	EN 60529
合规性 / 认证	rohs 、 ce





Size

(See below)

