



**Principales**

Gamme de produits	Harmony XVR
Fonction produit	Balise
Nom abrégé de l'appareil	XVR3
Type de balise et de colonne de signalisation	Unité LED
Signalisation sonore	Ronfleur : 70...90 dB at 1 m
Diamètre de fixation	100 mm
Source lumineuse	Vert LED
Fonction de l'appareil	Chariot élévateur Bulldozer Véhicule à guidage automatique (VGA)

**Complémentaires**

Type de signalisation	Flash Clignotant Rotatif
Variante de construction	Prêt à assembler
Matière	PC (polycarbonate) (lentilles) PBT (polybutylène téréphtalate) + PC (polycarbonate) (corps) EPDM (éthylène propylène diène monomère) (base)
[Us] tension d'alimentation	12...24 V DC
[Ue] tension assignée d'emploi	10...30 V DC
Courant à l'appel	3 A
Puissance consommée	3.1 W
Marquage	CE
Direction de l'installation	Montant (à l'intérieur) Latérale (à l'intérieur) Inversé (à l'intérieur) Montant (à l'extérieur)
Classe d'isolation électrique	Classe II
Consommation électrique	3000 mA
Longueur	100 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	139 mm
Poids	0.538 kg


**Environnement**

température de fonctionnement	-20...50 °C
température ambiante pour le stockage	-35...70 °C
humidité relative	35...85 % sans condensation
tenue aux vibrations	4,6 gn (latérale) 4,6 gn (inversé) 7,1 gn (montant)
degré de protection IP	IP23 (latérale) IP23 (inversé) IP23 (montant)

**Contractual warranty**

Période	18 mois
---------	---------





- (1) Green
- (2) Red
- (3) Yellow
- (4) Black
- (5) White
- (6) LED
- (7) Buzzer
- (8) Com
- (9) Fuse(Rated Current>2A)