

## / MS26 250

Pince multiprise isolée 1000V



Voir la fiche  
technique en ligne



### / Normes

NF EN 60900 / CEI 60900 / NF ISO 5744 / NF ISO 8976

### / Utilisation

La forme élancée avec cette tête coudée crée une bonne accessibilité dans les espaces restreints.

### / Caractéristiques

Acier haute performance au chrome-vanadium : durée de vie prolongée.  
Finition brunie pour une haute protection anticorrosion grâce à une succession de 5 bains.  
Dureté intérieur mâchoires : 60 HRC permettant une grande résistance à l'usure.  
Positionnement rapide de l'ouverture souhaitée.  
Charnière superposée.

### / Légende du tableau

Tolérance générale sur la longueur hors tout de l'outil : +/15mm sur la cote nominale.

## Plus produit

- Renforts isolants aux extrémités des bras pour protéger des chocs.
- Mors parallèles dans l'ensemble des positions d'ouverture.
- Prise ferme des pièces à manipuler.