


Raccords à visser pour capteurs de process

ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel L8



1 joint hexagonal

Application

Application	applications huile-hydraulique; Capteur orientable	
Montage	pour montage tuyau; (Adaptateur tuyau M14 x 1,5 nécessaire)	
Tenue en pression	315 bar	31,5 MPa

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.	
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.	

Données mécaniques

Poids [g]	60	
Matières	acier 1.0718 (12L13); inox (1.4305/303); acier (1.0216); FKM; revêtement Zn-Ni	
Raccordement capteurs	G 1/4 filetage extérieur	
Raccord process	taraudage M14 x 1,5 taraudage cône d'étanchéité:L8	
Étanchéité	joint hexagonal	

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces	
-------------------	----------	--