

CARACTERISTIQUES

- Rechargeable par câble micro-USB
- Conception compacte idéale pour le travail dans les espaces restreints
- Base magnétique très robuste
- Crochet de suspension en nylon rotatif permettant de travailler mains libres
- Pointeur laser pour plus de précision

Lampe d'inspection à LED de RS Pro - rechargeable 700 lm

RS code commande : 186-4628



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Présentation de la lampe torche d'inspection à LED compacte de RS Pro, une lampe torche légère et durable, idéale pour l'éclairage des espaces sombres avec précision dans une large gamme d'environnements. La lumière polyvalente est dotée de deux réglages de luminosité, y compris la lampe de poche et le projecteur, avec l'ajout d'un pointeur laser rouge pour plus de précision. Cette lampe d'inspection compacte est logée dans un boîtier en ABS durable et en caoutchouc avec protection IK07 et IP54, garantissant que la lampe torche est protégée contre les chocs accidentels et la pénétration de poussière ou d'eau

Caractéristiques

Type de torche	Torche d'inspection
Type de lampe	LED
Luminosité	700lm
Type de faisceau	Inondation
Modes de commutation	Lampe de poche, projecteur
Couleur de la lumière	Blanc
Matériau du boîtier	ABS, PC
Anticorrosif	Non
Zone dangereuse	Non
Applications	Entretien automobile, soins de santé, bricolage à domicile et camping

Caractéristiques des

Paramètres	Mode lampe de poche	Projecteur élevé Mode	Projecteur à faible mode/stroboscope
Sortie lumineuse	175lm	700lm	350lm
Durée d'exécution	10 heures	1 heure 40 minutes	4 heures 25 minutes

Spécifications

Rechargeable	Oui
Type de prise	Câble micro USB de 1 m
Batteries.	Li-polymère 3,7 VmAh rechargeable de haute qualité
Temps de charge	Environ 4 heures
Indicateur de charge à LED	Recharges, entièrement chargées en vert
Indicateur de batterie	Non

Spécifications mécaniques

Longueur	190mm
Largeur	33.6mm
Profondeur	56mm
Poids (avec piles)	210g

Catégorie de protection

Indice IP	IP54
------------------	------

Homologations

Conformité/certifications	Certificat de conformité RoHS
----------------------------------	-------------------------------

