

Versleutelde SATA III behuizing voor 2,5 inch harde schijf - USB 3.0

Product ID: S2510BU33PW



Met de S2510BU33PW USB 3.0 versleutelde harde-schijfbehuizing kunt u uw 2,5-inch SATA harde schijf (HDD) of solid-state drive (SSD) in een met AES versleutelde externe schijf veranderen.

De veilige behuizing maakt gebruik van een Advanced Encryption Standard-algoritme (256-bits AES), waarmee alle data op uw schijf tegen onbevoegde toegang beveiligd zijn. Als de versleuteling eenmaal is geactiveerd, is de inhoud alleen toegankelijk met een speciale PIN, die u zelf instelt en invoert via het slanke, geïntegreerde touchpad. De versleuteling is op hardware gebaseerd, waardoor de installatie- en configuratieproblemen van gecompliceerde software tot het verleden behoren.

De harde-schijfbehuizing garandeert maximale prestaties, met ondersteuning van USB 3.0 datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps. De behuizing ondersteunt ook SATA III-schijven, waardoor u de hoge prestatie behoudt, maar ook de beschikking hebt over uw SATA 6 Gbps externe SSD.

De S2510BU33PW wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Bescherm uzelf en uw klanten tegen identiteitsdiefstal met hardwareversleutelde back-ups van vertrouwelijke documenten (bijv. financieel)
- Bescherm uw belangrijke documenten onderweg, met een versleutelde harde schijf die, bij verlies of diefstal, niet toegankelijk is
- Sla bestanden snel op en open deze vanaf uw externe SATA III-schijf

Features

- Zorg dat uw externe schijf veilig is en vergrendeld met realtime 256-bits versleuteling
- Probleemloze bediening met geïntegreerd touchpad
- Optimaliseer de prestatie door ondersteuning van SATA III harde schijven met datatransmissiesnelheden tot 6 Gbps
- Geschikt voor 2,5 inch SATA-schijven met een hoogte van 9,5 mm of minder
- Plug & play-installatie
- Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/12 Mbps)

Hardware	Warranty	2 Years
	Aantal stations	1
	Bus type	USB 3.0
	Chipsetcode	Renesas/NEC - MOLU03
	Interface	USB 3.0
	Schijfgrootte	2.5in
	Schijfinstallatie	Vast
	Schijftype	SATA
	Ventilator(en)	Nee
Prestaties	Algemene specificaties	256 bit AES hardwareversleuteling
	Hot-swappable	Nee
	Max. schijfcapaciteit	Tot nu toe getest met harde schijven van 5400 rpm en 3 TB of minder
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
	UASP ondersteuning	Nee
Connector(en)	Hostaansluitingen	1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Vrouwelijk
	Schijfaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Wij raden u aan deze behuizing als extra opslagapparaat te gebruiken voor belangrijke bestanden en niet als back-up (tenzij u deze ook regelmatig back-upt)
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - OLED readout display
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	> 70% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	3 in [77 mm]
	Gewicht product	3.3 oz [94 g]
	Hoogte product	0.6 in [14 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	4.8 in [123 mm]

	Max. schijfhoogte	0.4 in [9.5 mm]
	Type behuizing	Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	0.7 lb [0.3 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB 3.0 naar 2,5 inch SATA III HDD-behuizing met codering 1 - USB 3.0-kabel 1 - Schijfbehuizing 2 - Schijfinstallatieschroeven 1 - Minischroevendraaier 1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.