

# FBS 5-10 BU - 插拔式桥接件

1040620

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1040620>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

插拔式桥接件，针距: 10.2 mm，位数: 5，颜色: 蓝色



## 商业数据

订货号	1040620
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE2Z2X
产品关键代码	BE2Z2X
GTIN	4055626597331
单件重量(含包装)	18.38 g
单件重量(不含包装)	18.2 g
原产地	PL

# FBS 5-10 BU - 插拔式桥接件

1040620

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1040620>



## 技术数据

### 产品属性

产品类型	插拔式桥接件
位数	5
针距	10.2 mm

### 电气特性

最大负载电流	57 A (如果用在不同的模块式接线端子上，则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。)
--------	---

### 连接数据

最大负载电流	57 A (如果用在不同的模块式接线端子上，则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。)
--------	---

### 尺寸

针距	10.2 mm
----	---------

### 材料规格

颜色	蓝色 (RAL 5015)
标识材料	铜缆
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料	PA

### 环境和真实条件

#### 环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时)，-60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

### 安装

安装类型	插拔式安装
------	-------

# FBS 5-10 BU - 插拔式桥接件

1040620

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1040620>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

### ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# FBS 5-10 BU - 插拔式桥接件



1040620

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1040620>

## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)