


# Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2013 for så vidt angår energimærkning af elektroniske skærme

|     | Parametre                                                                                                          | Parameter eller værdi og præcisering                                |   |       | Enhed  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|
| 1.  | Leverandørens navn eller varemærke                                                                                 | IIYAMA CORPORATION                                                  |   |       |        |
|     | Leverandørens adresse                                                                                              | IIYAMA CORPORATION,<br>Wijkermeerstraat 8, 2131<br>HA Hoofddorp, NL |   |       |        |
| 2.  | Modellens identifikationskode                                                                                      | T2252MSC-B2                                                         |   |       |        |
| 3.  | Energieffektivitetsklasse i standard dynamikområde (SDR)                                                           | C                                                                   |   |       |        |
| 4.  | Effektforbrug i tændt tilstand i SDR                                                                               | 10,2                                                                |   |       | W      |
| 5.  | Energieffektivitetsklasse i højt dynamikområde (HDR)                                                               | ikke relevant                                                       |   |       |        |
| 6.  | Effektforbrug i tændt tilstand i HDR, hvis gennemført                                                              | ikke relevant                                                       |   |       | W      |
| 7.  | Effektforbrug i slukket tilstand, hvis relevant                                                                    | 0,3                                                                 |   |       | W      |
| 8.  | Effektforbrug i standbytilstand, hvis relevant                                                                     | 0,4                                                                 |   |       | W      |
| 9.  | Effektforbrug i netværksforbundet standbytilstand, hvis relevant                                                   | ikke relevant                                                       |   |       | W      |
| 10. | Elektronisk skærmmkategori                                                                                         | Monitor                                                             |   |       |        |
| 11. | Størrelsesforhold                                                                                                  | 16                                                                  | : | 9     |        |
| 12. | Skærmopløsning                                                                                                     | 1 920                                                               | x | 1 080 | pixels |
| 13. | Skærmdiagonal                                                                                                      | 54,5                                                                |   |       | cm     |
| 14. | Skærmdiagonal                                                                                                      | 21                                                                  |   |       | tommer |
| 15. | Synligt skærmareal                                                                                                 | 12,5                                                                |   |       | dm²    |
| 16. | Anvendt panelteknologi                                                                                             | LED LCD                                                             |   |       |        |
| 17. | Automatisk lysstyrkekontrol (ABC)                                                                                  | Nej                                                                 |   |       |        |
| 18. | Stemmegenkendelsessensor                                                                                           | Nej                                                                 |   |       |        |
| 19. | Tilstedeværelsessensor                                                                                             | Nej                                                                 |   |       |        |
| 20. | Opdateringsfrekvens (standard)                                                                                     | 60                                                                  |   |       | Hz     |
| 21. | Garanteret minimums adgang til softwareopdateringer (fra datoen for, hvornår produktet blev taget ud af omsætning) | 8                                                                   |   |       | År     |
| 22. | Garanteret minimums adgang til reservedele (fra datoen for, hvornår produktet blev taget ud af omsætning)          | 7                                                                   |   |       | År     |
| 23. | Garanteret minimums adgang til produktsupport                                                                      | 7                                                                   |   |       | År     |
|     | Mindstevarigheden af den almindelige garanti, som leverandøren tilbyder                                            | 3                                                                   |   |       | År     |
| 24. | Strømforsyningstype                                                                                                | Intern                                                              |   |       |        |
| 25. | Ekstern strømforsyning (ikke standard og leveret med produktet)                                                    |                                                                     |   |       |        |
|     | i                                                                                                                  | -                                                                   |   |       |        |

|     |                                                                                   |                                |   |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|----|
|     | <i>ii</i>                                                                         | Indgangsspænding               | - | V  |
|     | <i>iii</i>                                                                        | Udgangsspænding                | - | V  |
| 26. | Standardiseret ekstern strømforsyning (standard, hvis ikke leveret med produktet) |                                |   |    |
|     | <i>i</i>                                                                          | -                              |   |    |
|     | <i>ii</i>                                                                         | Påkrævet udgangsspænding       | - | V  |
|     | <i>iii</i>                                                                        | Påkrævet strømstyrke (minimum) | - | A  |
|     | <i>iv</i>                                                                         | Påkrævet frekvens              | - | Hz |

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 01/06/2023



**EPREL-registreringsnummer:** 1556636

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1556636>

**Leverandør:** iiyama corporation (Fabrikant)

**Websted:**

**Kundeservice:**

**Navn:** IIYAMA CORPORATION

**Websted:** <https://iiyama.com/>

**E-mail:** [annie.hsu@iiyama.com](mailto:annie.hsu@iiyama.com)

**Telefon:** +31-20-446-0404

**Adresse:**

Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp  
Nederlandene