

SIMATIC S7,
 TD 200 AFFICHEUR DE TEXTE POUR S7-200,
 2 LIGNES,
 AVEC CABLE (2,5M) ET ACCESSOIRE DE MONTAGE,
 CONFIGURATION AVEC STEP7-MICRO/WIN SANS
 CERTIFICATION ATEX



Conduite et supervision

Messages de service/dérangement

Nombre de lignes	2
Nombre de caractères par ligne	20 ; caractères/ligne : ASCII, cyrillique ; 10 caractères/ligne : chinois
Hauteur des caractères	5 mm

Ecran

Technologie de l'écran	LCD rétroéclairé
------------------------	------------------

Tension d'alimentation

Valeur nominale (CC)	24 V ; Alimentation par l'interface de communication S7-200 ou un bloc secteur externe en option. L'alimentation des capteurs de la CPU (24 V CC) n'est pas sollicitée
----------------------	--

Courant d'entrée

Valeur nominale sous 24 V CC	120 mA
------------------------------	--------

Interfaces

Point à point

Vitesse de transmission, maxi	187,5 kbit/s
-------------------------------	--------------

1. Interface

Physique	RS 485
----------	--------

Fonctionnalité

PPI	Oui
PPI	
Nombre d'abonnés, maxi	126 ; S7-200, OP, TP, TBP, PG / PC
Degré et classe de protection	
IP65	Oui ; sur face avant
Conditions ambiantes	
Température de service	
mini	0 °C
max.	60 °C
Température de stockage/transport	
mini	-40 °C
max.	70 °C
Dimensions	
Largeur	148 mm
Hauteur	76 mm
Profondeur	27 mm
Dimensions d'encastrement/profondeur d'encastrement (L x H x P)	
Découpe d'encastrement, largeur	138 mm
Découpe d'encastrement, hauteur	68 mm
Epaisseur de la tôle de l'armoire/du tableau	0,3 mm ; 0,3 à 4 mm
Poids	
Poids approx.	250 g
Situation	21 juil. 2014