

Inforam DURAFRAME® MAGNETIC PLUS A4

Artikelnummer	498501	Antal per säljhet	1 Bag
Färg	Svart	EAN per säljhet	4005546407050
Antal per frp	2 / påse	Bruttovikt per säljhet	195 G
EAN per basenhet	4005546407050	Ursprungsland	PL



Produktbeskrivning

- Presentera information på ett professionellt sätt
- Uppfällbar magnetram gör det möjligt att smidigt lägga i och byta dokument
- Enkel att fästa på metallytor, t.ex. whiteboards, anslagstavlor, skåp samt Lean Cubes och maskiner inom tillverkning
- Med baksida av plast för hålla dokumenten säkert på plats och skydda mot damm och vattenstänk, t.ex. i produktions-, köks- och sanitetsområden
- Fastsättning med magnetremсор på baksidan
- Kan användas i stående eller liggande format
- Yttermått: 236 x 323 mm

Specifikationer

Utvändig bredd (mm)	236
Utvändig höjd (mm)	323
Kapacitet / kapacitet (för)	2 Ark (80 g/kvm)
Format / passar format	A4
Format	Stående / liggande
Varumärke	DURABLE
Invändig bredd (mm)	205

Inforam DURAFRAME® MAGNETIC PLUS A4

Invändig höjd (mm)	290
Ramens bredd (mm)	17
Typ av fastsättning	Magnetisk
Kan användas på underlag / yta	Metallytor
Kan tas bort	Utan spår
Öppningsbar ram	Ja
Går att läsa från fram- och baksida	Nej
Ramen är likadan från båda håll	Nej
Reflexfri	Ja
Skriv direkt på arket	Nej
Återanvändbar	Ja
Användningsområde	Skyddad utemiljö
Typ av etikett	Nedladdning (download)