

特点

- 最大保持功能
- USB 数据接口
- 交流和直流信号输出
- 警报设置功能
- 4 位 LCD 显示屏

RS PRO SLM1352P 声级计 8kHz 30→130dB

RS 库存号: 122-4294



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

此 SLM 1352P 由深受信赖的 RS PRO 品牌提供，设计用于满足不同环境中的安全，健康，工业安全官员和声音质量控制的要求。它是抽查和长期监测的首选仪器。RS PRO SLM 1352P 包含数据记录功能 (带 USB 接口) 和时间加权 (对于正常测量，选择 FAST 或选择 Slow 以检查波动噪声的平均水平。)

一般规格

型号	SLM1352P
声级测量范围	30dB-130dB
可选范围	30 dB – 90dB , 40 dB – 100dB , 50 dB – 110dB , 60 dB – 120dB 或 70dB – 130dB , 五个范围
麦克风	1/2 英寸驻极电容器麦克风
频率范围	31.5Hz 至 8000Hz
分辨率	0.1dB
精度等级	IEC 61672-1 : 2002 2 类
频率 权重	A , C
输出	2Vrms (满刻度范围时) 10mV/dB
显示类型	LCD
数据记录	是的
接口类型	USB
适用标准	IEC61672-1 : 2003 2 类, IEC60651 : 1979 2 型, ANSI S1.4 : 1983 2 型

电气规格

电源	4 个 1.5V IEC R6P (“AA”规格) 锰超大负荷电池或等效电池
电池类型	AA , LR6
电池寿命	大约 50 小时

机械规格

尺寸	265 毫米 x 72 毫米 x 36 毫米
重量	大约 380g

操作环境规格

工作湿度	30% 至 90%RH (无冷凝)
工作温度范围:	-10 °C 至 +50 °C
存储温度范围	-10 °C 至 +60 °C

认证

合规性 / 认证	rohs
----------	------

SPECIFICATIONS

Applicable standards	IEC61672-1: 2003 Class 2, IEC60651: 1979 Type 2, ANSI S1.4: 1983 Type 2
Display screens	4 digit numerical indication of sound level, from 30.0 to 130.0dB with 0.1dB resolution
Measurement frequency range	31.5 to 8000Hz
Microphone	1/2 inch Electret condenser microphone
Sound level range indicator	30–90dB, 40–100dB, 50–110dB, 60–120dB or 70–130dB in five ranges
Warning indicator	OVER displayed at upper limit of the range UNDER displayed at lower limit of the range
AC output	2Vrms (at full-scale of the range)
DC output	10mV/dB
Power requirements	Qty 4 x 1.5V IEC R6P (size "AA") manganese super heavy duty batteries or equivalent
Battery life	about 50 hours
Operating conditions	-10°C to +50°C, 30% to 90%RH non-condensing
Storage conditions	-10°C to +60°C, <70%RH non-condensing
Dimensions	265 x 72 x 36mm
Weight	Approx. 380g
Supplied accessories	Instruction manual, Battery, Carrying case, Adjustment screwdriver, Software, Wind shield, USB connecting cable, 3.5φ plug
Optional equipment	AC adaptor, Sound calibrator SLC 1356