

特点

- 直向插头
- 高质量延长杆
- C13 至 C14
- 2 m - 3 m 长的电缆

RS 5m Pro 电缆、 C13 、 iec 至 C14 、 iec

RS 号: 123-0939



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS PRO 为您倾情奉献一系列适用于各种应用的电源电缆。这些电源缆线完全配备 C13 和 C14 连接器，是笔记本电脑、台式计算机等应用的理想电气附件。所有型号均高度可靠且质量极佳

一般规格

连接器 a	C13, IEC
接头 b	C14, IEC
护套颜色	红色
连接器 a 型	cee 7/7.
电源插头类型	iec 60320 C14
电源插座类型	iec 60320 C13
连接器 b 型	cee 7/7.
火灾行为	阻燃
外层护套材料	pvc
接头 a 角度	直向
接头 b 角度	直向
接头 a 性别	母
接头 b 极性	公
接线端子	黄铜
导体	3 线
应用	diy 和家居装修维护工作家庭娱乐（电视、卫星盒、路由器等） 工业机器和设备办公桌（监控器、计算机、电话）任何需要由电源供电的电气设备

电气规格

额定电流	10A
额定电压	250V ac
绝缘电阻	>10MΩ
电缆固定	0.5mm ² -1mm ² >30N 1.25mm ² -1.5mm ² >60N
电气强度	2.5kV 50Hz
安全测试	4.4kV 50Hz
电容	95.08pF/m
电感	0.43μH/m

机械规格

长度	5m
横截面积	7mm
重量	175g
拔出力	10N-50N
量规	1.5mm ²
铜线绞线	48 股 0.202 毫米的绞线 ²

操作环境规格

最大引脚温度	65°C
--------	------

认证

合规性 / 认证	ce / ur / cur
符合标准	iec 60320

