

产品参数表

规格



Kaedra (天睿) 迷你多功能高防护配电箱, 1排6位, 159 x 200 mm

13442

主要信息

产品系列	Mureva
产品名称	Mureva Enclosure
产品类型	多功能高防护配电箱
柜体类型	迷你多功能高防护配电箱
安装板描述	Without mounting plate

补充信息

箱体安装方式	表面
宽度 (9mm的倍数)	12
位数 (18mm/位)	6
模块总数 (18 mm/位)	6
导轨排数 (水平)	1
绝缘等级	双重绝缘 Class II
附带设备	1 标签套 2 零、地端子排 (4孔)
面盖类型	透明
功耗W	11 W
额定电流 [In]	63 A
导轨类型	DIN
预开孔PG ISO数量	3
零、地端子排数量	2 地线/中性线 (螺钉连接) 和 4 敲落孔 (顶部和底部)
管接头	4 x 10 mm ² 4 x 16 mm ²
有关锁的描述	钥匙锁
外壳材料	阻燃性聚合物
宽度	159 mm
高度	200 mm
深度	112 mm
内部尺寸 (深度)	56 mm
颜色	面盖/门: 透明绿 机柜: 浅灰色 (RAL 7035)

免责声明：本文档不代替或不用于确定产品的适用性或可靠性

环境

符合标准	EN 50262 IEC 61439-3 IEC 60695-2-1 IEC 60670
耐火及耐异常高温能力	650 °C 符合 IEC 60695-2-1
IP 保护等级	"IP65" 符合 IEC 60529
IK 保护等级	IK09 符合 EN 50102
环境特性(UV)	抗紫外线 (UV) : 等级3 符合 ISO 4582:2010 防紫外线测试 符合 ISO 4892-2:2013
过电压类别	II
运行温度	-25...60 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11.000 cm
Package 1 Width	16.000 cm
Package 1 Length	20.000 cm
Package 1 Weight	599.000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	22.000 cm
Package 2 Width	34.000 cm
Package 2 Length	40.500 cm
Package 2 Weight	4.569 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	168
Package 3 Height	80.000 cm
Package 3 Width	80.000 cm
Package 3 Length	120.000 cm
Package 3 Weight	120.360 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



低冲击材料 透明



RoHS/REACH

资源性能



Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

25

健康安全绩效



Rohs 豁免信息

是



无卤素产品

认证与标准

Reach法规

[REACH 声明](#)

欧盟RoHS指令

主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)

中国 RoHS 管理办法

[中国 ROHS 声明](#)
中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告

环境披露

[产品环境文件](#)

流通资料

无需具体的回收操作