




Plastifieuse GBC 240HS Home Office A3

La GBC 240HS est une solution élégante et efficace pour les besoins quotidiens de plastification. Conçue dans un souci de style et de performance, cette plastifieuse A3 à grande vitesse est idéale pour une utilisation à domicile ou au bureau. Augmentez votre productivité et réduisez le temps de plastification de 33% en utilisant les pochettes high-speed de GBC. Avec un temps de préchauffage rapide de 2 minutes, il plastifie une feuille A4 de 75 microns en seulement 45 secondes, ce qui en fait l'outil idéal pour traiter efficacement vos projets domestiques. L'interrupteur facile à utiliser offre trois réglages d'épaisseur de pochette de 75 à 125 microns, ce qui permet de s'adapter à différents types de documents. Un levier de dégagement anti-bourrage assure un fonctionnement en douceur en résolvant sans effort toute pochette mal alimentée. En outre, le voyant LED intelligent simplifie l'utilisation grâce à des signaux visuels et sonores clairs : rouge pendant le préchauffage, bleu accompagné d'un son lorsque l'appareil est prêt, et un arrêt automatique après 15 minutes d'inactivité pour économiser de l'énergie. Protégez et conservez vos documents importants avec une finition parfaite, à chaque fois. Couleur noire et rouge.



Caractéristiques

- Temps de préchauffage rapide, prêt à l'emploi en 2 minutes seulement.
- Compatible avec les sachets de 75 à 125 microns. Plastifie du format badge au format A3.
- Les plastifieuses GBC High-Speed réduisent le temps de plastification de 33% lorsqu'elles utilisent les pochettes GBC High-Speed.
- Plastifie un document A4 (75 mic) en seulement 45 secondes.
- Plastifie 13x A4 en 10 minutes.
- Voyant LED intelligent : s'allume en rouge pendant le préchauffage et devient bleu avec un signal sonore lorsque la plastifieuse est prête à l'emploi.
- Le levier de dégagement permet de retirer manuellement les pochettes mal alimentées ou bloquées.
- Comprend un pack de démarrage de 5 pochettes A4 (75 microns).
- Conservez de l'énergie grâce à la fonction d'arrêt automatique de 15 minutes, qui s'active après avoir détecté l'inactivité.
- Faible niveau sonore <50Dba pour moins de distractions.
- Pour de meilleurs résultats, utilisez les pochettes de plastification GBC.
- Certifiée GS / TUV / CE

Spécifications

Réf. Produit	4410069EU
Couleur	Noir/rouge
Dimensions (L x H x P)	460 x 87 x 151 mm
Vitesse (mm/min)	400
Température	123C-135C
Puissance	220-240V AC 50/60Hz
Temps de préchauffage (min)	2
Système de chauffage	2 from outside heated rollers
Procédé	2 roller, no carrier, temperature controlled
Largeur maximale (mm)	330
Epaisseur maximale des étuis à plastifier (mm)	0.5
Épaisseur du film (microns)	75-125
Consommation électrique	550
Mesures (avec classement)	460,00 x 87,00 x 151,00 mm mm
Fonction "marche-arrière"	Manual release lever
Durée de plastification moyenne (A4)	45 secs (A4 80 micron)
Convient pour les photos	yes
Poids	2200 g
Capacité des palettes	0
Code EAN	5028252645539