




Témoin de fuite G1 ASEPTOFLEX VARIO

LEAKTEST G1 ASEPTOFLEX VARIO



- 1 raccord rapide CK-1/8-PK-4 (2027)
- 2 capot G1
- 3 Joint torique 24,0x2,0 EPDM
- 4 Joint torique 32,0x3,0 NBR
- 5 plaque d'étanchéité G1
- 6 joint inox (1.4305/303) / NBR
- 7 vis hexagonale DIN EN ISO 4017 - M8x20
- 8 Adaptateur non fourni

Application		
Version		témoin de fuite pour raccord à souder Aseptoflex-Vario
Application		témoin de fuite après les opérations de soudage et, le cas échéant, de meulage
Tenue en pression	[bar]	10
Données mécaniques		
Poids	[g]	290,4
Matières		inox (1.4305/303); Al; EPDM; NBR
Raccord process		G 1 Aseptoflex Vario
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces