

### A657 - AHR 10 Gants de cuisine - 1 gant

**Collection:** Résistant à la coupure

**Gamme:** Protection des mains

**Matériaux:** HPPE, Fibre d'acier, Polyester, Nylon, Elastique

**Paquet intérieur (sous-conditionnement):** 12

**Emballage extérieur:** 92

#### information produit

Gant contact alimentaire conçu pour obtenir une protection maximale contre les coupures de niveau F. La doublure de jauge 10 offre une durabilité exceptionnelle. Le faible niveau de peluchage empêche la contamination des aliments. Vendus à l'unité Testé pour 20 lavages à des températures allant jusqu'à 92°C. Ambidextre pour s'adapter aux utilisateurs droitiers ou gauchers.

#### Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

#### Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 (3X4XF)

ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A7)



#### Caractéristiques

- Résistance à la coupure niveau F
- Approuvé pour la manipulation sécuritaire des aliments
- Lavable en machine jusqu'à 92°C
- Vendu à l'unité
- Ambidextre convenant aux utilisateurs gauchers et droitiers
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
- Doublure robuste jauge 10
- Doublure respirante sans couture
- Certifié CE
- CE Foodsafe

**A657 - AHR 10 Gants de cuisine - 1 gant****Code Douanier: 6116930000****Laboratoire d'essai**

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

N° de certificat: 2777/12052-02/E01-01

**Carton Dimensions/Weight**

| Item       | Colour | Len  | Wid  | Hgt  | Weight(Kg) | Cubic(m <sup>3</sup> ) | EAN13         | GTIN/DUN14     |
|------------|--------|------|------|------|------------|------------------------|---------------|----------------|
| A657GRRS   | Gris   | 42.0 | 30.0 | 35.0 | 0.0360     | 0.0441                 | 5036108360819 | 15036108849595 |
| A657GRRM   | Gris   | 42.0 | 30.0 | 35.0 | 0.0480     | 0.0441                 | 5036108360802 | 15036108849588 |
| A657GRRL   | Gris   | 42.0 | 30.0 | 35.0 | 0.0500     | 0.0441                 | 5036108360796 | 15036108849571 |
| A657GRRXL  | Gris   | 42.0 | 30.0 | 35.0 | 0.0520     | 0.0441                 | 5036108360826 | 15036108849601 |
| A657GRRXXL | Gris   | 42.0 | 30.0 | 35.0 | 0.0560     | 0.0441                 | 5036108360833 | 15036108849618 |