

## SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M，增强耐油塑料电缆夹套，具有可变夹紧范围，永久抗振，用于海上平台

### 产品信息

带 IP69 认证！功能安全经检验，即使针对使用高压清洁器和热水的高要求机器和系统清洁流程！在网上目录中的实用分类箱内可用



-  优异的耐化学性能
-  大夹紧范围
-  最大抗振保护
-  缩短装配时间
-  最佳应力缓释
-  耐温
-  有各种认证

### 优势

高度耐油，可靠性更高  
永久防震  
夹紧范围广  
最佳应力缓释  
可装配 各种附件（如多孔密封圈）

Last Update (10.04.2022)

©2022 Lapp Group - 保留技术性变更  
产品管理 <http://lappchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® ST-M

### 应用范围

用于需要将大量电缆和电线插入具有最小空间要求的罩壳的区域  
机械和设备制造  
光伏  
自动化技术  
海上平台,船用设备

### 技术认证

UL 文件号 E79903  
GGVS: TÜ.EGG.020-95

### 产品结构

公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423  
基于技术信息 DIN IEC 62444

### 注意

SKINTOP® ST(R) M ISO 是带有加长连接螺纹的型号

SKINTOP® ST(R) M ISO 是带有加长螺纹的型号,见下表,没有DNV认证

### 技术参数

分类 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 类别描述: 电缆螺纹夹套
分类 ETIM 6:	ETIM 6.0 类别 ID: EC000441 ETIM 6.0 类别描述: 电缆夹套
注意:	安装尺寸和 固定扭矩 参见 T21 Size M 40 x 1,5 up tp M 63 x 1,5 with O-ring
发货颜色:	RAL 7001 银灰色 RAL 7035 浅灰色 RAL 9005 黑色 / 防紫外线
材料:	套体: 聚酰胺 垫圈: CR
测试:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
防护等级:	IP 66 IP 68 - 5 bar IP 69 NEMA Type 1, 12
温度范围:	静态: -40°C 至 +100°C 动态: -20°C 至 +100°C

### 备注

照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。  
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。

## SKINTOP® ST-M

物料编号	物料描述 / 尺寸	Ø F mm	SW 扳手尺寸 mm	总长度 C mm	Thread length D mm	个数 / 包装单位
SKINTOP® ST-M 银灰色						
53111000	M 12 x 1,5	3.5 - 7	15	30.0	8	100
53111010	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8	100
53111020	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9	100
53111030	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10	50
53111040	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10	25
53111050	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10	10
53111060	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12	5
53111070	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5
SKINTOP® ST-M 黑色						
53111200	M 12 x 1,5	3.5 - 7	15	30.0	8	100
53111210	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8	100
53111220	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9	100
53111230	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10	50
53111240	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10	25
53111250	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10	10
53111260	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12	5
53111270	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5
SKINTOP® ST-M 浅灰色						
53111400	M 12 x 1,5	3.5 - 7	15	30.0	8	100
53111410	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8	100
53111420	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9	100
53111430	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10	50
53111440	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10	25
53111450	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10	10
53111460	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12	5
53111470	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5
SKINTOP® ST M ISO 银灰色 (带公制长连接螺纹)						
53017010	M 16 x 1,5 ISO	3.5 - 8	19	40.0	12	100
53017030	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45.0	13	100
53017040	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	47.0	13	50

Last Update (10.04.2022)

©2022 Lapp Group - 保留技术性变更

 产品管理 <http://lappchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03\_16

## SKINTOP® ST-M

物料编号	物料描述 / 尺寸	Ø F mm	SW 扳手尺寸 mm	总长度 C mm	Thread length D mm	个数 / 包装单位
SKINTOP® ST M ISO 黑色 (带公制长连接螺纹)						
53010000	M 12 x 1,5 ISO	3.5 - 7	15	36.7	15	100
53017210	M 16 x 1,5 ISO	3.5 - 8	19	40.0	12	100
53017230	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45.0	13	100
53017240	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	47.0	13	50

Last Update (10.04.2022)

©2022 Lapp Group - 保留技术性变更

产品管理 <http://lappchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® ST-M

