



 **BRADY**

M510

LABELPRINTER

M511

LABELPRINTER

Krachtige precisie. Verbeterde gebruikerservaring.

GAAT DE HELE DAG MEE.

Duurzaamheid, elke dag.

De M510 is de perfecte metgezel voor uw werkplek en print elke dag labels van hoge kwaliteit. Of u zich nu in een laboratorium, op locatie of in het bedrijf bevindt, deze printer werkt net zo hard als u. Ontwerp en print labels tot 38,1 mm met een QWERTY-toetsenbord of maak labels in batches op kantoor met de Brady Workstation-software.

De M510 labelprinter. Gaat jarenlang mee.



Bestand tegen een val van 1,2 m



**Kies uit 250+ cartridges en
26+ kwalitatieve materialen**



**Print 4400* labels met een volle
batterij**

*Met lithium-ionbatterij met hoge capaciteit, afzonderlijk verkrijgbaar. Inbegrepen bij alle M510-printerkits.

Beheer data op een eenvoudige manier

LABEL MET VERTROUWEN

Voer gegevens in als een pro met de M510. Deze krachtige printer print snel grote aantallen labels van hoge kwaliteit, zodat u de hele dag door kunt werken. Speciaal ontworpen voor gebruik in kleine ruimten en geschikt voor elke werkplek. Maak labels tot 38,1 mm met het toetsenbord of de pc en kies uit meer dan 250 gebruiksvriendelijke cartridges.

Werk de hele dag door met de M510.

Automatische labelinstelling

Lcd-kleurenscherm

Intuïtief QWERTY-toetsenbord

Groot venster in printerdeksel toont geplaatste cartridge

Voorgesneden en continue labels (6,35 tot 38,1 mm breed)

Gestructureerde rubberen beschermlaag

Numeriek toetsenbord

A Geschikt voor elke werkplek

Importeer en bewaar bestanden, lijsten en afbeeldingen via de USB-poort

B Langere levensduur

Kies tussen een lithium-ionbatterij met hoge capaciteit of NiMH-batterij

C Snellere materiaalwissels

Gebruiksvriendelijke cartridges met automatische detectie

D Label met precisie

Minder dan 1,5 mm labelverspilling bij printen van rand tot rand; printkwaliteit van 300 dpi

M510-accessoire Magneet

Meer tijdbesparende tools om uw werk te doen. Zie pagina 45

MEER OPTIES VOOR DATA-INVVOER

om het u gemakkelijk te maken

Creëer op eenvoudige manier identificatie met de M510-printer + softwaresysteem.
Hiermee kunt u naadloos labels ontwerpen en printen, waar en wanneer u maar wilt.



Labelbestand aangemaakt op kantoor



Labels geüpload naar
een USB-flashstation



Labels ter plaatse geprint

Brady Workstation-software:

- 20+ barcodetypes
- 85+ lettertypes
- 1400+ symbolen
- Import van Microsoft Excel-gegevens
- Labelreeksen
- Labels opslaan en delen
- Nauwkeurig afdrukvoorbeeld
- Printerstatus in realtime

Werk zoals uw werk vereist



QWERTY-TOETSENBOORD



**NUMERIEK
TOETSENBOORD**



PC-SOFTWARE

ONTWERP EN PRINT ALS EEN PROFESSIONAL

Industriële betrouwbaarheid

De M510 heeft honderden verschillende labelingopties waarmee u uw werk sneller, gemakkelijker en met meer vertrouwen kunt uitvoeren. De printer wordt aangestuurd door slimme technologie en integreert gegevensbronnen en labelontwerpen in één eenvoudig systeem dat tijd bespaart en het risico op dure fouten wegneemt. De M510 is betrouwbaar, efficiënt en is onze snelste cartridgeprinter tot nu toe.

Uw tijd- en kostenbesparende voordelen omvatten:



**KORTERE
INSTELTIJD**



**MINDER
LABELFOUTEN**



**CREËREN VAN
CONFORME
LABELS**



**MINDER
MATERIAALVERSPILLING**

Pure perfectie op elke werkplek

Optimaliseer uw prestaties met Brady-materialen.



LABORATORIA

- Doe meer met een overvloed aan afmetingen, kleuren en materialen
- Lokaliseer apparatuur, assets en batches op een eenvoudige manier
- Label met vertrouwen in de koudste, meest veeleisende omgevingen



VEILIGHEID EN GEBOUWEN, LEAN/5S

- Leidingmerkers, gereedschapskits en magazijnbakken
- Zie grotere tekst vanaf een veiligere afstand
- Communiceer informatie beter: veiligheid, waarschuwing en conformiteit



DRAAD EN KABEL, ELEKTRISCH

- Gebruik één printer voor meerdere toepassingen op locatie
- Maak labels op basis van voorgeprogrammeerde labelopties
- Creëer wikkellabels, krimpkousen, tags en vlaggetjes voor uitdagende toepassingen



Geniet van een premium labelingervaring met geoptimaliseerde Brady Authentic-materialen

Authentic-materialen werken naadloos samen met Brady-printers voor geavanceerde prestaties en betrouwbaarheid die u niet krijgt met materialen van anderen. Werk authentiek. Werk beter met Brady.

GROTERE LABELS BETERE LABELING

Communiceer beter dankzij de troeven van de M511: printen van rand tot rand en labeling op maat. Ideaal voor belangrijke, opvallende en makkelijk te lezen veiligheidsboodschappen. Perfect voor het maken van labels met veel tekst voor laboratoria of conformiteit.

Met de M511 print u meteen ter plaatse. Zo voorkomt u aanpassingen en bespaart u tijd. Dankzij de Bluetooth-mogelijkheden kunnen meer gebruikers op een flexibelere manier verbinden, zodat het werk sneller kan worden gedaan.

Een revolutionaire manier van werken



Duurzamer

Bestand tegen een val van 1,8 m, een belasting van 115 kg en schokbestendig volgens militaire normen



Verbinden van meerdere gebruikers

Verbind tot 5 apparaten tegelijkertijd



Mobiele app en software

Ontwerp en print met een smartphone, tablet of pc

Grotere lettertypes. Grotere boodschappen.

DUIDELJKERE COMMUNICATIE

Werk op uw manier. Maak grotere boodschappen. Print van rand tot rand. Ontwerp en print vanaf uw laptop, tablet of smartphone. Dankzij de Bluetooth-verbinding van de M511 kunnen meerdere gebruikers tegelijkertijd verbinding maken voor veel efficiëntere workflows.

Werkomgevingen veranderen voortdurend. Werk beter met de M511.



A Opladen en aansluiten

USB-poort om de printer op te laden in een voertuig of via een laptop; kan ook worden gekoppeld aan labelontwerpsoftware



B Snellere materiaalwissels

Printer past automatisch de instellingen aan voor elke snellaadbare Brady Authentic-cartridge



C Handenvrije bediening

Uitgerust met een automatisch snijmes dat het label snijdt en vasthoudt tot het klaar is voor gebruik




M511-accessoire Bevestigingshaak


Voor meer accessoires, zie pagina 47

ONTWERP, BEKIJK EN PRINT. Zoals u wilt

Eenvoudige labelcreatie. Dat is de M511. U heeft alleen een smartphone met de "Expreslabels"-app nodig om altijd en overal labels te kunnen ontwerpen en printen. Wijzig het labelformaat en bewerk labels, voeg afbeeldingen en QR-codes toe – en dat alles met behulp van een vertrouwd toetsenbord. Hij is intuïtief, flexibel en ideaal voor moderne werkomgevingen.



Werk zoals uw werk vereist



MOBIELE APP



**VERBINDEN VAN
MEERDERE GEBRUIKERS**



PC-SOFTWARE

Krijg sneller toegang tot bestanden. Waar u ook werkt.



Mobiele app "Expreslabels" en Brady Workstation-software

- 20+ barcodetypes
- 85+ lettertypes
- 1400+ symbolen
- Import van Microsoft Excel-gegevens
- Labelreeksen
- Labels opslaan en delen
- Nauwkeurig afdrukvoorbeeld
- Printerstatus in realtime

Moderniseer workflows in elke werkomgeving




MAAK labels op kantoor of op locatie. Bewaar ze om gemakkelijk te delen.



DEEL ter plaatse via e-mail. Print vanaf het touchscreen van de printer of uw smartphone.



VERBIND tot 5 mobiele toestellen via Bluetooth. Bespaar tijd door ter plaatse te labelen.



Print labels vanuit uw eigen app

Gebruik geavanceerde labelingmogelijkheden – allemaal vanuit uw mobiele app. Gebruik onze Software Development Kit om uw app uit te rusten met de printkracht van Brady's Bluetooth-printers: de M211, M511 en M611.

Scan of klik om te zien hoe Brady u kan helpen



HET JUISTE LABEL

van de juiste partner

M511 met toonaangevende Brady-printtechnologie

Hoogwaardige labeling ontstaat niet zomaar. Het wordt aangestuurd door de printtechnologie van Brady. De M511 is een ongeëvenaard systeem dat communiceert met labelmaterialen en software, waarbij de instellingen automatisch worden aangepast aan de grootte, het type, de kleur, de hoeveelheid en de compatibiliteit van het materiaal. Bovendien worden de juiste temperatuurinstellingen en printsnelheid ingesteld. De M511 is eenvoudig en intuïtief en werkt praktisch vanzelf.

Uw tijd- en kostenbesparende voordelen zijn



**KORTE
INSTELTIJD**



**MINDER
LABELFOUTEN**



**CREËREN VAN
CONFORME
LABELS**



**MINDER
LABELVERSPILLING**

De perfecte oplossing voor elke werkomgeving

Optimaliseer uw prestaties met Brady Authentic-labels



IDENTIFICATIE VAN DRADEN, ASSETS EN COMPONENTEN

- ▶ Van sterke kleefstoffen tot hittekrimpende labels, gebruik Brady-labels voor het omwikkelen, labelen en permanent identificeren van draden, kabels en producten in alle omgevingen.



LABORATORIA

- ▶ De meest uitdagende laboratorium-omstandigheden verdienen Brady-labels. Ze zijn bestand tegen vlekken, chemicaliën en extreme temperaturen om gegevens leesbaar en scanbaar te houden.



VEILIGHEID EN GEBOUWEN, LEAN/5S, BOUW

- ▶ Een veiligere, beter geïnformeerde werkplek begint met Brady-labels. Maak instructie- of waarschuwingslabels. Markeer apparatuur. Gebruik reflecterende merkers in slecht verlichte zones.

Honderden doelgerichte materialen. De bijzonder gespecialiseerde labels die u nodig heeft.

Brady biedt u het meest uitgebreide assortiment kleuren, afwerkingen en gerichte toepassingen in de sector.




Alle weersomstandigheden

Krijg extra duurzaamheid bij buitengebruik en in zware, industriële werkomgevingen. Kies labels die reflecteren of bestand zijn tegen uv-licht, chemicaliën, zoutspray en reinigingsmiddelen.



Vlaggetjes

Maak makkelijk te lezen, permanente identificatie voor draden en kabels of om items te traceren in laboratoria en productieomgevingen.



Hittekrimpend

Kies voor industriële hittekrimpende krimpkousen voor duurzame draad- en kabelidentificatie. Vervaardigd volgens Naval Air Systems Command (NAVAIR) en industriest specifieke normen.



Laboratoria

Zorg ervoor dat laboratoriumstalen leesbaar, scanbaar en traceerbaar blijven in elk extreem proces: cryogeen, kleuring, oplosmiddelen en verwerkingsvloeistoffen.



Gemetalliseerd

Gebruik professionele gemetalliseerde labels voor typeplaatjes, naamplaatjes en algemene identificatie van industriële producten.



Multifunctioneel

Vertrouw op witte of transparante labels voor vrijwel alle industriële toepassingen met hoge en lage temperaturen, veeleisende omgevingen of wettelijke specificaties. Kies uit verschillende types kleefstof: standaard, sterk, extra sterk of herpositioneerbaar.



Papier

Gebruik deze wateroplosbare papieren labels voor toepassingen waarbij labels makkelijk moeten kunnen worden verwijderd.



Tags en inserts

Profiteer van de extra duurzaamheid van tags die ontworpen zijn voor extreme temperaturen en wrijving. Wikkel deze rond draad- of kabelbundels in patchpanelen en stopcontacten.



Fraudebestendig

Garandeer de integriteit van producten en stalen met fraudebestendige labels. Kies uit labels die gemakkelijk breken of versplinteren bij verwijdering.



Wikkellabels

Bescherm belangrijke draad- en kabellabels met een transparante lamineerlaag. Het transparante vinyl is bestand tegen wrijving en chemicaliën, terwijl het witte bedrukbare gedeelte intact blijft.



Uniek materiaal

Identificeer uw draden en kabels in een oogwenk. Brady en VELCRO® Brand zijn een partnerschap aangegaan en bieden u hun BradyGrip® bedrukbaar klitmateriaal aan: een exclusief bedrukbaar materiaal dat makkelijk aan te brengen, te herpositioneren en te verwijderen is.

Geniet van een premium labelingervaring met geoptimaliseerde Brady Authentic-materialen



Authentic-materialen werken naadloos samen met Brady-printers voor geavanceerde prestaties en betrouwbaarheid die u niet krijgt met materialen van anderen. Werk authentiek. Werk beter met Brady.





Draad- en kabelmarkering



Draad- en kabelvlaggetjes

Vorgeformatteerd met twee bedrukbare gedeelten. Het label kan makkelijk rond de draden worden geplooid om een dubbelzijdig bedrukt vlaggetje te creëren. Informatie blijft leesbaar op draden met een kleinere diameter en je kan de labels hanteren en bekijken zonder de draden aan te raken.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Labels per rol
B-425A: Polypropyleen						
	M4-1-425-FP	Zwart op wit	20,02	29,97	—	120
	M5-01-425-FT	Zwart op wit	30,00	40,01	20,02	200
B-483A: Polyester						
	M4-61-483	Zwart op wit	12,70	50,80	—	80
	M4-60-483	Zwart op wit	25,40	50,80	—	140
	M4-47-483	Zwart op wit	25,40	12,70	—	480
B-499: Nylonweefsel						
	M4C-375-499	Zwart op wit	9,53	—	—	1
	M4C-500-499	Zwart op wit	12,70	—	—	1
	M4C-750-499	Zwart op wit	19,05	—	—	1
	M4-141-499	Zwart op wit	25,40	57,15	—	90
	M5-152-499	Zwart op wit	38,10	31,75	—	160



QuickFlag-vlaglabels met afgeschuinde zijden voor draden en kabels

De enkelzijdige QuickFlag-labels hebben een afgeschuind ontwerp, zodat de hoeken niet zorgvuldig hoeven te worden uitgelijnd en de randen niet ongelijk zijn. Brady QuickFlag-labels zijn enkel voorzien van kleefstof op het afgeschuinde deel van het label, waardoor het aanbrengen van de labels heel eenvoudig is en er geen kleefstof te zien is.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Beprijbare Breedte PW (mm)	Labels per rol
B-483A: Polyester							
	M4-214-483	Zwart op wit	25,40	50,80	25,40	25,40	140



Zo lees je een bestelreferentie: voorbeeld M4-91-427-YL

M4-

M4: Voorgesneden labels
M4C: Continue labels

91-

Code labelgrootte

427-

Brady materiaalnummer
(B-nummer)

YL

Optionele kleur

De M510 & M511 labelprinter werkt met zowel M4- als M5-cartridges.

Elektrische, voice- en datacom identificatie

Draad- en kabelmarkering


BradyGrip™ bedrukbaar klitmateriaal

BradyGrip™ bedrukbaar klitmateriaal is een unieke oplossing waarmee identificatie makkelijk kan worden geprint en op kabelbundels aangebracht. Dankzij de ruwe keerzijde is de identificatie makkelijk te herpositioneren of te verwijderen, dus geen dure aanpassingen nodig. Gewoon bedrukken en aanbrengen: zo eenvoudig is het.

- Maximaliseer uw productiviteit met snellere en bedrukbare identificatie voor kabelbundels.
- Een exclusief bedrukbaar materiaal om makkelijk aan te brengen, te herpositioneren en te verwijderen.
- Biedt een niet-beschadigend alternatief voor nylon kabelbinders.
- Pas labels aan zodat ze geschikt zijn voor elke taak door op materiaal met verschillende breedtes te printen.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Aanbevolen Velcro® One-Wrap® afmetingen voor gebruik met BradyGrip™ (mm)
B-414: Polyester					
	M4C-250-414	Zwart op wit	6,35	3,66 m	Te gebruiken met VELCRO® Brand ONE-WRAP® in formaat 10 tot 13 mm
	M4C-500-414	Zwart op wit	12,70	3,66 m	Te gebruiken met VELCRO® Brand ONE-WRAP® in formaat 13 tot 16 mm
	M4C-750-414	Zwart op wit	19,05	3,66 m	Te gebruiken met VELCRO® Brand ONE-WRAP® in formaat 20 tot 50 mm



Tags voor communicatiekabels

Multifunctionele tag die kan worden gebruikt voor verschillende toepassingen, waaronder identificatie van multiconductorkabels, voorraden, apparatuur, lockout, en veiligheidswaarschuwingen bij onderhoud en reparaties. Extreem scheurbestendig.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprintbare Breedte PW (mm)	Beprintbare hoogte PH (mm)	Labels per rol
B-109: Polyethyleen							
	M5-12-109	Zwart op wit	76,20	19,05	55,00	19,00	80
B-145: Polyethyleen							
	M5-111-145FR-GY	Zwart op grijs	30,63	19,05	20,00	19,00	65



Wikkellabels

Wikkellabels voor draad- en kabelmarkering in duurzaam vinyl- of nylonweefsel. Beschikbaar met een permanente kleefstof (nylonweefsel) of met een kleefstof die toelaat om de labels proper te verwijderen en indien nodig opnieuw aan te brengen (vinylweefsel).




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Draaddiameter-bereik (mm)	Labels per rol
B-498: Vinylweefsel							
	M4-7-498	Zwart op wit	12,00	12,00	-	4,00 - 8,10	240
	M4-11-498	Zwart op wit	19,00	12,00	-	4,00 - 8,10	220
	M4-48-498	Zwart op wit	25,00	19,00	-	6,70 - 14,20	180
	M4-49-498	Zwart op wit	25,00	25,00	-	7,11 - 13,11	160
	M4-91-498	Zwart op wit	25,00	38,00	-	10,80 - 20,19	120
B-499: Nylonweefsel							
	M4C-375-499	Zwart op wit	9,00	-	4,00	-	1
	M4C-500-499	Zwart op wit	12,00	-	4,00	-	1
	M4C-750-499	Zwart op wit	19,00	-	4,00	-	1
	M4-131-499	Zwart op wit	25,00	12,00	-	-	180
	M5C-1000-499	Zwart op wit	25,00	-	4,00	-	1
	M5C-1500-499	Zwart op wit	38,00	-	4,00	-	1
	M4-22-499	Zwart op wit	25,00	76,00	-	-	100




Draad- en kabelmarkering



Zelflaminerende draad- en kabelmarkers

Zelflaminerende markers beschikken over een bedrukbaar gedeelte in wit of geel en een transparant, niet-bedrukbaar gedeelte dat rond de draden en kabels kan worden gewikkeld en dienst doet als overlaminaat ter bescherming van de gedrukte tekst.



- Ontworpen voor sterk gebogen oppervlakken, draden en kabels
- Uitstekend bestand tegen wrijving, slijtage, solventen, water, oliën, vuil enz.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Beprijtbare Breedte PW (mm)	Beprijtbare hoogte PH (mm)	Labels per rol	Draad diameter- bereik (mm)	Tele/Datacom toepassing
B-427: Zelflaminerend vinyl										
▲	M4-135-427-AW*	Zwart op wit	6,35	27,94		6,35	27,94	240	4,00 - 8,00	CAT 5, CAT 6
▶	M4-102-427	Zwart op wit, transparant	12,70	31,75		12,70	9,53	200	3,40 - 7,10	CAT 5, CAT 6
▶	M4-11-427	Zwart op wit, transparant	12,70	19,05		12,70	9,53	360	2,00 - 3,00	4 paar koperkabels, CAT 6
▶	M4-89-427	Zwart op wit, transparant	12,70	38,10		12,70	12,70	180	4,00 - 8,10	CAT 5, CAT 6
▶	M4-47-427	Zwart op wit, transparant	12,70	25,40		12,70	9,53	360	2,70 - 5,10	2 paar glasvezel/coaxiale kabel, Enkelvoudige/ meervoudige glasvezelkabels
▶	M4-90-427	Zwart op wit, transparant	19,05	38,10		19,05	12,70	180	4,00 - 8,10	CAT 5, CAT 6
▶	M4-48-427	Zwart op wit, transparant	19,05	25,40		19,05	9,53	200	2,00 - 3,00	CAT 5, CAT 6
▶	M4-91-427	Zwart op wit, transparant	25,40	38,10		25,40	12,70	180	4,00 - 8,10	CAT 5, CAT 6
▶	M4-143-427	Zwart op wit, transparant	25,40	31,75		25,40	12,70	200	3,40 - 6,10	CAT 5, CAT 6
▶	M4-91-427-YL	Zwart op geel, transparant	25,40	38,10		25,40	12,70	180	4,00 - 8,10	CAT 5, CAT 6
▶	M4-51-427	Zwart op wit, transparant	25,40	63,50		25,40	19,05	110	6,70 - 14,20	25 paar koperkabels, 4-12 paar glasvezel, Coax
▶	M4-49-427	Zwart op wit, transparant	25,40	25,40		25,40	9,53	260	2,70 - 5,10	2 paar glasvezel/coaxiale kabel, Enkelvoudige/ meervoudige glasvezelkabels
▶	M4-136-427	Zwart op wit, transparant	25,40	19,05		25,40	9,53	340	2,00 - 3,00	CAT 6, 4 paar koperkabels
▶	M4-51-427-YL	Zwart op geel, transparant	25,40	63,50		25,40	19,05	110	6,70 - 14,20	25 paar koperkabels, 4-12 paar glasvezel, Coax
▶	M4-53-427	Zwart op wit, transparant	25,40	101,60		25,40	25,40	70	10,80 - 24,30	24 paar glasvezel, Backbone-kabel, CAT 7
▶	M4-53-427-YL	Zwart op geel, transparant	25,40	101,60		25,40	25,40	70	10,80 - 24,30	24 paar glasvezel, Backbone-kabel, CAT 7
▶	M5-116-427	Zwart op wit, transparant	38,10	63,50		38,10	19,05	80	6,70 - 14,20	25 paar koperkabels, 4-12 paar glasvezel, Coax
▶	M5-32-427	Zwart op wit, transparant	38,10	38,10		38,10	12,70	180	4,00 - 8,10	CAT 5, CAT 6
▶	M5-33-427	Zwart op wit, transparant	38,10	101,60		38,10	25,40	70	10,80 - 24,30	24 paar glasvezel, Backbone-kabel, CAT 7
▶	M5-34-427	Zwart op wit, transparant	38,10	152,40		38,10	38,10	40	16,20 - 36,40	36 paar glasvezel, Backbone-kabel, CAT 3
▲	M4C-750-427	Zwart op wit, transparant	19,05	–	7,62 m	9,53	–	1	2,00 - 3,00	CAT 5, CAT 6
▲	M5C-1000-427	Zwart op wit, transparant	25,40	–	7,62 m	9,53	–	1	2,70 - 5,10	CAT 5, CAT 6
▲	M5C-1500-427	Zwart op wit, transparant	38,10	–	7,62 m	12,70	–	1	4,00 - 8,10	CAT 5, CAT 6

*Bestelreferenties die met "AW" eindigen, verwijzen naar witte labels zonder transparant gedeelte.

Elektrische, voice- en datacom identificatie

Draad- en kabelmarkering



Zelflaminerende wikkellabels voor draadmarkering met sterk hechtingsvermogen

B-417 zelflaminerende vinyl wikkellabels met sterk hechtingsvermogen zijn geschikt voor extreme omstandigheden, met inbegrip van zeer vochtige omgevingen, draden met een kleine diameter en nieuwere draadomhullingsmaterialen.

- Betrouwbare, langdurige hechting op draden met een kleine diameter
- Sterke hechting op diverse draadomhullingsmaterialen, met inbegrip van Teflon™, silicone, gevlochten en traditionele pvc




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare Breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Labels per rol	Draad diameter-bereik (mm)	Tele/Datacom toepassing
B-417: Zelflaminerend vinyl									
	M4-11-417	Zwart op wit, transparant	12,70	19,05	12,70	9,53	360	2,00 - 3,00	4 paar koperkabels, CAT 6
	M4-48-417	Zwart op wit, transparant	19,05	25,40	19,05	9,53	200	2,00 - 3,00	CAT 5, CAT 6
	M4-136-417	Zwart op wit, transparant	25,40	19,05	25,40	9,53	340	2,00 - 3,00	CAT 6, 4 paar koperkabels
	M4-49-417	Zwart op wit, transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	260	2,70 - 5,11	2 paar glasvezel/coaxiale kabel, Enkelvoudige/meervoudige glasvezelkabels
	M4-143-417	Zwart op wit, transparant	25,40	31,75	25,40	12,70	200	3,40 - 6,10	CAT 5, CAT 6
	M4-91-417	Zwart op wit, transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	180	4,00 - 8,10	CAT 5, CAT 6
	M4-51-417	Zwart op wit, transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	110	6,70 - 14,20	25 paar koperkabels, 4-12 paar glasvezel, Coax
	M5-116-417	Zwart op wit, transparant	38,10	63,50	38,10	19,05	80	6,70 - 14,20	25 paar koperkabels, 4-12 paar glasvezel, Coax



Draaibare zelflaminerende draad- en kabelmarkers

Kunnen rond een kabel worden gedraaid. Zijn voorzien van een niet-klevende bedrukbare zone en een doorzichtig, zelfklevend laminaat dat rond de kabel wordt gewikkeld. Draaien vrij rond Cat 5- en glasvezelkabels, waardoor de bedrukking vanuit elke hoek goed leesbaar is.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare Breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Labels per rol	Draad diameter-bereik (mm)
B-427: Zelflaminerend vinyl								
	M4-206-RO-427	Zwart op wit, transparant	12,70	44,45	12,70	17,78	110	2,70 - 5,13
	M4-207-RO-427	Zwart op wit, transparant	12,70	69,85	12,70	27,94	70	4,00 - 8,07
	M4-203-RO-427	Zwart op wit, transparant	25,40	44,45	25,40	17,78	110	2,70 - 5,13
	M4-211-RO-427	Zwart op wit, transparant	25,40	30,48	25,40	12,70	150	2,00 - 3,65
	M4-209-RO-427	Zwart op wit, transparant	25,40	69,85	25,40	27,94	70	4,00 - 8,07

Elektrische, voice- en datacom identificatie



Geniet van een premium labelingervaring met geoptimaliseerde Brady Authentic-materialen


Draad- en kabelmarkering



PermaSleeve® PS krimpkousen voor draadmarkering

Deze krimpkousen zijn de absolute top op het vlak van duurzaamheid, bestendigheid en professionele uitstraling. Dankzij de snelkrimpende eigenschappen bespaart u tijd en geld bij het aanbrengen. Verkrijgbaar als individuele krimpkousen of als continue krimpkous om op maat te snijden.


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Draaddiameterbereik (mm)	Sleeves per rol
B-342: Hittekrimpend polyolefin							
V	M4-187-075-342	Zwart op wit	19,05	8,51	—	1,57 - 3,81	80
V	M4-250-075-342	Zwart op wit	19,05	11,15	—	2,39 - 5,46	80
V	M4-125-075-342	Zwart op wit	19,05	5,97	—	1,17 - 2,79	80
V	M4-375-075-342	Zwart op wit	19,05	16,38	—	3,18 - 8,13	80
V	M5-125-1-342	Zwart op wit	25,40	5,97	—	1,17 - 2,79	80
V	M5-187-1-342	Zwart op wit	25,40	8,51	—	1,57 - 3,81	80
V	M5-250-1-342	Zwart op wit	25,78	11,15	—	2,39 - 5,46	80
⊙	M4C-125-342	Zwart op wit	—	5,97	2,13 m	1,17 - 2,79	1
⊙	M4C-125-342-YL	Zwart op geel	—	5,97	2,13 m	1,17 - 2,79	1
⊙	M4C-187-342	Zwart op wit	—	8,51	2,13 m	1,57 - 3,81	1
⊙	M4C-187-342-YL	Zwart op geel	—	8,51	2,13 m	1,57 - 3,81	1
⊙	M4C-250-342	Zwart op wit	—	11,15	2,13 m	2,39 - 5,46	1
⊙	M4C-250-342-YL	Zwart op geel	—	11,15	2,13 m	2,39 - 5,46	1
⊙	M4C-375-342	Zwart op wit	—	16,38	2,13 m	3,18 - 8,13	1
V	M5-375-1-342	Zwart op wit	25,40	16,38	—	3,18 - 8,13	80



PermaSleeve® halogeenvrije krimpkousen met lage rookemissie

Deze krimpkousen zijn de ultieme identificatieoplossing voor toepassingen die zowel bescherming, duurzaamheid als een esthetische look vereisen. Deze halogeenvrije krimpkousen voor draadmarkering bieden uitstekende brandveiligheidseigenschappen en een minimale rookemissie. De snelle krimsnelheid bespaart tijd en geld tijdens het aanbrengen.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Draaddiameterbereik (mm)	Sleeves per rol
B-7641: Hittekrimpend polyolefin						
♥	M4C-125-7641	Zwart op wit	5,97	1,68	1,57 - 2,79	1
♥	M4C-125-7641-YL	Zwart op geel	5,97	1,68	1,57 - 2,79	1
♥	M4C-187-7641	Zwart op wit	8,51	1,68	2,39 - 3,81	1
♥	M4C-187-7641-YL	Zwart op geel	8,51	1,68	2,39 - 3,81	1
♥	M4C-250-7641	Zwart op wit	11,15	1,68	3,18 - 5,46	1
♥	M4C-250-7641-YL	Zwart op geel	11,15	1,68	3,18 - 5,46	1
♥	M4C-375-7641	Zwart op wit	16,38	1,68	4,78 - 8,13	1
♥	M4C-375-7641-YL	Zwart op geel	16,38	1,68	4,78 - 8,13	1



Elektrische, voice- en datacom identificatie

Markering van componenten



Labels voor aansluitklemmen en patchpanelen

Maak eenvoudig volledig opgemaakte labels voor aansluitklemmen en patchpanelen met de Brady Workstation labelsoftware, met of zonder rasterlijnen die passen bij uw apparatuur.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanvullende informatie
B-412: Polypropyleen							
	M4C-375-412	Zwart op wit	9,53	—	6,10 m	1	Niet-klevende inschuifstroken
	M4C-475-412	Zwart op wit	12,07	—	6,10 m	1	Niet-klevende inschuifstroken
	M4C-625-412	Zwart op wit	15,88	—	6,10 m	1	Niet-klevende inschuifstroken
B-422: Polyester							
	M4-7-422	Zwart op wit	12,70	12,70	—	280	Poortlabels
	M4-47-422	Zwart op wit	25,40	12,70	—	480	Individuele klevende bevestigingslabels
	M4C-375-422	Zwart op wit	9,53	—	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken: contactdozen, patchpanelen, cont. tape, op maat gesneden
	M4C-475-422	Zwart op wit	12,07	—	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken: contactdozen, patchpanelen, cont. tape, op maat gesneden
	M4C-500-422	Zwart op wit	12,70	—	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken: contactdozen, patchpanelen, cont. tape, op maat gesneden
	M4C-625-422	Zwart op wit	15,88	—	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken: contactdozen, patchpanelen, cont. tape, op maat gesneden
B-423: Polyester							
	M4C-1000-423	Zwart op wit	25,40	—	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken: contactdozen, patchpanelen, cont. tape, op maat gesneden
B-430: Polyester							
	M4C-1000-430	Zwart op transparant	25,40	—	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken: contactdozen, patchpanelen, cont. tape, op maat gesneden
B-483A: Polyester							
	M4-47-483	Zwart op wit	25,40	12,70	—	480	Extra agressieve kleefstof; ontworpen voor gepoedercoate oppervlakken
B-595: Vinyl							
	M4C-500-595-CL-WT	Wit op transparant	12,70	—	6,10 m	1	Klevende bevestigingsstroken, op maat gesneden
	M4C-750-595-CL-WT	Wit op transparant	19,05	—	6,10 m	1	Klevende bevestigingsstroken, op maat gesneden
	M4C-500-595-YL-BK	Zwart op geel	12,70	—	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken, op maat gesneden
	M4C-750-595-YL-BK	Zwart op geel	19,05	—	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken, op maat gesneden

Merkers voor aansluitklemmen

Speciaal ontworpen smalle merkers.
Met Brady Workstation software kan u deze labels automatisch serialiseren om tijd te besparen.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
B-498: Vinylweefsel					
	M4C-240-498	Zwart op wit	6,10	4,88 m	1
	M4C-318-498	Zwart op wit	8,08	4,88 m	1
	M4C-375-498	Zwart op wit	9,53	6,10 m	1



Markering van componenten



Algemene datacomidentificatie

Duurzame materialen met permanente kleefstof beschikbaar in verschillende afmetingen voor de markering van rekken, compartimenten, frames, sleuven en andere voice- en datacomapparatuur.





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanvullende informatie
B-422: Polyester							
▲	M4-7-422	Zwart op wit	12,70	12,70	–	280	Poortlabels
▲	M4-89-422	Zwart op wit	12,70	38,10	–	180	Individuele klevende bevestigingslabels
⊙	M4C-1000-422	Zwart op wit	25,40	–	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken: contactdozen, patchpanelen, cont. tape, op maat gesneden
▲	M4-49-422	Zwart op wit	25,40	25,40	–	260	Individuele klevende bevestigingslabels
B-423: Polyester							
⊙	M4C-1000-423	Zwart op wit	25,40	–	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken: contactdozen, patchpanelen, cont. tape, op maat gesneden
B-483A: Polyester							
▲	M4-61-483	Zwart op wit	12,70	50,80	–	80	Extra agressieve kleefstof; ontworpen voor gepoedercoate oppervlakken
▲	M4-60-483	Zwart op wit	25,40	50,80	–	140	Extra agressieve kleefstof; ontworpen voor gepoedercoate oppervlakken
▲	M4-47-483	Zwart op wit	25,40	12,70	–	480	Extra agressieve kleefstof; ontworpen voor gepoedercoate oppervlakken
B-595: Vinyl							
⊙	M4C-375-595-RD-WT	Wit op rood	9,53	–	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken, op maat gesneden
⊙	M4C-500-595-CL-WT	Wit op transparant	12,70	–	6,10 m	1	Klevende bevestigingsstroken, op maat gesneden
⊙	M4C-750-595-CL-WT	Wit op transparant	19,05	–	6,10 m	1	Klevende bevestigingsstroken, op maat gesneden
⊙	M4C-1000-595-CL-WT	Wit op transparant	25,40	–	6,10 m	1	Klevende bevestigingsstroken, op maat gesneden
⊙	M5C-1500-595-CL-WT	Wit op transparant	38,10	–	6,10 m	1	Klevende bevestigingsstroken, op maat gesneden
⊙	M4C-375-595-YL-BK	Zwart op geel	9,53	–	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken, op maat gesneden
⊙	M4C-500-595-YL-BK	Zwart op geel	12,70	–	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken, op maat gesneden
⊙	M4C-750-595-YL-BK	Zwart op geel	19,05	–	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken, op maat gesneden
⊙	M4C-1000-595-YL-BK	Zwart op geel	25,40	–	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken, op maat gesneden
⊙	M5C-1500-595-YL-BK	Zwart op geel	38,10	–	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken, op maat gesneden
⊙	M4C-375-595-WT-BK	Zwart op wit	9,53	–	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken, op maat gesneden
▲	M4-7-595	Zwart op wit	12,70	12,70	–	280	Individuele klevende bevestigingslabels
▲	M4-11-595	Zwart op wit	19,05	12,70	–	360	Individuele klevende bevestigingslabels
▲	M4-17-595	Zwart op wit	25,40	12,70	–	360	Individuele klevende bevestigingslabels
▲	M4-49-595	Zwart op wit	25,40	25,40	–	160	Individuele klevende bevestigingslabels
▲	M4-22-595	Zwart op wit	25,40	76,20	–	100	Individuele klevende bevestigingslabels
▲	M5-31-595	Zwart op wit	38,10	25,40	–	250	Individuele klevende bevestigingslabels



Elektrische, voice- en datacom identificatie

Markering van componenten



Elektrische gevaren

Vergroot het veiligheidsbewustzijn, verminder het aantal ongevallen en zorg ervoor dat de plaatselijke voorschriften worden nageleefd. Het labelen van elektrische gevaren is een cruciaal aspect van het handhaven van een veilige werkomgeving. Een goede labeling helpt werknemers, technici en hulpverleners om potentiële risico's snel te herkennen.

Aanbevolen producten:

M511 labelprinter + M5C-1500-595-YL-BK

Algemene markering van elektrische componenten

Verschillende formaten, kleuren en labeltypes voor het markeren van relais, solenoïden, schakelaars, aandrijfmotoren en andere onderdelen.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanvullende informatie
B-422: Polyester							
▲	M4-7-422	Zwart op wit	12,70	12,70	–	280	Poortlabels
▲	M4-89-422	Zwart op wit	12,70	38,10	–	180	Individuele klevende bevestigingslabels
⊙	M4C-1000-422	Zwart op wit	25,40	–	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken: contactdozen, patchpanelen, cont. tape, op maat gesneden
▲	M4-49-422	Zwart op wit	25,40	25,40	–	260	Individuele klevende bevestigingslabels
⊙	M5C-1500-422	Zwart op wit	38,10	–	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken: contactdozen, patchpanelen, cont. tape, op maat gesneden
B-423: Polyester							
⊙	M4C-1000-423	Zwart op wit	25,40	–	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken: contactdozen, patchpanelen, cont. tape, op maat gesneden
B-428: Gemetalliseerd polyester							
☀	M4-92-428-BB	Zwart op lichtgrijs	12,70	28,70	–	239	Labels voor typeplaatjes en naamplaatjes met metallic afwerking
▲	M4-47-428	Zwart op lichtgrijs	25,40	12,70	–	480	Labels voor typeplaatjes en naamplaatjes met metallic afwerking
▲	M4-60-428	Zwart op lichtgrijs	25,40	50,80	–	140	Labels voor typeplaatjes en naamplaatjes met metallic afwerking
▲	M5-29-428	Zwart op lichtgrijs	38,10	12,70	–	360	Labels voor typeplaatjes en naamplaatjes met metallic afwerking
▲	M5-30-428	Zwart op lichtgrijs	38,10	19,05	–	260	Labels voor typeplaatjes en naamplaatjes met metallic afwerking
B-430: Polyester							
⊙	M4C-1000-430	Zwart op transparant	25,40	–	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken: contactdozen, patchpanelen, cont. tape, op maat gesneden
B-483A: Polyester							
▲	M4-61-483	Zwart op wit	12,70	50,80	–	80	Extra agressieve kleeftof; ontworpen voor gepoedercoate oppervlakken
▲	M4-60-483	Zwart op wit	25,40	50,80	–	140	Extra agressieve kleeftof; ontworpen voor gepoedercoate oppervlakken
B-499: Nylonweefsel							
▲	M4-11-499	Zwart op wit	19,05	12,70	–	220	Multifunctionele nylonlabels met agressieve kleeftof
▲	M5-84-499	Zwart op wit	22,86	12,70	–	200	Multifunctionele nylonlabels met agressieve kleeftof
▲	M4-22-499	Zwart op wit	25,40	76,20	–	100	Multifunctionele nylonlabels met agressieve kleeftof
▲	M5-132-499	Zwart op wit	38,10	31,75	–	160	Multifunctionele nylonlabels met agressieve kleeftof
▲	M4-128-499	Zwart op wit	48,26	25,40	–	100	Multifunctionele nylonlabels met agressieve kleeftof
B-595: Vinyl							
⊙	M4C-375-595-RD-WT	Wit op rood	9,53	–	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken, op maat gesneden
⊙	M4C-500-595-YL-BK	Zwart op geel	12,70	–	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken, op maat gesneden
⊙	M4C-750-595-YL-BK	Zwart op geel	19,05	–	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken, op maat gesneden
⊙	M4C-1000-595-YL-BK	Zwart op geel	25,40	–	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken, op maat gesneden
⊙	M5C-1500-595-YL-BK	Zwart op geel	38,10	–	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken, op maat gesneden
⊙	M4C-500-595-OR-BK	Zwart op oranje	12,70	–	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken, op maat gesneden
⊙	M4C-750-595-OR-BK	Zwart op oranje	19,05	–	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken, op maat gesneden
⊙	M4C-1000-595-OR-BK	Zwart op oranje	25,40	–	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken, op maat gesneden
⊙	M5C-1500-595-OR-BK	Zwart op oranje	38,10	–	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken, op maat gesneden
▲	M4-7-595	Zwart op wit	12,70	12,70	–	280	Individuele klevende bevestigingslabels
▲	M4-11-595	Zwart op wit	19,05	12,70	–	360	Individuele klevende bevestigingslabels
▲	M4-17-595	Zwart op wit	25,40	12,70	–	360	Individuele klevende bevestigingslabels
▲	M4-49-595	Zwart op wit	25,40	25,40	–	160	Individuele klevende bevestigingslabels
▲	M4-22-595	Zwart op wit	25,40	76,20	–	100	Individuele klevende bevestigingslabels
▲	M5-31-595	Zwart op wit	38,10	25,40	–	250	Individuele klevende bevestigingslabels

Markering van componenten



Labels voor contactdoos-frontplaten en patchpanelen

Identificeer uw (netwerk)poorten, aansluitingen en contactdozen met labels of inschuifstroken.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanvullende informatie
B-412: Polypropyleen							
⊙	M4C-475-412	Zwart op wit	12,07	–	6,10 m	1	Niet-klevende inschuifstroken
B-422: Polyester							
⊙	M4C-375-422	Zwart op wit	9,53	–	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken: contactdozen, patchpanelen, cont. tape, op maat gesneden
⊙	M4C-475-422	Zwart op wit	12,07	–	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken: contactdozen, patchpanelen, cont. tape, op maat gesneden
▲	M4-7-422	Zwart op wit	12,70	12,70	–	280	Poortlabels
▲	M4-89-422	Zwart op wit	12,70	38,10	–	180	Individuele klevende bevestigingslabels
B-483A: Polyester							
▲	M4-61-483	Zwart op wit	12,70	50,80	–	80	Extra agressieve kleefstof; ontworpen voor gepoedercoate oppervlakken



Labels voor bedienings- en elektrische panelen

Duurzame materialen voor het snel identificeren van bedienings- en elektrische panelen.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
B-423: Polyester						
⊙	M4C-1000-423	Zwart op wit	25,40	–	7,62 m	1
B-428: Gemetalliseerd polyester						
▲	M4-47-428	Zwart op lichtgrijs	25,40	12,70	–	480
▲	M4-60-428	Zwart op lichtgrijs	25,40	50,80	–	140
▲	M5-29-428	Zwart op lichtgrijs	38,10	12,70	–	360
▲	M5-30-428	Zwart op lichtgrijs	38,10	19,05	–	260
B-430: Polyester						
⊙	M4C-1000-430	Zwart op transparant	25,40	–	7,62 m	1
B-595: Vinyl						
⊙	M5C-1500-595-CL-BK	Zwart op transparant	38,10	–	6,10 m	1
⊙	M5C-1500-595-CL-WT	Wit op transparant	38,10	–	6,10 m	1
⊙	M4C-375-595-RD-WT	Wit op rood	9,53	–	7,62 m	1
⊙	M5C-1500-595-BL-WT	Wit op blauw	38,10	–	7,62 m	1
⊙	M5C-1500-595-GN-WT	Wit op groen	38,10	–	7,62 m	1
⊙	M5C-1500-595-OR-BK	Zwart op oranje	38,10	–	7,62 m	1
⊙	M5C-1500-595-RD-WT	Wit op rood	38,10	–	7,62 m	1
⊙	M5C-1500-595-WT-BK	Zwart op wit	38,10	–	7,62 m	1
⊙	M5C-1500-595-WT-RD	Rood op wit	38,10	–	7,62 m	1
⊙	M5C-1500-595-YL-BK	Zwart op geel	38,10	–	7,62 m	1
⊙	M5C-1500-595-BK-WT	Wit op zwart	38,10	–	7,62 m	1
▲	M4-22-595	Zwart op wit	25,40	76,20	–	100

Algemene en industriële identificatie



Markering van assets en componenten



Fraudebestendige labels

Ontworpen om te scheuren, zodat sporen van productvervalsing meteen zichtbaar worden en verwijdering van het volledige label voorkomen kan worden


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol
B-351: Fraudebestendig vinyl					
	M5-17-351	Zwart op wit	25,40	12,70	360
	M5-20-351	Zwart op wit	25,40	50,80	160



Sterk reflecterende identificatie

Ideaal voor het lezen van labels bij weinig licht.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
B-584: Reflecterende tape					
	M4C-500-584-YL	Zwart op geel	12,70	6,10 m	1
	M4C-750-584-YL	Zwart op geel	19,05	6,10 m	1
	M5C-1000-584-YL	Zwart op geel	25,40	6,10 m	1
	M5C-1500-584-YL	Zwart op geel	38,10	6,10 m	1
	M4C-500-584	Zwart op wit	12,70	6,10 m	1
	M4C-750-584	Zwart op wit	19,05	6,10 m	1
	M5C-1000-584	Zwart op wit	25,40	6,10 m	1
	M5C-1500-584	Zwart op wit	38,10	6,10 m	1



Algemene en industriële identificatie

Markering van assets en componenten




Geniet van een premium
labelingervaring met
geoptimaliseerde Brady
Authentic-materialen



Naam- en typeplaatjes voor ruwe oppervlakken

Ruwe, glanzende en onregelmatige oppervlakken kunnen niet op tegen het ToughBond® polyester labelmateriaal met extra sterke kleefstof.


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol
B-483A: Polyester					
▲	M4-61-483	Zwart op wit	12,70	50,80	80
▲	M4-60-483	Zwart op wit	25,40	50,80	140
▲	M4-47-483	Zwart op wit	25,40	12,70	480



Naam- en typeplaatjes voor gladde oppervlakken met hoge oppervlakte-energie

Creëer duurzame labels voor serienummer- en typeplaatjes met het B-428 gemetalliseerd polyester labelmateriaal met flexibele sterk hechtende kleefstof.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol
B-428: Gemetalliseerd polyester					
◐	M4-92-428-BB	Zwart op lichtgrijs	12,70	28,70	239
◐	M-92-428-BB	Zwart op lichtgrijs	12,70	33,02	239
▲	M4-47-428	Zwart op lichtgrijs	25,40	12,70	480
▲	M4-60-428	Zwart op lichtgrijs	25,40	50,80	140
▲	M5-29-428	Zwart op lichtgrijs	38,10	12,70	360
▲	M5-30-428	Zwart op lichtgrijs	38,10	19,05	260




Algemene en industriële identificatie

Markering van eigendommen en componenten



Naam- en typeplaatjes voor gladde oppervlakken met een lage oppervlakte-energie en gestructureerde oppervlakken

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
B-422: Polyester						
⊙	M4C-375-422	Zwart op wit	9,53	—	7,62 m	1
⊙	M4C-475-422	Zwart op wit	12,07	—	7,62 m	1
⊙	M4C-500-422	Zwart op wit	12,70	—	7,62 m	1
▲	M4-7-422	Zwart op wit	12,70	12,70	—	280
▲	M4-89-422	Zwart op wit	12,70	38,10	—	180
⊙	M4C-625-422	Zwart op wit	15,88	—	7,62 m	1
▲	M4-90-422	Zwart op wit	19,05	38,10	—	180
⊙	M4C-1000-422	Zwart op wit	25,40	—	7,62 m	1
▲	M4-47-422	Zwart op wit	25,40	12,70	—	480
▲	M4-49-422	Zwart op wit	25,40	25,40	—	260
B-432: Polyester						
▲	M5-17-432-CL-BK	Zwart op transparant	25,40	12,70	—	280
▲	M5-78-432-CL-BK	Zwart op transparant	25,40	48,26	—	100
B-499: Nylonweefsel						
⊙	M4C-375-499	Zwart op wit	9,53	—	4,88 m	1
⊙	M4C-500-499	Zwart op wit	12,70	—	4,88 m	1
⊙	M4C-750-499	Zwart op wit	19,05	—	4,88 m	1
▲	M4-11-499	Zwart op wit	19,05	12,70	—	220
▲	M5-84-499	Zwart op wit	22,86	12,70	—	200
⊙	M5C-1000-499	Zwart op wit	25,40	—	4,88 m	1
▲	M4-22-499	Zwart op wit	25,40	76,20	—	100
▲	M5-132-499	Zwart op wit	38,10	31,75	—	160




Algemene en industriële identificatie

Veiligheids- en bedrijfsidentificatie, algemene identificatie, veiligheidslabels en LEAN/5S



Creëer een kleurgecodeerde LEAN-werkomgeving met deze duurzame labelmaterialen.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
B-584: Reflecterende tape						
	M5C-1500-584-YL	Zwart op geel	38,10	—	6,10 m	1
	M5C-1500-584	Zwart op wit	38,10	—	6,10 m	1
B-595: Vinyl						
	M4C-500-595-WT-RD	Rood op wit	12,70	—	7,62 m	1
	M4C-750-595-WT-RD	Rood op wit	19,05	—	7,62 m	1
	M4C-1000-595-WT-RD	Rood op wit	25,40	—	7,62 m	1
	M5C-1500-595-WT-RD	Rood op wit	38,10	—	7,62 m	1
	M4C-500-595-BL-WT	Wit op blauw	12,70	—	7,62 m	1
	M4C-750-595-BL-WT	Wit op blauw	19,05	—	7,62 m	1
	M4C-1000-595-BL-WT	Wit op blauw	25,40	—	7,62 m	1
	M5C-1500-595-BL-WT	Wit op blauw	38,10	—	7,62 m	1
	M4C-500-595-GN-WT	Wit op groen	12,70	—	7,62 m	1
	M4C-750-595-GN-WT	Wit op groen	19,05	—	7,62 m	1
	M4C-1000-595-GN-WT	Wit op groen	25,40	—	7,62 m	1
	M5C-1500-595-GN-WT	Wit op groen	38,10	—	7,62 m	1
	M4C-375-595-RD-WT	Wit op rood	9,53	—	7,62 m	1
	M4C-500-595-RD-WT	Wit op rood	12,70	—	7,62 m	1
	M4C-750-595-RD-WT	Wit op rood	19,05	—	7,62 m	1
	M4C-1000-595-RD-WT	Wit op rood	25,40	—	7,62 m	1
	M5C-1500-595-RD-WT	Wit op rood	38,10	—	7,62 m	1
	M4C-500-595-CL-WT	Wit op transparant	12,70	—	6,10 m	1
	M4C-750-595-CL-WT	Wit op transparant	19,05	—	6,10 m	1
	M4C-1000-595-CL-WT	Wit op transparant	25,40	—	6,10 m	1
	M5C-1500-595-CL-WT	Wit op transparant	38,10	—	6,10 m	1
	M4C-500-595-BK-WT	Wit op zwart	12,70	—	7,62 m	1
	M4C-750-595-BK-WT	Wit op zwart	19,05	—	7,62 m	1
	M4C-1000-595-BK-WT	Wit op zwart	25,40	—	7,62 m	1
	M5C-1500-595-BK-WT	Wit op zwart	38,10	—	7,62 m	1
	M4C-375-595-YL-BK	Zwart op geel	9,53	—	7,62 m	1
	M4C-500-595-YL-BK	Zwart op geel	12,70	—	7,62 m	1
	M4C-750-595-YL-BK	Zwart op geel	19,05	—	7,62 m	1
	M4C-1000-595-YL-BK	Zwart op geel	25,40	—	7,62 m	1
	M5C-1500-595-YL-BK	Zwart op geel	38,10	—	7,62 m	1



>>



Identificatie van veiligheidssloten

Bescherm werknemers, workflows en kosten.

Vertrouw op onze duurzame hangsloten en gebruik onze krachtige printers om voorgesneden labels te printen voor de effectieve identificatie van sloten.

Aanbevolen producten: M511 labelprinter + M4-49-595 geschikt voor alle Brady-veiligheidssloten


Algemene en industriële identificatie

Veiligheids- en bedrijfsidentificatie, algemene identificatie, veiligheidslabels en LEAN/5S



Creëer een kleurgecodeerde LEAN-werkomgeving met deze duurzame labelmaterialen. (vervolg)


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
⊙	M4C-500-595-OR-BK	Zwart op oranje	12,70	—	7,62 m	1
⊙	M4C-750-595-OR-BK	Zwart op oranje	19,05	—	7,62 m	1
⊙	M4C-1000-595-OR-BK	Zwart op oranje	25,40	—	7,62 m	1
⊙	M5C-1500-595-OR-BK	Zwart op oranje	38,10	—	7,62 m	1
⊙	M4C-500-595-CL-BK	Zwart op transparant	12,70	—	6,10 m	1
⊙	M4C-750-595-CL-BK	Zwart op transparant	19,05	—	6,10 m	1
⊙	M4C-1000-595-CL-BK	Zwart op transparant	25,40	—	6,10 m	1
⊙	M5C-1500-595-CL-BK	Zwart op transparant	38,10	—	6,10 m	1
⊙	M4C-375-595-WT-BK	Zwart op wit	9,53	—	7,62 m	1
⊙	M4C-500-595-WT-BK	Zwart op wit	12,70	—	7,62 m	1
▲	M4-7-595	Zwart op wit	12,70	12,70	—	280
⊙	M4C-750-595-WT-BK	Zwart op wit	19,05	—	7,62 m	1
▲	M4-11-595	Zwart op wit	19,05	12,70	—	360
⊙	M4C-1000-595-WT-BK	Zwart op wit	25,40	—	7,62 m	1
▲	M4-17-595	Zwart op wit	25,40	12,70	—	360
▲	M4-49-595	Zwart op wit	25,40	25,40	—	160
▲	M4-22-595	Zwart op wit	25,40	76,20	—	100
⊙	M5C-1500-595-WT-BK	Zwart op wit	38,10	—	7,62 m	1
▲	M5-31-595	Zwart op wit	38,10	25,40	—	250



Herpositioneerbare multifunctionele vinyllabels

Herpositioneerbare vinylfilm (B-581) is een duurzaam, flexibel, hoogglanzend materiaal dat ideaal is voor binnen- en buitentoepassingen waar veelvuldige herpositionering vereist is.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
B-581: Vinyl					
⊙	M4C-1000-581-WT	Zwart op wit	25,40	7,62 m	1
⊙	M5C-1500-581-WT	Zwart op wit	38,10	7,62 m	1



Operationele duidelijkheid

Van herinneringen en instructies tot waarschuwingen en gevaren, visuele markeringen optimaliseren de efficiëntie en productiviteit van machines en processen. Met een duidelijke en effectieve apparatuurmarkering kunt u workflows stroomlijnen, fouten verminderen en zorgen voor een veiligere werkomgeving. Aanbevolen producten: M511 labelprinter + M5C-1500-595-WT-RD



Laboratoriumidentificatie

Identificatie voor de tracering van stalen




Geniet van een premium
labelingervaring met
geoptimaliseerde Brady
Authentic-materialen



Labels voor flesjes en buisjes

De labels voor flesjes en testbuisjes van Brady zijn bestand tegen blootstelling aan agressieve solventen die in laboratoria worden gebruikt, zoals xyleen, ethanol, alcohol en DMSO, en zorgen ervoor dat de identificatie leesbaar blijft en niet uitveegt, vervaagt of loskomt.

Diagram	Bestelreferentie	Brady materiaalnr	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Beprijbare Breedte PW (mm)	Labels per rol
0,5 mL								
⊙	M4C-375-499	B-499	FNA	9,53	—	4,88	—	1
⊙	M4C-375-461	B-461	FNAHSL	9,53	—	7,62	—	1
⊙	M4C-500-499	B-499	FNA	12,70	—	4,88	—	1
⊙	M4C-500-461	B-461	FNAHSL	12,70	—	7,62	—	1
1,5 mL								
⊙	M4C-750-499	B-499	FNA	19,05	—	4,88	—	1
2,0 mL								
⊙	M5C-1000-499	B-499	FNA	25,40	—	4,88	—	1
⊙	M4C-1000-7425	B-7425	FNAH	25,40	—	7,62	—	1
4,0 mL								
▲	M5-124-492	B-492	FNHL	12,70	41,91	—	—	180
▲	M5-31-7425	B-7425	FNAH	38,10	25,40	—	—	250
⊙	M5C-1500-7425	B-7425	FNAH	38,10	—	7,62	—	1
8,0 mL								
▲	M5-131-494-BL	B-494	FNH	25,40	12,70	—	25,40	180
▲	M5-131-494-GN	B-494	FNH	25,40	12,70	—	25,40	180
▲	M5-131-494-OR	B-494	FNH	25,40	12,70	—	25,40	180
▲	M5-131-494-PK	B-494	FNH	25,40	12,70	—	25,40	180
▲	M5-131-494-RD	B-494	FNH	25,40	12,70	—	25,40	180
▲	M5-131-494-YL	B-494	FNH	25,40	12,70	—	25,40	180
▲	M5-49-494-BL	B-494	FNH	25,40	25,40	—	25,40	260
▲	M5-49-494-GN	B-494	FNH	25,40	25,40	—	25,40	260
▲	M5-49-494-OR	B-494	FNH	25,40	25,40	—	25,40	260
▲	M5-49-494-PK	B-494	FNH	25,40	25,40	—	25,40	260
▲	M5-49-494-RD	B-494	FNH	25,40	25,40	—	25,40	260
▲	M5-49-494-YL	B-494	FNH	25,40	25,40	—	25,40	260
▲	M5-125-492	B-492	FNHL	44,45	25,40	—	—	180



F Vriezer **N** Vloeibare stikstof **A** Autoclaaf **H** Heetwaterbad (100 °C) **S** Zelflammerend label **L** Label met laag (extreem dun) profiel **R** Verwijderbaar


Identificatie voor de tracering van stalen



Labels voor buisdoppen

Bespaar tijd door de gecombineerde labels voor buisjes en buisdoppen te gebruiken - print uw informatie in één keer.

Diagram	Bestelreferentie	Brady materiaalnr	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Diameter C (mm)	Labels per rol
0,5 mL							
✖	M5-117-499	B-499	F A	22,86	12,70	11,18	240
✖	M5-117-492	B-492	F H L	22,86	12,70	11,18	240
✖	M5-118-7425	B-7425	F N A H	25,40	9,53	9,53	250
✖	M5-118-499	B-499	F A	25,40	9,53	9,53	240
✖	M5-118-492	B-492	F H L	25,40	9,53	9,53	240
✖	M5-120-499	B-499	F A	25,40	12,70	9,53	240
✖	M5-120-492	B-492	F H L	25,40	12,70	9,53	240
1,5 mL							
✖	M4-82-499	B-499	F A	—	—	9,53	240
✖	M4-82-499-OR-BK	B-499	F A	—	—	9,53	240
✖	M4-82-499-RD-BK	B-499	F A	—	—	9,53	240
✖	M4-82-499-YL-BK	B-499	F A	—	—	9,53	240
✖	M4-82-492	B-492	F H L	—	—	9,53	240
2,0 mL							
✖	M5-120-494-BL	B-494	F N H	25,40	12,70	9,53	240
✖	M5-120-494-GN	B-494	F N H	25,40	12,70	9,53	240
✖	M5-120-494-OR	B-494	F N H	25,40	12,70	9,53	240
✖	M5-120-494-PK	B-494	F N H	25,40	12,70	9,53	240
✖	M5-120-494-RD	B-494	F N H	25,40	12,70	9,53	240
✖	M5-120-494-YL	B-494	F N H	25,40	12,70	9,53	240
✖	M4-83-499	B-499	F A	—	—	12,70	240
✖	M4-83-499-OR-BK	B-499	F A	—	—	12,70	240
✖	M4-83-499-RD-BK	B-499	F A	—	—	12,70	240
✖	M4-83-499-YL-BK	B-499	F A	—	—	12,70	240
✖	M4-83-492	B-492	F H L	—	—	12,70	240
4,0 mL							
▼	M5-95-492	B-492	F H L	41,28	15,24	9,53	200
8,0 mL							
✖	M5-118-494-BL	B-494	F N H	25,40	9,53	9,53	240
✖	M5-118-494-GN	B-494	F N H	25,40	9,53	9,53	240
✖	M5-118-494-OR	B-494	F N H	25,40	9,53	9,53	240
✖	M5-118-494-PK	B-494	F N H	25,40	9,53	9,53	240
✖	M5-118-494-RD	B-494	F N H	25,40	9,53	9,53	240
✖	M5-118-494-YL	B-494	F N H	25,40	9,53	9,53	240






Labels voor conische en grote buisjes

De labels voor de identificatie van conische en grote buisjes van Brady zijn eenvoudig te gebruiken, heel flexibel en kunnen gemakkelijk op gebogen oppervlakken aangebracht worden. De labels blijven kleven en leesbaar, zelfs wanneer de stalen bewaard worden in een vriezer, in vloeibare stikstof of wanneer ze verhit worden in een autoclaaf.

Diagram	Bestelreferentie	Brady materiaalnr	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Diameter C (mm)	Beprijbare Breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Labels per rol
0,5 mL										
⊙	M4C-375-499	B-499	FNA	9,53	—	4,88	—	—	—	1
⊙	M4C-500-499	B-499	FNA	12,70	—	4,88	—	—	—	1
1,5 mL										
⊙	M4C-750-499	B-499	FNA	19,05	—	4,88	—	—	—	1
2,0 mL										
▲	M5-156-492	B-492	FN H L	22,86	25,40	—	—	—	—	180
⊙	M5C-1000-499	B-499	FNA	25,40	—	4,88	—	—	—	1
⊙	M4C-1000-7425	B-7425	FNAH	25,40	—	7,62	—	—	—	1
⊙	M5C-1000-461	B-461	FNAHSL	25,40	—	7,62	—	—	—	1
4,0 mL										
▲	M5-124-492	B-492	FN H L	12,70	41,91	—	—	—	—	180
▲	M5-78-492	B-492	FN H L	25,40	48,26	—	—	—	—	100
⊙	M5C-1250-461	B-461	FNAHSL	31,75	—	7,62	—	—	—	1
▲	M5-132-499	B-499	FNA	38,10	31,75	—	—	—	—	160
⊙	M5C-1500-7425	B-7425	FNAH	38,10	—	7,62	—	—	—	1
8,0 mL										
▲	M5-125-492	B-492	FN H L	44,45	25,40	—	—	—	—	180
▲	M4-128-499	B-499	FNA	48,26	25,40	—	—	—	—	100
15,0 mL										
▲	M5-113-490	B-490	FN H L	38,10	55,88	—	—	—	—	140
▸	M5-129-461	B-461	FNAHSL	57,15	38,10	—	—	31,75	38,10	140
▸	M5-119-461	B-461	FNAHSL	95,25	38,10	—	—	31,75	38,10	80
50,0 mL										
▲	M5-114-490	B-490	FN H L	38,10	95,25	—	—	—	—	80






Labels voor centrifuge en microcentrifuge

Brady biedt een ruim assortiment labels aan voor centrifuge, Eppendorf- en PCR-buisjes. Zorg ervoor dat u bij het aanbrengen van een zelflaminerend label de kleefzijde van het label niet aanraakt wanneer u dit rond een flesje of buisje wikkelt om het hechtvermogen niet te beïnvloeden.

Diagram	Bestelreferentie	Brady materiaalnr	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Diameter C (mm)	Beprijbare Breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Labels per rol
0,5 mL										
⊙	M4C-375-499	B-499	FNA	9,53	—	4,88	—	—	—	1
⊙	M4C-500-499	B-499	FNA	12,70	—	4,88	—	—	—	1
⊙	M4C-500-461	B-461	FNAHSL	12,70	—	7,62	—	—	—	1
⊙	M4C-500-492	B-492	FN H L	12,70	—	7,62	—	—	—	1
▲	M4-11-499	B-499	FNA	19,05	12,70	—	—	—	—	220
▲	M4-130-492	B-492	FN H L	20,96	9,53	—	—	—	—	220
▲	M4-130-499	B-499	FNA	20,96	9,53	—	—	—	—	220
⊗	M5-117-492	B-492	F H L	22,86	12,70	—	11,18	—	—	240
⊗	M5-117-499	B-499	F A	22,86	12,70	—	11,18	—	—	240
▲	M5-84-499	B-499	FNA	22,86	12,70	—	—	—	—	200
⊗	M5-118-492	B-492	F H L	25,40	9,53	—	9,53	—	—	240
⊗	M5-118-499	B-499	F A	25,40	9,53	—	9,53	—	—	240
⊗	M5-120-492	B-492	F H L	25,40	12,70	—	9,53	—	—	240
⊗	M5-120-499	B-499	F A	25,40	12,70	—	9,53	—	—	240
▲	M4-131-492	B-492	FN H L	25,40	12,70	—	—	—	—	180
▲	M4-131-499	B-499	FNA	25,40	12,70	—	—	—	—	180
Ⓟ	M5-122-461	B-461	FNAHSL	28,58	12,70	—	—	19,05	12,70	360
Ⓟ	M4-124-461	B-461	FNAHSL	41,91	12,70	—	—	19,05	12,70	180
Ⓟ	M4-72-461	B-461	FNAHSL	44,45	12,70	—	—	19,05	12,70	180
Ⓟ	M4-74-461	B-461	FNAHSL	55,88	12,70	—	—	19,05	12,70	140
1,5 mL										
⊙	M4C-750-499	B-499	FNA	19,05	—	4,88	—	—	—	1
Ⓟ	M5-123-461	B-461	FNAHSL	28,58	9,53	—	—	19,05	9,53	360
▲	M5-112-490	B-490	FN H L	31,75	9,53	—	—	—	—	360
▲	M5-112-492	B-492	FN H L	31,75	9,53	—	—	—	—	360
Ⓟ	M4-126-461	B-461	FNAHSL	45,72	15,24	—	—	25,40	15,24	180
Ⓟ	M4-86-461	B-461	FNAHSL	66,68	15,24	—	—	25,40	15,24	120
⊗	M4-82-492	B-492	F H L	—	—	—	9,53	—	—	240
⊗	M4-82-499-RD-BK	B-499	F A	—	—	—	9,53	—	—	240

>>



Laboratoriumidentificatie

Identificatie voor de verwerking van stalen




Geniet van een premium
labelingervaring met
geoptimaliseerde Brady
Authentic-materialen



Labels voor centrifuge en microcentrifuge (vervolg)

Diagram	Bestelreferentie	Brady materiaaln	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Diameter C (mm)	Beprijbare Breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Labels per rol
2,0 mL										
⊙	M5C-1000-499	B-499	F N A	25,40	—	4,88	—	—	—	1
▲	M5-155-492	B-492	F N H L	31,75	6,35	—	—	—	—	180
×	M4-83-492	B-492	F H L	—	—	—	12,70	—	—	240
×	M4-83-499-OR-BK	B-499	F A	—	—	—	12,70	—	—	240
×	M4-83-499-RD-BK	B-499	F A	—	—	—	12,70	—	—	240
4,0 mL										
▲	M4-124-490	B-490	F N H L	12,70	41,91	—	—	—	—	180
▲	M5-124-492	B-492	F N H L	12,70	41,91	—	—	—	—	180
8,0 mL										
▲	M4-126-490	B-490	F N H L	45,72	15,24	—	—	—	—	180



Labels voor rietjes en staafjes

Brady biedt een assortiment labels aan die perfect passen op het kleine oppervlak van rietjes en staafjes en bestand zijn tegen langdurige opslag.




Diagram	Bestelreferentie	Brady materiaaln	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare Breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Labels per rol
0.25 ml								
▶	M4-49-427	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	260
▶	M5-133-427	B-427	F N S	44,45	25,40	38,10	9,53	140
0.50 ml								
▶	M4-51-427	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	110
▶	M5-134-427	B-427	F N S	44,45	38,10	44,45	12,70	140
Rietje Staafje								
▲	M4-135-427-AW*	B-427	F N	6,35	27,94	6,35	27,94	240

*AW = volledig wit label/geen transparant gedeelte.

F Vriezer	N Vloeibare stikstof	A Autoclaf	H Heetwaterbad (100 °C)	S Zelfflamierend label	L Label met laag (extreem dun) profiel	R Verwijderbaar
------------------	--------------------------------	-------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--	------------------------

Laboratoriumidentificatie


Identificatie voor de verwerking van stalen

Labels voor objectglaasjes

Brady biedt labels voor de identificatie van objectglaasjes aan die bestand zijn tegen de agressieve chemicaliën die gebruikt worden bij de kleuringsprocessen van objectglaasjes. De labels presteren uitstekend bij H&E-kleuringsprocessen en hebben een superieure chemische weerstand die ook nuttig is in andere laboratoriumtoepassingen.



Diagram	Bestelreferentie	Brady materiaalnr	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
▲	M5-195-481	B-481	F H	22,86	9,53	—	320
▲	M5-194-481	B-481	F H	22,86	19,05	—	320
▲	M5-97-488	B-488	F A	22,86	22,86	—	280
▲	M5-97-481	B-481	F H	22,86	22,86	—	280
⊙	M4C-1000-7425	B-7425	F N A H	25,40	—	7,62	1
▲	M5-31-7425	B-7425	F N A H	38,10	25,40	—	250
⊙	M5C-1500-7425	B-7425	F N A H	38,10	—	7,62	1
▲	M4-81-488	B-488	F A	48,26	6,35	—	160



Geniet van een premium labelingervaring met geoptimaliseerde Brady Authentic-materialen

Laboratoriumidentificatie

Identificatie voor de opslag van stalen




Geniet van een premium
labelingervaring met
geoptimaliseerde Brady
Authentic-materialen




Labels voor cryobuisjes en -flesjes

Brady biedt een assortiment labels aan voor de identificatie van laboratoriumstalen die bestemd zijn voor cryo-opslag. Deze kunnen zowel op stalen op kamertemperatuur als op bevroren stalen worden aangebracht, mits een kleine overlapping. De labels blijven leesbaar en blijven op het staal kleven tijdens de verwerking, zelfs bij blootstelling aan extreem hoge temperaturen of chemicaliën zoals DMSO, xyleen en ethanol.

Diagram	Bestelreferentie	Brady materiaalnr	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Beprijbare Breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Labels per rol
0,5 mL									
⊙	M4C-375-499	B-499	FNA	9,53	—	4,88	—	—	1
⊙	M4C-375-461	B-461	FNAHSL	9,53	—	7,62	—	—	1
⊙	M4C-500-499	B-499	FNA	12,70	—	4,88	—	—	1
⊙	M4C-500-461	B-461	FNAHSL	12,70	—	7,62	—	—	1
▲	M4-11-499	B-499	FNA	19,05	12,70	—	—	—	220
▲	M4-130-499	B-499	FNA	20,96	9,53	—	—	—	220
▲	M4-130-492	B-492	FNHL	20,96	9,53	—	—	—	220
▲	M5-84-499	B-499	FNA	22,86	12,70	—	—	—	200
▲	M4-131-499	B-499	FNA	25,40	12,70	—	—	—	180
▲	M4-131-492	B-492	FNHL	25,40	12,70	—	—	—	180
▷	M5-122-461	B-461	FNAHSL	28,58	12,70	—	19,05	12,70	360
▷	M4-72-461	B-461	FNAHSL	44,45	12,70	—	19,05	12,70	180
▷	M4-74-461	B-461	FNAHSL	55,88	12,70	—	19,05	12,70	140
1,5 mL									
⊙	M4C-750-499	B-499	FNA	19,05	—	4,88	—	—	1
▷	M5-123-461	B-461	FNAHSL	28,58	9,53	—	19,05	9,53	360
▲	M5-112-490	B-490	FNHL	31,75	9,53	—	—	—	360
▷	M4-126-461	B-461	FNAHSL	45,72	15,24	—	25,40	15,24	180
▷	M4-86-461	B-461	FNAHSL	66,68	15,24	—	25,40	15,24	120
2,0 mL									
▲	M5-156-492	B-492	FNHL	22,86	25,40	—	—	—	180
⊙	M5C-1000-499	B-499	FNA	25,40	—	4,88	—	—	1
⊙	M4C-1000-7425	B-7425	FNAH	25,40	—	7,62	—	—	1
⊙	M5C-1000-461	B-461	FNAHSL	25,40	—	7,62	—	—	1
4,0 mL									
▲	M5-78-492	B-492	FNHL	25,40	48,26	—	—	—	100
⊙	M5C-1250-461	B-461	FNAHSL	31,75	—	7,62	—	—	1
▲	M5-132-499	B-499	FNA	38,10	31,75	—	—	—	160
⊙	M5C-1500-7425	B-7425	FNAH	38,10	—	7,62	—	—	1
▷	M5-125-461	B-461	FNAHSL	44,45	25,40	—	25,40	25,40	180
▷	M5-75-461	B-461	FNAHSL	66,68	25,40	—	25,40	25,40	120
8,0 mL									
▲	M5-125-490	B-490	FNHL	44,45	25,40	—	—	—	180
▲	M4-126-490	B-490	FNHL	45,72	15,24	—	—	—	180
15,0 mL									
▷	M5-119-461	B-461	FNAHSL	95,25	38,10	—	31,75	38,10	80




F Vriezer **N** Vloeibare stikstof **A** Autoclaf **H** Heetwaterbad (100 °C) **S** Zelfflaminerend label **L** Label met laag (extreem dun) profiel **R** Verwijderbaar



Labels voor microtiterplaten

De labels voor microtiterplaten van Brady zijn de aangewezen oplossing wanneer totale traceerbaarheid van grote hoeveelheden stalen vereist is. De labels zorgen voor duidelijke teksten en barcodes in de meeste laboratoriumomgevingen.

Diagram	Bestelreferentie	Brady materiaalnr	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
⊙	M4C-375-499	B-499	FNA	9,53	—	4,88	1
⊙	M4C-375-595-RD-WT	B-595	F	9,53	—	7,62	1
⊙	M4C-375-595-WT-BK	B-595	F	9,53	—	7,62	1
⊙	M4C-375-595-YL-BK	B-595	F	9,53	—	7,62	1
⊙	M4C-500-499	B-499	FNA	12,70	—	4,88	1
⊙	M4C-500-595-CL-BK	B-595	F	12,70	—	6,10	1
⊙	M4C-500-595-CL-WT	B-595	F	12,70	—	6,10	1
⊙	M4C-500-595-BK-WT	B-595	F	12,70	—	7,62	1
⊙	M4C-500-595-BL-WT	B-595	F	12,70	—	7,62	1
⊙	M4C-500-595-GN-WT	B-595	F	12,70	—	7,62	1
⊙	M4C-500-595-OR-BK	B-595	F	12,70	—	7,62	1
⊙	M4C-500-595-RD-WT	B-595	F	12,70	—	7,62	1
⊙	M4C-500-595-WT-BK	B-595	F	12,70	—	7,62	1
⊙	M4C-500-595-WT-RD	B-595	F	12,70	—	7,62	1
⊙	M4C-500-595-YL-BK	B-595	F	12,70	—	7,62	1
⊙	M4C-750-499	B-499	FNA	19,05	—	4,88	1
⊙	M4C-750-595-CL-BK	B-595	F	19,05	—	6,10	1
⊙	M4C-750-595-CL-WT	B-595	F	19,05	—	6,10	1
⊙	M4C-750-595-BK-WT	B-595	F	19,05	—	7,62	1
⊙	M4C-750-595-BL-WT	B-595	F	19,05	—	7,62	1
⊙	M4C-750-595-GN-WT	B-595	F	19,05	—	7,62	1
⊙	M4C-750-595-OR-BK	B-595	F	19,05	—	7,62	1
⊙	M4C-750-595-RD-WT	B-595	F	19,05	—	7,62	1
⊙	M4C-750-595-WT-BK	B-595	F	19,05	—	7,62	1
⊙	M4C-750-595-WT-RD	B-595	F	19,05	—	7,62	1
⊙	M4C-750-595-YL-BK	B-595	F	19,05	—	7,62	1
⊙	M5C-1000-499	B-499	FNA	25,40	—	4,88	1
⊙	M4C-1000-595-CL-BK	B-595	F	25,40	—	6,10	1
⊙	M4C-1000-595-CL-WT	B-595	F	25,40	—	6,10	1
⊙	M4C-1000-595-BK-WT	B-595	F	25,40	—	7,62	1
⊙	M4C-1000-595-BL-WT	B-595	F	25,40	—	7,62	1
⊙	M4C-1000-595-GN-WT	B-595	F	25,40	—	7,62	1
⊙	M4C-1000-595-OR-BK	B-595	F	25,40	—	7,62	1
⊙	M4C-1000-595-RD-WT	B-595	F	25,40	—	7,62	1
⊙	M4C-1000-595-WT-BK	B-595	F	25,40	—	7,62	1
⊙	M4C-1000-595-WT-RD	B-595	F	25,40	—	7,62	1
⊙	M4C-1000-595-YL-BK	B-595	F	25,40	—	7,62	1
▲	M4-81-488	B-488	F A	48,26	6,35	—	160




Laboratoriumidentificatie

Lean-laboratoriumidentificatie




Geniet van een premium
labelingervaring met
geoptimaliseerde Brady
Authentic-materialen



Labels voor flessen, flacons en schaaltes

De labels voor flessen, erlenmeyers en schaaltes van Brady zijn eenvoudig te gebruiken en heel flexibel. Ze kunnen gemakkelijk aangebracht worden op gebogen oppervlakken, blijven kleven en leesbaar, zelfs wanneer het staal bewaard wordt in een vriezer, in vloeibare stikstof of verhit wordt.


Diagram	Bestelreferentie	Brady materiaalnr	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Beprijbare Breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Labels per rol
⊙	M4C-375-499	B-499	F N A	9,53	—	4,88	—	—	1
⊙	M4C-500-499	B-499	F N A	12,70	—	4,88	—	—	1
⊙	M4C-750-499	B-499	F N A	19,05	—	4,88	—	—	1
▲	M4-130-499	B-499	F N A	20,96	9,53	—	—	—	220
▲	M4-131-499	B-499	F N A	25,40	12,70	—	—	—	180
▲	M5-103-498	B-498	F R	25,40	31,75	—	—	—	160
▲	M4-22-499	B-499	F N A	25,40	76,20	—	—	—	100
⊙	M5C-1000-499	B-499	F N A	25,40	—	4,88	—	—	1
⊙	M4C-1000-7425	B-7425	F N A H	25,40	—	7,62	—	—	1
▲	M5-132-499	B-499	F N A	38,10	31,75	—	—	—	160
⊙	M5C-1500-7425	B-7425	F N A H	38,10	—	7,62	—	—	1



Wateroplosbare labels

Brady's B-403 wateroplosbare papieren label lost binnen 30 seconden volledig op bij blootstelling aan warm water zonder daarbij het oppervlak te beschadigen of lijmresten achter te laten. B-403 is perfect voor het labelen van items die nieuwe identificatie nodig hebben na elk gebruik.

Diagram	Bestelreferentie	Brady materiaalnr	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
⊙	M4C-750-403	B-403	R	19,05	7,62	1
⊙	M5C-1500-403	B-403	R	38,10	7,62	1




F Vriezer	N Vloeibare stikstof	A Autoclaf	H Heetwaterbad (100 °C)	S Zelflaminerend label	L Label met laag (extreem dun) profiel	R Verwijderbaar
------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------------------	---	------------------------



Algemene labels voor laboratoriumbenodigheden

Met de juiste identificatie kan de tijd die besteed wordt aan het zoeken naar het juiste staal of materiaal geïnvesteerd worden in wat echt belangrijk is. Brady biedt een reeks materialen aan die geschikt zijn voor de identificatie van laden, kasten, rekken, opslagsystemen en laboratoriumbenodigheden.

Diagram	Bestelreferentie	Brady materiaaln	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
⊙	M4C-375-499	B-499	F N A	9,53	—	4,88	1
⊙	M4C-375-595-WT-BK	B-595	F	9,53	—	7,62	1
⊙	M4C-375-595-YL-BK	B-595	F	9,53	—	7,62	1
▲	M4-7-595	B-595	F	12,70	12,70	—	1
⊙	M4C-500-499	B-499	F N A	12,70	—	4,88	1
⊙	M4C-500-595-CL-BK	B-595	F	12,70	—	6,10	1
⊙	M4C-500-595-CL-WT	B-595	F	12,70	—	6,10	1
⊙	M4C-500-595-BK-WT	B-595	F	12,70	—	7,62	1
⊙	M4C-500-595-BL-WT	B-595	F	12,70	—	7,62	1
⊙	M4C-500-595-GN-WT	B-595	F	12,70	—	7,62	1
⊙	M4C-500-595-OR-BK	B-595	F	12,70	—	7,62	1
⊙	M4C-500-595-RD-WT	B-595	F	12,70	—	7,62	1
⊙	M4C-500-595-WT-BK	B-595	F	12,70	—	7,62	1
⊙	M4C-500-595-WT-RD	B-595	F	12,70	—	7,62	1
⊙	M4C-500-595-YL-BK	B-595	F	12,70	—	7,62	1
▲	M4-11-595	B-595	F	19,05	12,70	—	1
⊙	M4C-750-499	B-499	F N A	19,05	—	4,88	1
⊙	M4C-750-595-CL-BK	B-595	F	19,05	—	6,10	1
⊙	M4C-750-595-CL-WT	B-595	F	19,05	—	6,10	1
⊙	M4C-750-595-BK-WT	B-595	F	19,05	—	7,62	1
⊙	M4C-750-595-BL-WT	B-595	F	19,05	—	7,62	1
⊙	M4C-750-595-GN-WT	B-595	F	19,05	—	7,62	1
⊙	M4C-750-595-OR-BK	B-595	F	19,05	—	7,62	1
⊙	M4C-750-595-RD-WT	B-595	F	19,05	—	7,62	1




>>

Laboratoriumidentificatie

Lean-laboratoriumidentificatie




Geniet van een premium
labelingervaring met
geoptimaliseerde Brady
Authentic-materialen



Algemene labels voor laboratoriumbenodigheden (vervolg)

Diagram	Bestelreferentie	Brady materiaalnr	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
⊙	M4C-750-595-WT-BK	B-595	F	19,05	—	7,62	1
⊙	M4C-750-595-WT-RD	B-595	F	19,05	—	7,62	1
⊙	M4C-750-595-YL-BK	B-595	F	19,05	—	7,62	1
▲	M4-130-499	B-499	F N A	20,96	9,53	—	220
▲	M4-131-499	B-499	F N A	25,40	12,70	—	180
▲	M4-17-595	B-595	F	25,40	12,70	—	1
▲	M4-49-595	B-595	F	25,40	25,40	—	1
▲	M4-22-595	B-595		25,40	76,20	—	100
▲	M4-22-499	B-499	F N A	25,40	76,20	—	100
⊙	M5C-1000-499	B-499	F N A	25,40	—	4,88	1
⊙	M4C-1000-595-CL-BK	B-595	F	25,40	—	6,10	1
⊙	M4C-1000-595-CL-WT	B-595	F	25,40	—	6,10	1
⊙	M4C-1000-595-BK-WT	B-595	F	25,40	—	7,62	1
⊙	M4C-1000-595-BL-WT	B-595	F	25,40	—	7,62	1
⊙	M4C-1000-595-GN-WT	B-595	F	25,40	—	7,62	1
⊙	M4C-1000-595-OR-BK	B-595	F	25,40	—	7,62	1
⊙	M4C-1000-595-RD-WT	B-595	F	25,40	—	7,62	1
⊙	M4C-1000-595-WT-BK	B-595	F	25,40	—	7,62	1
⊙	M4C-1000-595-WT-RD	B-595	F	25,40	—	7,62	1
⊙	M4C-1000-595-YL-BK	B-595	F	25,40	—	7,62	1
▲	M5-31-595	B-595	F	38,10	25,40	—	1
▲	M5-132-499	B-499	F N A	38,10	31,75	—	160



F Vriezer	N Vloeibare stikstof	A Autoclaaf	H Heetwaterbad (100 °C)	S Zelfflamierend label	L Label met laag (extreem dun) profiel	R Verwijderbaar
------------------	--------------------------------	--------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--	------------------------

Materiaalindex

Dit deel biedt een snelle verwijzing naar alle Brady-materialen die in deze brochure worden vermeld, inclusief toepassingen en conformiteit met de regelgeving, waar van toepassing. Voor meer gedetailleerde informatie over materiaaleigenschappen en -prestaties verwijzen wij naar de technische fiche van het materiaal, die beschikbaar is op www.bradyeurope.com/tds.

Brady Materiaalnr.	Materiaal	Afwerking	Kleur	Temp. (°C) (getest gedurende 30 dagen)		Eigenschappen & toepassingen	Goedkeuringen/ conformiteit
				Min.	Max.		
B-109	Polyethyleen	Mat	Wit	-40 °C	49 °C	Wit polyethyleen tagmateriaal met matte afwerking. Uitstekende multifunctionele tag voor de identificatie van meeraderige kabels, voorraden, veiligheidswaarschuwingen bij herstellingen en werk in uitvoering. Goed bestand tegen weersomstandigheden en vocht en goed leesbaar na blootstelling aan oplosmiddelen.	-
B-145	Polyethyleen	Mat	Grijs	-40 °C	100 °C	Dit multifunctionele materiaal kan worden gebruikt voor allerlei labeltoepassingen, waaronder identificatie van meeraderige kabels, apparatuur, veiligheidswaarschuwing, herstelling en werk in uitvoering.	-
B-342	Hittekrimpend polyolefin	Mat	Wit	-55 °C	130,6 °C	Hittekrimpende krimpkous voor draadmarkering met een krimphouding van 3:1 die perfect rond draden past met het oog op identificatie en bescherming. Niet-vernagend en vlamvertragend. Ook verkrijgbaar in geel, zwart, blauw, bruin, groen, grijs, oranje, roze, rood en paars.	UL-erkend voor UL224, SAE-DTL-23053/5 C (Klasse 1), SAE AS-81531
B-351	Fraudebestendig vinyl	Mat	Zwart op wit	-40 °C	80 °C	Wit vinylmateriaal met matte afwerking. Ontworpen om gemakkelijk te scheuren, zodat sporen van productvervalsing meteen zichtbaar worden en verwijdering van het volledige label voorkomen kan worden.	-
B-403	Papier	Mat	Zwart op wit	-70 °C	100 °C	Wit oplosbaar papier. Lost volledig op in water zonder lijmresten achter te laten, ideaal voor tijdelijke labeltoepassingen.	-
B-412	Polypropyleen	Mat	Wit	-40 °C	100 °C	Wit polypropyleen tagmateriaal met matte afwerking. Garandeert een uitstekende leesbaarheid en scheurvastheid.	-
B-414	Polyester	Mat	Wit	-40 °C	50 °C	Identificeer uw draden en kabels in een oogwenk. Brady en VELCRO® Brand zijn een partnerschap aangegaan en bieden u hun BradyGrip™ bedrukbaar klitmateriaal aan: een exclusief bedrukbaar materiaal dat makkelijk aan te brengen, te herpositioneren en te verwijderen is.	-
B-417	Zelflaminerend vinyl	Mat	Wit, transparant	-40 °C	70 °C	Betrouwbare draadidentificatie met deze zelflaminerende merker met extra sterke kleefstof. De extra sterke kleefstof maakt deze markers ideaal voor kleine draaddiameters. Heeft een wit bedrukbaar gedeelte en een transparante lamineerlaag die rond de merker wordt gewikkeld.	UL-erkend voor UL969 labeling- en markeringsnorm
B-422	Polyester	Glanzend	Wit	-40 °C	100 °C	Wit materiaal met glanzende afwerking en 2 mil kleefstof voor toepassing op gestructureerde oppervlakken, inclusief kunststoffen met een lage oppervlakte-energie. Bestand tegen oplosmiddelen. UL-gekwificeerd voor oppervlakken die gebruikelijk worden ingezet bij de productie van zonnepanelen. Wordt ook gebruikt voor de identificatie van componenten, barcodes en het traceren van eigendommen en voorraden.	UL-erkend, CSA- goedgekeurd
B-423	Polyester	Glanzend	Wit	-70 °C	110 °C	Wordt vaak gebruikt voor de identificatie van componenten, barcodes en het traceren van assets en voorraden.	UL-erkend, CSA- goedgekeurd, Halogeen vrij (DIN VDE 0472 deel 815) Goedkeuringen gelden alleen voor het witte materiaal
B-425A	Polypropyleen	Mat	Wit	-70 °C	80 °C	Wit polypropyleenmateriaal met matte afwerking. Beschrijfbaar of te bedrukken met een thermische transferprinter. Uitstekend bestand tegen solventen. Garandeert prima printprestaties. Niet aanbevolen voor langdurig buitengebruik.	UL-erkend, CSA- goedgekeurd, Halogeen vrij (DIN VDE 0472/deel 815)
B-427	Zelflaminerend vinyl	Mat	Wit, transparant	-40 °C	60 °C	Zelflaminerend materiaal, geschikt voor thermische transferdruk. Deze labels hebben een bedrukbaar gedeelte met transparante lamineerlaag die rond de merker wordt gewikkeld. Deze lamineerlaag doet dienst als overlaminat ter bescherming van de gedrukte tekst. Uitstekende weerstand tegen wrijving, oplosmiddelen, water, olie en vuil. Ook verkrijgbaar in grijs, bruin, groen, geel, blauw, rood, paars, oranje.	UL-erkend voor UL969 labeling- en markeringsnorm
B-428	Gemetalliseerd polyester	Mat	Lichtgrijs	-70 °C	120 °C	Gemetalliseerde polyester voor thermische transferdruk met matte afwerking. Bestand tegen oplosmiddelen en wisselende temperaturen. Ideaal voor type- en naamplaatjes. Biedt de kwaliteit van een naamplaatje en heeft een zilverkleurige matte afwerking.	UL-erkend, CSA- goedgekeurd, AGA- goedgekeurd, Halogeen vrij (DIN VDE 0472/deel 815)
B-430	Polyester	Glanzend	Transparant	-70 °C	100 °C	Transparant, kwalitatief polyester materiaal met een glanzende afwerking. Geschikt voor thermische transferdruk.	UL-erkend, CSA- goedgekeurd
B-432	Polyester	Glanzend	Transparant	-40 °C	100 °C	Transparant, hoogwaardig polyester materiaal met een glanzende afwerking. Geschikt voor thermische transferdruk. Lijkt sterk op B-430, maar met een dikkere laag acrylkleefstof voor een betere hechting op ruwe oppervlakken.	UL-erkend, CSA- goedgekeurd
B-461	Zelflaminerend polyester	Mat	Wit, transparant	-196 °C	110 °C	Permanente kleefstof; geschikt voor gebruik met vloeibare stikstof als het materiaal rond zichzelf wordt gewikkeld, zoals bij zelflamineren; beschrijfbaar. Het temperatuurbereik gaat tot 121 °C bij gebruik in autoclaven.	-
B-481	StainerBondz™- polyester	Mat	Wit	-80 °C	130 °C	Wit polyester, blijft bestand bij blootstelling aan xyleen en andere chemicaliën die gebruikt worden bij de kleuringsprocessen van objectglasjes.	-

Materiaalindex

Brady Materiaaln.	Materiaal	Afwerking	Kleur	Temp. (°C) (getest gedurende 30 dagen)		Eigenschappen & toepassingen	Goedkeuringen/ conformiteit
				Min.	Max.		
B-482	Polyester	Mat	Wit			B-482 labels, bedrukt met het R6400 thermische transfer printlint, bieden de duurzaamheid en de afdrukkwaliteit die pathologische en histologische laboratoria nodig hebben voor een nauwkeurige identificatie van weefselcassettes. Bestand tegen paraffine en oplosmiddelen.	-
B-483A	Polyester	Glanzend	Wit	-40 °C	120 °C	Wit polyester materiaal voor thermische transferdruk met een glanzende afwerking en een sterke kleefstof speciaal ontworpen voor gepoederlakte oppervlakken.	UL-erkend, CSA-goedgekeurd
B-488	Polyester	Mat	Wit	-40 °C	145 °C	Wit polyester materiaal voor thermische transferdruk, vergelijkbaar met B-423, maar met een matte afwerking. Wordt vaak gebruikt voor de identificatie van componenten, barcodes en het traceren van assets en voorraden.	-
B-490	FreezerBondz™-polyester	Mat	Wit	-196 °C	130 °C	Kan worden aangebracht op bevroren oppervlakken waaronder glas en polypropyleen opgeslagen in vloeibare stikstof, behalve buisdoppen. Materiaal moet licht overlappen.	-
B-492	FreezerBondz™-polyester	Mat	Wit	-196 °C	110 °C	Ultradun; geschikt voor het labelen van met vorst bedekte/bevroren flacons (met overlapping) of flacons op omgevingstemperatuur; duurzaam in vloeibare stikstof en heetwaterbaden	-
B-498	Vinylweefsel	Halfglanzend	Wit	-40 °C	80 °C	Wit labelmateriaal in vinylweefsel met glanzende afwerking. De kleefstof en het weefsel aan de keerzijde garanderen een uitstekende hechting maar toch kan het materiaal netjes verwijderd en opnieuw aangebracht worden.	UL-erkend
B-499	Nylonweefsel	Mat	Wit	-40 °C	90 °C	Labelmateriaal in nylonweefsel met matte afwerking. De kleefstof is geschikt voor labelingtoepassingen in warme, koude en met olie en vuil besmeurde omgevingen. Ook verkrijgbaar in geel.	UL-goedgekeurd; CSA-aanvaard; halogeenvrij (DIN VDE 0472 deel 815) Goedkeuringen gelden alleen voor het witte materiaal.
B-581	Vinyl	Glanzend	Wit	-40 °C	82 °C	Alleen voor binnengebruik, wanneer frequent herpositioneren vereist is.	-
B-584	Reflecterende tape	Glanzend	Oranje	-40 °C	70 °C	Geschikt voor buitengebruik. Ook verkrijgbaar in zilver en geel.	-
B-595	Vinyl	Glanzend	Wit	-40 °C	82 °C	Duurzaam vinyl met extra sterke kleefstof en geringe krimpratio. Geschikt voor onregelmatige, gebogen, ruwe en erg gestructureerde oppervlakken (geverfde betonmuren, oneffen hout, gestructureerde kunststoffen, met papier omwikkelde leidingen, gepoederlakte oppervlakken). Hecht zich aan "moeilijke" materialen met een lage oppervlakte-energie (PVC-leidingen, gereedschapskoffers uit geblazen kunststof, ABS-kunststoffen, gerecycleerde kunststoffen). Beschikbaar in diverse kleuren.	BS 5609:1986 sectie 2 en sectie 3
B-7425	Polypropyleen	Mat	Zwart op wit	-80 °C	70 °C	Wit polypropyleen materiaal. Ideaal voor laboratoriumidentificatie zoals flesjes, centrifugebuisjes en testbuisjes. Voor gebruik in een vriezer of vloeibare stikstof moet B-7425 worden aangebracht vóór het invriezen.	-
B-7641	Hittekrimpend polyolefin	Mat	Wit	-55 °C	105 °C	Halogeenvrije krimpkousen voor draadmarkering, hittekrimpend met krimphouding van 2:1. De krimpkousen voor draadmarkering garanderen uitstekende brandveiligheidseigenschappen en een minimale rookemissie. Ook verkrijgbaar in geel.	BS-6853 (1999) voertuigcategorie 1A; EN-45545-2, vereiste 24, voertuigcategorie HL3, Halogeenvrij



Geniet van een premium
labelingervaring met
geoptimaliseerde Brady
Authentic-materialen



BRADY WORKSTATION

Brady Workstation biedt professionele, intuïtieve apps voor het ontwerpen van kwalitatieve product- en kabellabels en veiligheidspictogrammen. Labels ontwerpen gaat makkelijker en sneller, en dankzij de gecentraliseerde updates kunt u zich snel aanpassen aan nieuwe labelnormen.

Selecteer de apps die u nodig hebt

Selecteer de apps die u wenst, download de 30-dagen proefversie en koop de app wanneer u tevreden bent. Met de beschikbare apps voor product-, kabel-, veiligheids- en bedrijfsidentificatie kunt u:

- gepersonaliseerde labels en pictogrammen ontwerpen en bewerken
- labelsjablonen ontwerpen en elementen vergrendelen voor eenvormige labels
- kabellabels met alleen tekst ontwerpen
- automatisch labels creëren
- gegevens importeren
- complexe labelreeksen instellen
- CLP-conforme labels voor chemicaliën ontwerpen
- vergrendelingsprocedures, tags en labels voor energiebronnen printen
- veiligheids- en site-pictogrammen ontwerpen



Beschikbaar in meerdere talen

De Brady Workstation-apps zijn beschikbaar in 20 talen, waaronder Engels, Frans, Duits, Russisch, Spaans, Italiaans, Pools en Nederlands. Selecteer uw taal in het keuzemenu voordat u de app downloadt.

Gemakkelijk aan te sluiten op uw printer

Brady Workstation werkt perfect samen met een hele reeks desktop- en draagbare printers van Brady. De high-end labelprinters van Brady bieden ook bidirectionele communicatie met Brady Workstation en informeren de gebruikers wanneer ze hun labelmateriaal moeten wisselen om specifieke labelontwerpen te printen. De printercompatibiliteit wordt voor elke app afzonderlijk weergegeven in Brady Workstation.

▶ **Test het vandaag nog! Ontdek Brady Workstation op www.bradyeurope.com/workstation of download het op workstation.bradyl.com**



Brady Workstation Express Labels Mobile App

De Brady Workstation Express Labels Mobile App maakt mobiel printen heel eenvoudig. Deze intuïtieve software integreert touchscreen-technologie om snel en gemakkelijk labels te creëren. Dankzij deze technologie is het ook heel eenvoudig om het formaat van labels te wijzigen. Met het native toetsenbord kan tekst op een gebruiksvriendelijke manier worden ingevoerd. De app heeft ook praktische functies zoals automatisch opslaan, eenvoudige gegevensinvoer en intuïtieve bewerkingstools om uw labelingprojecten vlot te laten verlopen.



Brady Workstation Basisontwerp Software Suite

Met deze gratis software voor labelcreatie kan iedereen in uw bedrijf snel aan de slag op zoveel computers als u wilt. Aan de hand van basisontwerpen, lay-outs, afbeeldingen en eenvoudige barcodes ontwerpt u professionele labels.

De Basisontwerp Suite is inbegrepen bij elke printer, u hoeft deze enkel te downloaden.

Workstation.Bradyl.com/Free



Brady Workstation Software Suite voor productidentificatie en draadmarkering

Identificeer uw producten en draden snel met gepersonaliseerde tekst of grafische labels met behulp van geserialiseerde of geïmporteerde gegevens.

Workstation.Bradyl.com/ProductandWire



M510 - Specificaties

PRINTER	
Omschrijving	M510 labelprinter EU
Toepassingen	Traceren van eigendommen Labels voor printplaten Labels voor componenten en apparatuur Labels voor data- en telecom Labels voor elektrische identificatie Site-identificatie Algemene identificatie Voorraad- en inspectielabels Labels voor laboratoria Lean- en 5S-labels Veiligheidsidentificatie Logistieke identificatie Draad- en kabellabels Barcodelabels
Printsnelheid (mm/sec)	38,10 mm/s
Snijmes	Handmatig snijden Met ingebouwde functie waardoor het label niet uit de printer valt
Toetsenbord	QWERTY
Kleurencapaciteit	Eenkleurig
Taal	Bulgaars, Chinees (traditioneel & vereenvoudigd), Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels (VS), Estlands, Fins, Frans, Duits, Hongaars, Italiaans, Japans, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Sloveens, Spaans (Mexico), Zweeds, Turks
Gewicht (kg)	1,38 kg
Afmeting	146,05 mm (B) x 95,25 mm (H) x 254,00 mm (D)
Valtest	Bestand tegen een val van 1,2 meter
Werkings temperatuur	4°C - 43°C
Werkingsvochtigheid	20%-90% (niet-condenserend)
Garantie	2 jaar
ONDERSTEUNDE MATERIELEN	
Ondersteunde Materialen	BradyGrip®-polyester Fraudebestendig vinyl FreezerBondz™-polyester Gemetalliseerd polyester Herpositioneerbaar Vinyl Hittekrimpend polyolefin Nylonweefsel Polyester Polyethyleen tag Polypropyleen Reflecterende tape StainerBondz™-polyester Vinyl Vinylweefsel Wateroplosbaar papier Zelfflaminerend polyester Zelfflaminerend vinyl
Compatibele materialen	M4-, M4C-, M5-, M5C-
Continue vs. gestanste labels	Continue & gestanste
Barcodes	Nee
Smart Cell	Ja
Kalibratie	Geautomatiseerd met Smart Cell
Max. labelbreedte (mm)	38,10 mm
Min. labelbreedte (mm)	5,97 mm
Aanbevolen gebruik/labels per dag	1000

STROOMVOORZIENING	
Automatische uitschakeling	10 minuten Door gebruiker configureerbaar
Batterijtype	Herlaadbare lithium-ionbatterij Herlaadbare NiMH-batterij
Netvoeding	AC-adapter Batterijlader
LETTERTYPES/AFBEELDINGEN/SYMBOLEN	
Tekstgrootte	4 - 170 pt
Ingebouwde Lettertypes	Brady Alpine Brady Fixed Width
Ingebouwde symbolen	480
Symbolcategorieën	Pijlen GHS/CLP Datacom Elektrisch Uitgang Brandveiligheid Eerste hulp Grieks Huishoudelijke elektrische installaties HSID Internationaal ISO-pictogrammen Laboratorium Verplicht Diverse Verpakking Persoonlijke beschermingsmiddelen Verbod Openbare informatie Veiligheid Waarschuwing WHMIS
Barcodes	Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 van 5, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, QR code, Meer via Brady Workstation
PRINTFUNCTIES	
Printfuncties	Automatisch formaat, Banner, Datum/tijdstempel, Vaste lengte, Uitvullen, Lijstfunctie, Spiegel, Meerdere kopieën, Afdrukvoorbeeld, Roteren, Roteren, Verticaal, Serialisatie
Serialisatie	Eenvoudig en gelijktijdig, en enkelvoudig en meervoudig geavanceerd
Printmodi	66 block, Schakelkast, Desi-Strip, Vlaggetjes, Algemeen, Patchpanelen, Aansluitklemmen, Wikkellabel voor draadmarkering, Frontplaat, Flesje
Printresolutie (dpi)	300 dpi
SOFTWARE & AANSLUITMOGELIJKHEDEN	
Aansluitmogelijkheden	USB
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen
CONFORMITEIT	
Goedkeuring/Conformiteit	CE UKCA FCC



M510-printer

Artikelnummer	Bestelreferentie	Omschrijving
177181	M510-EU*	M510 labelprinter EU
322723	M510-EU-BWS**	M510 labelprinter EU + Brady Workstation Suite
322725	M510-UK*	M510 labelprinter UK
322727	M510-UK-BWS**	M510 labelprinter UK + Brady Workstation Suite

Deze M510-printer wordt in een kartonnen doos geleverd en bevat een herlaadbare NiMH-batterij, AC-adapter, cartridge met B-595-vinyllabels, snelstartgids, USB-kabel, ***Brady Workstation Basisontwerp** of ****Brady Workstation Geavanceerde Suite**, USB-flashstation met stuurprogramma en gebruikershandleiding.



M510-printerkits

Artikelnummer	Bestelreferentie	Omschrijving
177185	M510-KIT-EU*	M510 draagbare labelprinterkit EU
322724	M510-KIT-EU-BWS**	M510 draagbare labelprinterkit EU + Brady Workstation Suite
322726	M510-KIT-UK*	M510 draagbare labelprinterkit UK
322728	M510-KIT-UK-BWS**	M510 draagbare labelprinterkit UK + Brady Workstation Suite

Deze M510-printer wordt in een verharde draagkoffer geleverd en bevat een herlaadbare NiMH-batterij, herlaadbare lithium-ionbatterij, AC-adapter, cartridge met B-595-vinyllabels, snelstartgids, magneet, bevestigingshaak, USB-kabel, ***Brady Workstation Basisontwerp** of ****Brady Workstation Geavanceerde Suite**, USB-flashstation met stuurprogramma en gebruikershandleiding.



BRADY WORKSTATION BASISONTWERP

Bevat de belangrijkste apps en functies voor het maken van labels.



BRADY WORKSTATION GEAVANCEERDE SUITE

Productidentificatie en draadmarkering, Veiligheids- en bedrijfsidentificatie of Laboratoriumidentificatie. Hiermee kunt u eenvoudig een uitgebreid assortiment labels en pictogrammen maken.

Accessoires

	Artikelnummer	Bestelreferentie	Omschrijving
	176990	M41-51-61-AC	AC-adapter voor M410, M510, M511, M610 en M611 draagbare printers
	322828	M41-51-61-AC-EU	AC-adapter EU voor M410, M510, M511, M610 en M611 draagbare printers
	322829	M41-51-61-AC-UK	AC-adapter UK voor M410, M510, M511, M610 en M611 draagbare printers
	176996	M510-HC	Verharde draagkoffer voor M510 draagbare printer
	176450	M51-HOOK	M510-M511 bevestigingshaak
	176449	M51-MAGNET	M510-M511 magneet
	175673	M-LION-BATTERY	Herlaadbare lithium-ionbatterij voor M510/M610/M710-printer
	175674	M-NIMH-BATTERY	Herlaadbare NiMH-batterij voor M510/M610/M710-printer





M511 - Specificaties

PRINTER	
Omschrijving	M511 labelprinter - EMEA
Toepassingen	Traceren van eigendommen Labels voor printplaten Labels voor componenten en apparatuur Labels voor data- en telecom Labels voor elektrische identificatie Site-identificatie Algemene identificatie Voorraad- en inspectielabels Labels voor laboratoria Lean- en 5S-labels Veiligheidsidentificatie Logistieke identificatie Draad- en kabellabels
Printsnelheid (mm/sec)	33,80 mm/s
Snijmes	Automatisch snijmes Met ingebouwde functie waardoor het label niet uit de printer valt
Toetsenbord	Geen
Kleurencapaciteit	Eenkleurig
Taal	Arabisch (Egypte), Bahasa (Indonesisch), Bahasa (Maleis), Bulgaars, Chinees (traditioneel & vereenvoudigd), Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels (VS), Estlands, Fins, Frans, Duits, Hebreeuws, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Sloveens, Spaans (Universeel), Zweeds, Thais, Turks, Vietnamees
Gewicht (kg)	1,2 kg
Afmeting	152,40 mm (B) x 91,44 mm (H) x 162,56 mm (D)
Valtest	Bestand tegen een val van 1,8 meter Bestand tegen een belasting van 115 kg Bestand tegen schokken op militair niveau (MIL-STD-810G) Zand en stof
Werkings temperatuur	4°C - 43°C
Werkingsvochtigheid	20%-90% (niet-condenserend)
Garantie	2 jaar
ONDERSTEUNDE MATERIELEN	
Ondersteunde Materialen	BradyGrip®-polyester Fraudebestendig vinyl FreezerBondz™-polyester Gemetalliseerd polyester Herpositioneerbaar Vinyl Hittekrimpend polyolefin Nylonweefsel Polyester Polyethyleen tag Polypropyleen Reflecterende tape StainerBondz™-polyester Vinyl Vinylweefsel Wateroplosbaar papier Zelflaminerend polyester Zelflaminerend vinyl
Compatibele materialen	M4-, M4C-, M5-, M5C-
Continue vs. gestanste labels	Continue & gestanste
Barcodes	Nee
Smart Cell	Ja
Kalibratie	Geautomatiseerd met Smart Cell
Max. labelbreedte (mm)	38,10 mm
Min. labelbreedte (mm)	5,97 mm
Aanbevolen gebruik/ labels per dag	1000

STROOMVOORZIENING	
Automatische uitschakeling	Ja
Batterijtype	Lithium-ionbatterij Ingebouwd, niet verwijderbaar
Netvoeding	AC-adapter Batterijlader USB
LETTERTYPES/AFBEELDINGEN/SYMBOLEN	
Tekstgrootte	4 - 150 pt
Ingebouwde Lettertypes	Bepaald door de software
Ingebouwde symbolen	Afhankelijk van software
Symboolcategorieën	Bepaald door software
Barcodes	Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 93, Code 93 Full ASCII, EAN-13, EAN-13 Extension 2, EAN-13 Extension 5, EAN-8, EAN-8 Extension 2, EAN-8 Extension 5, GS1-128, HIBC, Interleaved 2 van 5, JAN-13, JAN-8, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, PDF417, QR code, Meer via software
PRINTFUNCTIES	
Printfuncties	Automatisch formaat, Automatische aanpassing van de lettergrootte, Vet, Smal, Datum/tijdstempel, Verbreden, Vaste lengte, Framefunctie, Cursief, Uitvullen, Meerdere kopieën, Omlijning, Roteren, Roteren, Serialisatie, Onderstrepen, Verticaal, Lijstfunctie
Serialisatie	Meervoudig en gekoppeld
Printmodi	Schakelkast, Vlaggetjes, Algemeen, Patchpanelen, Leidingmerkers, Veiligheid, Krimpousen, Objectglasjes, Aansluitklemmen, Buisje, Flesje, Wikkelabel voor draadmarkering
Printresolutie (dpi)	300 dpi
SOFTWARE & AANSLUITMOGELIJKHEDEN	
Aansluitmogelijkheden	Bluetooth® 5 low energy (klasse II) USB
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation Express Labels Mobile App Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen Software Development Kit
CONFORMITEIT	
Goedkeuring/ Conformiteit	RoHS 2011/65/EU, 2015/863 CE UKCA cULus (US/Canada) FCC

M511 Labelprinter en accessoires



M511-EU-UK-US :

Deze printer wordt geleverd in een kartonnen doos met M5C-1500-595-WT-BK labelcartridge, AC-adapter met EU- en UK-stekkers, snelstartgids en een Brady Workstation Suite voor basisontwerp.

M511-EU-UK-PWID :

Deze printer wordt geleverd in een kartonnen doos met M5C-1500-595-WT-BK labelcartridge, AC-adapter met EU- en UK-stekkers, snelstartgids en de Brady Workstation-suite voor productidentificatie en draadmarkering.

M511-EU-UK-LAB :

Deze printer wordt geleverd in een kartonnen doos met M5C-1500-595-WT-BK labelcartridge, AC-adapter met EU- en UK-stekkers, snelstartgids en de Brady Workstation-suite voor laboratoriumidentificatie.



M511-EU-UK-KIT :

Deze printer wordt geleverd in een verharde draagkoffer met daarin een M511 printer, M5C-1500-595-WT-BK, M4-91-427, M5-131-499 labelcartridges, een AC-adapter, een magneet, een bevestigingshaak, een powerbank voor de M211 en M511 printers, een snelstartgids en Brady Workstation Software Suite voor productidentificatie en draadmarkering.

Artikelnummer	Bestelreferentie	Omschrijving
170970	M511-EU-UK-US	M511 labelprinter - EMEA
176494	M511-EU-UK-KIT	M511 labelprinterkit - EMEA
321672	M511-EU-UK-PWID	M511 labelprinter met Brady Workstation PWID Suite – EMEA
321673	M511-EU-UK-LAB	M511 labelprinter met Brady Workstation Lab Suite – EMEA



BRADY WORKSTATION BASISONTWERP

Bevat de belangrijkste apps en functies voor het maken van labels.



BRADY WORKSTATION GEAVANCEERDE SUITE

Productidentificatie en draadmarkering, Veiligheids- en bedrijfsidentificatie of Laboratoriumidentificatie. Hiermee kunt u eenvoudig een uitgebreid assortiment labels en pictogrammen maken.

Accessoires

	Artikelnummer	Bestelreferentie	Omschrijving
	176448	M511-HC	M511 verharde draagkoffer
	176449	M51-MAGNET	M510-M511 magneet
	176450	M51-HOOK	M510-M511 bevestigingshaak
	176499	M211-M511-POWER	M511 en M211 powerbank
	176501	M211-M511-EU-UK-AC	M511 en M211 AC-adapter



**België & Luxemburg**

+32 (0) 52 45 78 11
benelux@bradycorp.com

Denemarken

+45 66 14 44 00
denmark@bradycorp.com

Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland

+49 (0) 6103 7598 660
germany@bradycorp.com

Frankrijk

+33 (0) 3 20 76 94 48
france@bradycorp.com

Hongarije

+36 23 500 275
hungary@bradycorp.com

Italië

+39 02 26 00 00 22
italy@bradycorp.com

Nederland

+31 (0)70 323 62 98
benelux@bradycorp.com

Noorwegen

+47 70 13 40 00
norway@bradycorp.com

Polen

+48 22 104 6262
poland@bradycorp.com

Qatar, Saoedi-Arabië & de VAE

+971 4881 2524
me@bradycorp.com

Slowakije

+421 902 939 406
slovakia@bradycorp.com

Spanje & Portugal

+34 900 902 993
spain@bradycorp.com
portugal@bradycorp.com

Tsjechië

+420 776 302 229
czechrepublic@bradycorp.com

Turkije

+90 212 264 02 20
turkey@bradycorp.com

Verenigd Koninkrijk & Ierland

+44 (0) 1295 228 288
uk@bradycorp.com

**Zweden, Finland, Estland, Letland,
Litouwen**

+46 (0) 8 590 057 30
sweden@bradyeurope.com

Zuidafrika

+27 11 704 3295
africa@bradycorp.com

Onze missie is het identificeren en beveiligen van
mensen, producten en gebouwen



Om onze impact op het milieu te minimaliseren
beperkt Brady het aantal herdrukken.

De meest recente versies kunnen steeds
gedownload worden op www.bradyeurope.com.



Zoek naar: EUR-M-454-NL



Y5329322

Uw distributeur