

M18 FPD3-O

PERCEUSE À PERCUSSION M18 FUEL™

- Rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm
- Design compact avec 175 mm de long pour accéder facilement aux espaces étroits
- AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.
- Nouveau mandrin métal 13 mm offrant une meilleure prise des mors
- Perçage et vissage le plus rapide pour des applications lourdes
- LED pour une meilleure visibilité dans des situations de faible éclairage
- Indicateur de charge de la batterie
- Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement
- La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure à la batterie une longue durée de vie
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE®M18™


REDLITHIUM™


Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500/ 0 - 2,100
Max. perçage bois / acier / brique (mm)	89/ 16/ 16
Cadence de frappe max (cps/min)	0 - 33,000
Couple max (Nm)	158
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933498060