

RB UT 6-(2,5/4) - 转换桥接件

3047251

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3047251>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

转换桥接件，针距: 9.5 mm，位数: 2，长度: 25 mm，颜色: 红色



商业数据

订货号	3047251
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE1Z2X
产品关键代码	BE1Z2X
目录页面	页码27 (C-3-2013)
GTIN	4046356055949
单件重量（含包装）	2.69 g
单件重量（不含包装）	2.61 g
原产地	PL

技术数据

产品属性

产品类型	转换桥接件
位数	2
针距	9.5 mm

尺寸

宽度	14.5 mm
高度	24.6 mm
深度	3 mm
长度	24.6 mm
针距	9.5 mm

材料规格

颜色	红色 (RAL 3001)
标识材料	铜缆
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料	PA

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C ()
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

安装

安装类型	插拔式安装
------	-------

RB UT 6-(2,5/4) - 转换桥接件



3047251

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3047251>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RB UT 6-(2,5/4) - 转换桥接件



3047251

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3047251>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn