


1050020:0241
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1050020:0241>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



快速标记条，10位，垂直标记，带连续的数字标识：241 ... 250，白色，适用的模块宽度：5.2 mm，安装方式: 锁扣

商业数据

订货号	1050020:0241
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BG2122
产品关键代码	BG2122
GTIN	4017918507947
单件重量（含包装）	1.266 g
单件重量（不含包装）	1.066 g
原产地	DE

1050020:0241

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1050020:0241>

技术数据

产品属性

产品类型	已标记的端子标识
针距	5.2 mm
型号	高

标识

打印	241 ... 250
----	-------------

安装

安装类型	锁扣
------	----

材料规格

颜色	白色 (RAL 9010)
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V2
材质	不含硅及卤素

环境和真实条件

防紫外线

规格	ISO 4892-2:2013-03 (遵照)
----	---------------------------

铭牌耐擦性

规格	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (部分)

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
建议环境温度 (存储/运输)	23 °C
建议湿度 (存储/运输)	50 %

尺寸

宽度	5 mm
针距	5.2 mm

文本框

文本框宽度	5.15 mm
文本框高度	10.50 mm

标准和规范

耐摩擦度	DIN 30646
	DIN VDE 0611



1050020:0241

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1050020:0241>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn