Fiche technique

TPX610NJ

Arceau de protection à mémoire de forme - 600 x 1000mm - noir/jaune

Arceau flexible à mémoire de forme noir/jaune diamètre 80 mm permet de ne pas endommager les véhicules. En cas de choc l'arceau se déforme pour revenir à sa forme initiale et sans casser la fixation. Résiste à la déchirure, à la traction et à la rupture. Utilisé pour la séparation et protection des différentes zones en entrepôt. Disponible en plusieurs hauteur. Livré sans fixation.





Code douanier	3926909790
EAN	3321360109958

Couleur : Noir/Jaune

Matière : Polyuréthane

Température d'utilisation °C-20 +50

Caractéristiques :

- Arceau de protection flexible à mémoire de forme.
- Résiste à tout type de chocs.
- 2 platines (150x150mm) de fixations.
- 4 points de fixations par platine.
- Fixations non incluses (référence TPUFIX1SB).
- Résiste aux températures -20°/+50°C.
- Anticorrosion.
- Utilisation intérieure/extérieure.

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Dimensions platine (mm)	épaisseur platine (mm)	Poids net (kg)
600	150	1000	80	150 x 150	10	9,00

VISO
www.viso-cpn.com

VISO - 7 avenue Arago - ZI de la Vigne aux Loups - 91380 CHILLY-MAZARIN - France

Tél. + 33 (0)1 69 53 46 70 - Fax + 33 (0)1 69 53 46 80 - contact@viso-cpn.com / commande@viso-cpn.com