

Fiche technique

PPC40NJ

Poteau ABS en kit base lestée - noir/jaune

Poteau de balisage premium permettant de délimiter un accès facilement de manière temporaire ou permanente. Le poteau est en kit pour un gain de place en stockage. Base lestée avec du béton. Fabriqué en ABS et polypropylène. Possède deux anneaux l'un à trous et l'autre à crochet pour accrocher des chaînes dans 4 directions possibles et une tête filetée pour accrocher des panneaux d'information. Disponible en plusieurs couleurs. Les chaînes et panneaux d'information sont livrés séparément.





Code douanier	3926909790
EAN	3321369987656

Couleur : Noir/Jaune

Matière : ABS

Matière secondaire : Polypropylène

Caractéristiques :

- Poteau en kit à monter.
- Base lestée avec du béton.
- 2 anneaux l'un à trous et l'autre à crochet.
- 1 tête filetée.

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre base (mm)	Poids net (kg)
280	900	280 x 280	5,23

VISO
www.viso-cpn.com

VISO - 7 avenue Arago - ZI de la Vigne aux Loups - 91380 CHILLY-MAZARIN - France

Tél. + 33 (0)1 69 53 46 70 - Fax + 33 (0)1 69 53 46 80 - contact@viso-cpn.com / commande@viso-cpn.com