

KVM-Console via USB 2.0 Draagbare Laptop Adapter

Product ID: NOTECONS01




De NOTECONS01 KVM console naar USB 2.0 draagbare laptop crash cart-adapter verandert uw notebook of netbook in een draagbare servercrashkar, waardoor u geen groot, zwaar en onhandig videoscherm, toetsenbord en muis meer hoeft mee te slepen. Deze adapter biedt de VGA-aansluiting van een hostcomputer op een laptop en emuleert de muis- en toetsenborduitgangen van de laptop voor eenvoudige toegang tot en bediening van aangesloten servers, pc's of andere 'koploze' apparaten.

Met draagbaarheid voor de mobiele beheerder of reparatiemonteur in gedachten, is deze adapter in zakformaat met USB-voeding een compact apparaat waarvoor geen extra accessoires voor aansluiting op de meeste servers en geen software-installatie bij de server noodzakelijk zijn. Bovendien wordt de adapter in zakformaat gevoed door de USB-aansluitingen van de server, waardoor de laptop/het netbook langer kan worden gebruikt zonder de batterijvoeding te verbruiken.

De laptop KVM server consoleadapter biedt volledige controle over de aangesloten units en directe toegang tot het POST-scherm en BIOS, plus de mogelijkheid om de aangesloten pc of machine volledige te configureren; beheerders kunnen verbinding maken met een headless server/headless apparaat zonder een dure, rackmonteerbare LCD-console of grotere scherm/toetsenbord/muis-oplossing aan te hoeven schaffen.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Hoe het werkt:



"StarTech.coms USB KVM kan uw beste nieuwe vriend zijn voor bezoeken aan het datacenter... u kunt dit gebruiken vanaf de achterkant van het rack. Voor problemen die verplaatsing van kabels of netwerkverbindingen vereisen... kan dit aanzienlijk tijd besparen."

— everythingUSB.com

"Het CRN Test Center raadt StarTechs crash cart-adapter aan voor elk bedrijf met een datacenter of met monteurs die computer in het veld onderhouden"

— [CRN](#)



Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Maakt grote, zware verrijdbare serverconsoles in de serverruimte of op netwerklocaties overbodig
- Kosteneffectieve oplossing voor toepassingen waarbij speciale, op een rack gemonteerde LCD-consoles te duur zijn of te omslachtig te installeren
- Onderhoud van headless servers
- Mobiele reparatie van servers
- Onderhoud en reparatie van geld- of speelautomaten

Features

- Compacte uitvoering met geïntegreerde KVM-kabels
- Geen externe voeding nodig – wordt via USB gevoed door de server
- Ondersteuning van meerdere platforms voor USB en PS/2 naar de server of KVM (PS/2 alleen voor toetsenbord)
- LED-indicatoren voor USB-, video- en toetsenbord/muis-verbinding
- Handmatig aanpassen van schermpositie, scherpte en beeldruis voor het instellen van optimale videoprestaties
- Snapshot-functie voor het vastleggen van schermafbeeldingen, foutmeldingen en activiteiten van uw server
- Speciale voorgeprogrammeerde sneltoetsen
- Mogelijkheid tot toetsenbordemulatie voor USB-, PS/2- en SUN-systemen
- Automatisch centreren van een 4x3-beeld op een breedbeeldscherm
- Automatische schaal aanpassing bij het vergroten of verkleinen van het weergavevenster op de console-PC (laptop) voor onmiddellijke, automatische compatibiliteit
- Handmatig aanpassen van het videosignaal zodat er gebruik kan worden gemaakt van oudere of industriële apparatuur – uniek voor een draagbare console
- Echte USB-muis-synchronisatie zorgt ervoor dat de aangesloten server nauwkeurige kan worden bediend

Hardware	Warranty	2 Years	
	Audio	Nee	
	Inclusief kabels	Ja	
	KVM-poorten	1	
	Multi-monitor	1	
	Ondersteunde platforms	USB en PS/2	
	Op elkaar aansluitbaar	Nee	
	PC-videotype	VGA	
	Rack-monteerbaar	Nee	
Prestaties	Hot-Key Selection	Nee	
	IP-controle	Nee	
	Maximale analoge resoluties	1920x1200 @ 60Hz	
	Maximum aantal gebruikers	1	
	MTBF	284.000 uur	
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee	
Connector(en)	Console-aansluiting(en)	1 - USB Mini-B (5-polig) Vrouwelijk Input	
	Hostaansluitingen	1 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Mannelijk	
		1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk	
		1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk	
Software	Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS® 10.6 tot 10.14 Linux 2.6.x tot 4.11.x (alleen LTS-versies)	
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Als u werkt met een Linux-apparaat, is deze adapter alleen compatibel met standaard QWERTY toetsenborden met Amerikaans-Engelse configuratie	
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Gebruikersconsole / USB-verbinding 1 - Host/server toetsenbord/muis-verbinding (USB,PS/2) 1 - Host/server-videoverbinding (VGA)	
	Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
	Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur		-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)	
Vochtigheid		80% rel. luchtvochtigheid	

Fysieke eigenschappen	Breedte product	2.9 in [74 mm]
	Diepte product	4.5 in [115 mm]
	Gewicht product	6 oz [170 g]
	Hoogte product	0.6 in [15 mm]
	Kabellengte	1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	0.9 lb [0.4 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB PS/2 KVM Console Adapter
		1 - USB-kabel
		1 - USB naar PS/2 Adapter
		1 - USB-softwareleutel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.